



LEDINAIRE — просто превосходный светодиод

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Никаких сложностей, высокая надежность и качество работы — в этом прелесть светильника LEDINAIRE. LEDINAIRE привносит простоту в вашу жизнь, обеспечивая только самое основное. Мы не тратим средства на то, что вам не нужно: никаких ярких упаковок или бесполезных брошюр. Мы предлагаем ассортимент популярных бюджетных светодиодных решений, обеспечивая соответствие цены вашему бюджету и соответствие нашей продукции самым высоким стандартам. Такой серьезный подход к световым решениям гарантирует, что вы получите именно то, что заказали — надежность, доступность и энергоэффективность. Разработанный для задач общего освещения, светильник для поверхностного монтажа LEDINAIRE SM060C представляет собой бюджетное энергосберегающее светодиодное решение для применения в офисных помещениях, учебных аудиториях, коридорах и проходных помещениях.

Преимущества

- Комфортный рассеянный свет
- Энергосбережение до 40%
- Полная линейка — в ассортименте есть встраиваемые модели и модели для поверхностного монтажа

Характеристики

- Профессиональное качество продукции и надежность
- Привлекательный внешний вид
- Светоотдача: 3400 лм
- Выбор цветовых температур: 3000 и 4000 К

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Применение

- Офисные помещения (кроме работы с экранами)
- Учебные аудитории (кроме работы с экранами)
- Коридоры и проходные помещения

Спецификации

Тип	LEDINAIRE SM060C
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Мощность	40 Вт
Угол расхождения пучка света	2 × 54°
Светоотдача	3400 лм
Коррелированная цветовая температура	3000 К (теплый белый)
Коррелированная цветовая температура	4000 К (нейтральный белый)
Коэффициент цветопередачи	> 80
Средний срок эксплуатации L70B50	30 000 часов
Средний срок эксплуатации L80B50	15 000 часов
Средний срок эксплуатации L90B50	10 000 часов
Средняя температура окружающей среды	+25 °C

Диапазон рабочих температур	От +10 до +40 °C
Драйвер	Встроенный, несъемный
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Уменьшение яркости света	Без уменьшения яркости
Материал	Окрашенная сталь
Цвет	Белый (RAL9003)
Оптический плафон	PMMA, рассеивающий
Соединение	Зажимное соединение с защитой от разъединения
Техобслуживание	Очистка внутренних частей не требуется Источник света и драйвер не подлежат обслуживанию
Установка	Потолочный светильник на двух монтажных кронштейнах и пластиковых подвесах между кронштейнами и светильником Внутренняя проводка не предусмотрена Установка без извлечения лампы и плафона
Примечание	Непригоден для аварийного освещения

Versions



Модель для поверхностного монтажа LEDINAIRE SURFACE-MOUNTED SM060C — светодиодный модуль, система с потоком 3200 лм

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Сведения о продукте



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP02.tif



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP03.tif



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP04.tif

