



Ledinaire Waterproof – ganske enkelt fantastisk LED

Ledinaire Waterproof

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Fordele

- Philips-kvalitet og -driftssikkerhed
- Energibesparelse
- Behageligt lysspredning

Funktioner

- Robust (IK08) og vandtæt (IP65) armatur
- Forskellige længder og lysniveauer tilgængelige
- Der kan placeres monteringsbeslag i hele armaturets længde

Anvendelsesområder

- P-huse
- Industribygninger (op til 4 m højde)
- Køle- og lagerrum



Ledinaire Waterproof

Versions



Ledinaire Waterproof

Målskitse



Oplysninger om produktet

	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C
	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C
	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C

Generelle oplysninger	
CE-mærke	CE-mærke
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 lm/W
Optiktype	Symmetrisk
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Grå
Godkendelse og anvendelsesområde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	<5
Lysstrømtolerance	+/-10%
Anvendelsesbetingelser	
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	3.600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	3.600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	2.500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	2.500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	5.600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	5.600 lm
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	5.600 lm
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	3.400 lm
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	4000 K	8.000 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	1.800 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W	36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W	36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W

Ledinaire Waterproof

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

