



Ledinaire Feuchtraumleuchte – der optimale Einstieg in LED

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

Vorteile

- Das Gehäuse besteht aus einem kleinen versiegeltem wartungsfreien Kunststoffrohr.
- Diffuses, komfortables Licht
- Bis zu 40% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Feuchtraumleuchten.

Merkmale

- Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit
- Robuste Feuchtraumleuchte
- Auswahl an Lichtstromwerten: 1.800, 3.600 und 5.600 lm
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzart: IP65
- Montagehalterung kann über die gesamte Länge der Leuchte positioniert werden

Anwendung

- Industriehallen (Deckenhöhe von bis zu 4 m)
- Kühlräume
- Nebenräume



LEDINAIRE WT060C Waterproof

Versions





Ledinaire Waterproof

Abmessungsskizzen



Produktdetails



LEDINAIRE WT060C Waterproof

Allgemeine Informationen

CE-Zeichen	CE-Zeichen
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	-
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennlichtausbeute (nom.)	120 lm/W
Optik	Symmetrisch
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1.6

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
----------------------------	----------------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Grau
--------------	------

Genehmigung und Anwendung

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP66

Initialkennwerte (IEC-konform)

Anfängliche Farbsättigung	<5
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Anwendungsbedingungen

Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3'600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3'600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2'500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2'500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5'600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5'600 lm
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	3'400 lm
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	3'400 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1'800 lm

Betrieb und Elektrik

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

