



# Ledinaire Waterproof – yksinkertaisesti mainio ledi

## Vedenkestävä Ledinaire WT060C

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

### Hyödyt

- Ammattitasoinen laatu ja luotettavuus
- Energiansäästöä
- Miellyttävä tasainen valo

### Ominaisuudet

- Iskunkestävyys: IK08
- Suojausluokka: IP65
- Saatavilla eri pituuksilla ja valaistustasoilla
- Asennuskiinnikkeet voidaan sijoittaa valaisimen koko pituudelle

### Käyttökohteet

- Katetut autojen pysäköintialueet
- Teollisuushallit (korkeus enintään 4 m)
- (Kylmät) varastot

### Spesifikaatiot

Tyyppi	LEDINAIRE WT060C
Valonlähde	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
Teho	40 W (LED36S) 60 W (LED55S)
Valokeilan kulma	Lambertin valokeila


Valovirta	3600 lm (LED36S) 5500 lm (LED55S)
Vastaava värielämpötila	4 000 K (neutraali valkoinen)
Värintoistoindeksi	> 80

## Vedenkestävä Ledinaire WT060C

<b>Keskimääräinen käyttöikä – L70B50</b>	30 000 tuntia
<b>Käyttöiän mediaani – L80B50</b>	15 000 tuntia
<b>Käyttöiän mediaani – L90B50</b>	10 000 tuntia
<b>Keskimääräinen käyttölämpötila</b>	+25 °C
<b>Käyttölämpötila</b>	-20...+30 °C
<b>Virtalähde</b>	Sisäänrakennettu, ei vaihdettava
<b>Jännite</b>	220–240 V / 50–60 Hz

<b>Himmennys</b>	Ei himmennystä
<b>Materiaali</b>	Kotelo: polykarbonaattia, yhteisputki Päätsuojukset: polykarbonaattia
<b>Väri</b>	Vaaleanharmaa (RAL7035)
<b>Optinen kupu</b>	polykarbonaattia, hajotettu
<b>Liitäntä</b>	Ruuviliitäntä ja kaapeliläpivienti
<b>Huolto</b>	Sisäpuolta ei tarvitse puhdistaa Valonlähdettä eikä virtalähdettä ei voi huoltaa
<b>Asennus</b>	Kiinnitys asennuskiinnikkeillä Asennuskiinnikkeet voidaan sijoittaa valaisimen koko pituudelle Läpijohto ei mahdollinen

### Versions



# Vedenkestävä Ledinaire WT060C

## Tuotetiedot



# Vedenkestävä Ledinaire WT060C

## Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue -20 ... +40 °C

Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/  
sammutukseen Ei

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK08

IP-luokka IP65

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

## Yleistä tietoa

Valonlähteen valokeilan kulma - °

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka II

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

ENEC-merkintä -

Tulenarkuusmerkintä FF

Hehkulankatesti Lämpötila 650 °C,  
kesto 5 s

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden määrä -

Optiikan tyyppi No

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkukromaattisuus (0.3896, 0.3888)  
SDCM ≤5

Alun vast. väriämpötila 4000 K

Alun Värintoistoindeksi ≥80

LED-valaisimen tehokkuus alussa 110 lm/W

Valovuotoleranssi +/-10%

## Mekaaniset tiedot ja runko

Väri Harmaa

## Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Suurin himmennystaso
38910999	WT060C LED18S/840 PSU L600	Ei sovellettavissa
38911699	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	Ei sovellettavissa
38912399	WT060C LED36S/840 PSU L1200	Ei sovellettavissa
38913099	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	Ei sovellettavissa
38914799	WT060C LED56S/840 PSU L1500	Ei sovellettavissa
38915499	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	Ei sovellettavissa
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	-
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	-
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	-
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	-
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	-
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	-

## Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Ottojännite
38910999	WT060C LED18S/840 PSU L600	220-240 V
38911699	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	220-240 V
38912399	WT060C LED36S/840 PSU L1200	220-240 V
38913099	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	220-240 V
38914799	WT060C LED56S/840 PSU L1500	220-240 V
38915499	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	220-240 V

Order Code	Full Product Name	Ottojännite
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	220 - 240 V
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	220 - 240 V
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	220 - 240 V
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	220 - 240 V
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	220 - 240 V
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	220 - 240 V

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
38910999	WT060C LED18S/840 PSU L600	1800 lm	16.5 W
38911699	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	1800 lm	16.5 W
38912399	WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600 lm	33 W

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
38913099	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600 lm	33 W
38914799	WT060C LED56S/840 PSU L1500	5600 lm	51 W
38915499	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600 lm	51 W

## Vedenkestävä Ledinaire WT060C

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	1800 lm	16.5 W
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	1800 lm	16.5 W
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	3600 lm	33 W

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600 lm	33 W
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	5600 lm	51 W
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600 lm	51 W

