



# LEDINAIRE WT060C, Por és páramentes – egyszerűen nagyszerű LED

## LEDINAIRE WT060C Waterproof

A Ledinaire termékcsalád egyszerűen megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron, különböző alkalmazási területekre. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan azt tudja, amire szüksége van.

### Előnyök

- Philips minőség és megbízhatóság
- Magas energiamegtakarítás
- Kellemes szórt fény

### Szolgáltatások

- Ellenálló (IK08) és vízálló (IP65) lámpatest
- Többféle méretben és fényárammal választható
- A rögzítőelem a lámpatest teljes hosszában felhelyezhető

### Alkalmazás

- Fedett parkolók
- Iparcsarnokok (legfeljebb 4 m-es magasságig)
- Tárolóhelyiségek



LEDINAIRE WT060C Waterproof

Versions



Ledinaire Waterproof

Méretezett rajza



Termék részletei



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Általános információ                               |                                                       |
| CE jelölés                                         | CE-jelölés                                            |
| Előtét mellékelve                                  | Igen                                                  |
| ENEC jel                                           | -                                                     |
| Gyűlékonysági jelzés                               | Normál<br>gyűlékonyságú<br>felületekre<br>szereléshez |
| Izzóhuzalos teszt                                  | Hőmérséklet: 850<br>°C, időtartam: 30 s               |
| Cserélhető fényforrás                              | Nem                                                   |
| Előtét egységek száma                              | 1 egység                                              |
| Technikai adatok                                   |                                                       |
| Fényforrás sugárzási szöge                         | 120 fok                                               |
| Színvisszaadási index (CRI)                        | >80                                                   |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges)              | 120 lm/W                                              |
| Optikai típus                                      | Szimmetrikus                                          |
| Villogás (PstLM)                                   | 1                                                     |
| Stroboszkóp hatás (SVM)                            | 1,6                                                   |
| Működtetés és elektronika                          |                                                       |
| Bemeneti feszültség                                | 220–240 V                                             |
| Hálózati frekvencia                                | 50 or 60 Hz                                           |
| Hőmérséklet                                        |                                                       |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány                   | -20 – +45 °C                                          |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás                    |                                                       |
| Szabályozható                                      | Nem                                                   |
| Mechanika és tokozás                               |                                                       |
| Ház színe                                          | Szürke                                                |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek               |                                                       |
| IEC védelmi osztály                                | II. biztonsági<br>osztály                             |
| Mech. behatások elleni védelem kódja               | IK08                                                  |
| Por és víz elleni védelem kódja                    | IP66                                                  |
| Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) |                                                       |
| Kezdeti színérték                                  | <5                                                    |
| Fényáram-tolerancia                                | +/-10%                                                |
| Alkalmazási feltételek                             |                                                       |
| Maximális szabályozási szint                       | Nem<br>alkalmazható                                   |
| Véletlenszerű váltásra alkalmas                    | Igen                                                  |

Technikai adatok

| Order Code | Full Product Name                  | Korrelált színhőmérséklet (névl.) | Fényáram |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 36009699   | WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN     | 4000 K                            | 3 600 lm |
| 36010299   | WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN | 4000 K                            | 3 600 lm |
| 36015799   | WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN     | 6500 K                            | 3 600 lm |
| 36291599   | WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN     | 4000 K                            | 2 500 lm |
| 36292299   | WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN | 4000 K                            | 2 500 lm |
| 36011999   | WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN     | 4000 K                            | 5 600 lm |
| 36012699   | WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN | 4000 K                            | 5 600 lm |
| 36017199   | WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN     | 6500 K                            | 5 600 lm |
| 36293999   | WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN     | 4000 K                            | 3 400 lm |
| 36294699   | WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN | 4000 K                            | 3 400 lm |
| 36295399   | WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN     | 4000 K                            | 8 000 lm |
| 36007299   | WT060C LED18S/840 PSU L600 BN      | 4000 K                            | 1 800 lm |

Működtetés és elektronika

LEDINAIRE WT060C Waterproof

| Order Code | Full Product Name                  | Teljesítményfelvétel |
|------------|------------------------------------|----------------------|
| 36009699   | WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN     | 30 W                 |
| 36010299   | WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN | 30 W                 |
| 36015799   | WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN     | 30 W                 |
| 36291599   | WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN     | 20 W                 |
| 36292299   | WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN | 20 W                 |
| 36011999   | WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN     | 46 W                 |

| Order Code | Full Product Name                  | Teljesítményfelvétel |
|------------|------------------------------------|----------------------|
| 36012699   | WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN | 46 W                 |
| 36017199   | WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN     | 46 W                 |
| 36293999   | WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN     | 28 W                 |
| 36294699   | WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN | 28 W                 |
| 36295399   | WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN     | 65 W                 |
| 36007299   | WT060C LED18S/840 PSU L600 BN      | 15 W                 |

