



Ledinaire Waterdicht – Waterdichte LED- armatuur van professionele. kwaliteit voor gebruik in industriële en andere. waterdichte omgevingen.

Ledinaire Waterdicht

Ledinaire Waterdicht houdt het simpel door alleen de essentie te leveren en niets meer. Wij bieden een keuze uit economische LED-oplossingen dat binnen uw budget ligt en dat onze producten altijd voldoen aan de hoogst mogelijke normen. Deze no-nonsensbenadering van verlichting betekent dat u exact krijgt wat er op de doos vermeld staat: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en energie-efficiëntie. Het solide Ledinaire Waterdicht armatuur is ontworpen voor algemene toepassingen en is een budgetvriendelijke, energiebesparende LED-oplossing voor gebruik in natte en industriële omgevingen (IP66).

Voordelen

- Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life.
- Comfortabel diffuus licht
- Tot 40% energiebesparing ten opzichte van conventionele armaturen

Ledinaire Waterdicht

Kenmerken

- robuuste en waterdichte armatuur, nieuw slank ontwerp
- lengte van 1200 mm, 1500 mm en 1800 mm
- 3-draads uitvoeringen met doorvoerbedrading beschikbaar (TW1)
- Montagebeugels kunnen over de volle lengte van de armatuur geplaatst worden

Toepassing

- parkeergarages, onder luifel
- Fabriekshallen (tot 4 m hoogte)
- (Koude) opslagruimten


Versions



Ledinaire Waterproof

Maatschets

WT060C



Model	A	B	C	D	E	F	G
L100	60	26	60	120-180	120-180		
L150	60	26	60	150-200	150-200		
L180	60	26	60	180-200	180-200		
L200	60	26	60	180-200	180-200	85.5	

Productgegevens



Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire Waterdicht

