



LEDINAIRE – en glimrende LED, rett og slett

Ledinaire Waterproof

Perfekt kvalitet og pålitelighet helt enkelt – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir det du trenger. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, med den beste kvalitet.. Denne ukompliserte tilnærmingen til belysning betyr at du får nøyaktig det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. Den robuste LEDINAIRE WT060C vanntett er en kostnadseffektiv, energisparende LED-løsning til bruk i fuktige og støvete omgivelser.

Fordeler

- Forseglede armaturhus i minimalistisk design
- Behagelig indirekte lys
- energibesparelser på opptil 40 %

Funksjoner

- Kvalitet og pålitelighet fra Philips
- Robust, vanntett armatur
- Lysytelse: 3600 og 5500 lm
- Robust: IK08
- Beskyttelse mot inntrengning: IP65
- Monteringsbraketter kan plasseres langs hele armaturen

Søknad

- Overbygde parkeringsplasser
- Industrierhaller (opptil 4 m høyde)
- Kjølerom, lager



Ledinaire Waterproof

Versions



Ledinaire Waterproof

Målskisse



Produkt detaljer

	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C
	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C
	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C

Generell informasjon	
CE-merke	CE-merke
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
Optisk type	Symmetrisk
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Godkjenning og bruksområde	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	<5
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3 600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3 600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2 500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2 500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5 600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5 600 lm
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	8 000 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1 800 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W

Ledinaire Waterproof

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

