



LEDINAIRE — просто превосходный светодиодный светильник

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Никаких сложностей, высокая надежность и качество работы — в этом прелесть светильника LEDINAIRE. LEDINAIRE привносит простоту в вашу жизнь, обеспечивая только самое основное. Мы не тратим средства на то, что вам не нужно: никаких ярких упаковок или бесполезных брошюр. Мы предлагаем ассортимент популярных бюджетных светодиодных решений, обеспечивая соответствие цены вашему бюджету и соответствие нашей продукции самым высоким стандартам. Такой серьезный подход к световым решениям гарантирует, что вы получите именно то, что заказали — надежность, доступность и энергоэффективность. Разработанный для задач общего освещения, прочный водонепроницаемый светильник LEDINAIRE WT060C представляет собой бюджетное энергосберегающее светодиодное решение для влажных и пыльных сред.

Преимущества

- Минималистичный корпус в форме трубки не предусматривает вскрытия
- Комфортный рассеянный свет
- Энергосбережение до 40%

Характеристики

- Профессиональное качество продукции и надежность
- Прочный водонепроницаемый светильник
- Варианты светотдачи: 3600 и 5500 лм
- Стойкость к ударным нагрузкам: IK08
- Пыле- и влагозащита: IP65
- Монтажные кронштейны можно разместить по всей длине светильника

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Применение


- Крытые городские парковки
- Промышленные цеха (высотой до 4 м)
- Складские (холодильные) помещения

Спецификации

Тип	LEDINAIRE WT060C
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Мощность	40 Вт (LED36S) 60 Вт (LED55S)
Угол расхождения пучка света	Ламбертовский луч
Светоотдача	3600 лм (LED36S) 5500 лм (LED55S)
Коррелированная цветовая температура	4000 К (нейтральный белый)
Коэффициент цветопередачи	> 80
Средний срок эксплуатации L70B50	30 000 часов
Средний срок эксплуатации L80B50	15 000 часов
Средний срок эксплуатации L90B50	10 000 часов
Средняя температура окружающей среды	+25 °C

Диапазон рабочих температур	От -20 до +30 °C
Драйвер	Встроенный, несъемный
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Уменьшение яркости света	Без уменьшения яркости
Материал	Корпус: поликарбонат, экструдированный Торцевые заглушки: поликарбонат
Цвет	Светло-серый (RAL7035)
Оптический плафон	Рассеивающий поликарбонат
Соединение	Винтовое соединение с кабельным вводом
Техобслуживание	Очистка внутренних частей не требуется Источник света и драйвер не подлежат обслуживанию
Установка	Фиксация с помощью монтажных кронштейнов Монтажные кронштейны можно разместить по всей длине светильника Внутренняя проводка не предусмотрена

Versions



LEDINAIRE WT060C Waterproof

Versions



Сведения о продукте



LEDINAIRE WT060C Waterproof

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Подходит для случайного переключения	No

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Код защиты от проникновения	IP65

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	- °
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	-
Знак пожароопасности	FF
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	-
Тип оптики	No

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. коэффициент цветопередачи	≥80
Начальная эффективность освещения светодиода	110 lm/W
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет	Gray
------	------

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
912401483225	WT060C LED18S/840 PSU L600	Not applicable
912401483226	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	Not applicable
912401483227	WT060C LED36S/840 PSU L1200	Not applicable
912401483228	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	Not applicable
912401483229	WT060C LED56S/840 PSU L1500	Not applicable
912401483230	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	Not applicable
912401483248	WT055C LED18S/840 PSU L600	-
912401483249	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	-
912401483250	WT055C LED36S/840 PSU L1200	-
912401483251	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	-
912401483252	WT055C LED56S/840 PSU L1500	-
912401483253	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	-

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение	Order Code	Full Product Name	Входное напряжение
912401483225	WT060C LED18S/840 PSU L600	220-240 V	912401483248	WT055C LED18S/840 PSU L600	220 to 240 V
912401483226	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	220-240 V	912401483249	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	220 to 240 V
912401483227	WT060C LED36S/840 PSU L1200	220-240 V	912401483250	WT055C LED36S/840 PSU L1200	220 to 240 V
912401483228	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	220-240 V	912401483251	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	220 to 240 V
912401483229	WT060C LED56S/840 PSU L1500	220-240 V	912401483252	WT055C LED56S/840 PSU L1500	220 to 240 V
912401483230	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	220-240 V	912401483253	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	220 to 240 V

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
912401483225	WT060C LED18S/840 PSU L600	1800 lm	16.5 W
912401483226	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	1800 lm	16.5 W
912401483227	WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600 lm	33 W
912401483228	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600 lm	33 W
912401483229	WT060C LED56S/840 PSU L1500	5600 lm	51 W
912401483230	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600 lm	51 W

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
912401483248	WT055C LED18S/840 PSU L600	1800 lm	16.5 W
912401483249	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	1800 lm	16.5 W
912401483250	WT055C LED36S/840 PSU L1200	3600 lm	33 W
912401483251	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600 lm	33 W
912401483252	WT055C LED56S/840 PSU L1500	5600 lm	51 W
912401483253	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600 lm	51 W



© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту

представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью

какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются

собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2019, Июнь 24 - Данные для изменения