



# Vattentät Ledinaire – strålande LED helt enkelt

## Ledinaire vattentät WT060C

Ledinaire-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver.

### Fördelar

- Philips-kvalitet och d-riftsäkerhet
- Energibesparande
- Behagligt indirekt ljus

### Funktioner

- Robust (IK08) och vattentät (IP65) armatur
- Välj bland flera olika längder och ljusnivåer
- Montagefästet kan placeras över hela armaturens längd

### Användning

- Parkeringshus
- Industrihallar (upp till 4 m höjd)
- (Kyl)lager

### specifikationer

Armatur	LEDINAIRE WT060C
Ljuskälla	Ej utbytbar LED-modul
Effekt	40 W (LED36S) 60 W (LED55S)
Spridningsvinkel	Lambertian-ljusfördelning

Ljusflöde	3 600 lm (LED36S) 5 500 lm (LED55S)
Korrelerad färgtemperatur	4 000 K (neutralvit)
Färgåtergivningindex	>80

## Ledinaire vattentät WT060C

<b>Snittlivslängd L70B50</b>	30 000 timmar
<b>Snittlivslängd L80B50</b>	15 000 timmar
<b>Snittlivslängd L90B50</b>	10 000 timmar
<b>Genomsnittlig omgivningstemperatur</b>	+25 °C
<b>Temperaturintervall vid drift</b>	-20 till +30 °C
<b>Driftdon</b>	Inbyggt, ej utbytbart
<b>Nätspänning</b>	220–240 V/50–60 Hz
<b>Dimring</b>	Ej dimbar

<b>Material</b>	Armaturhus: polykarbonat, co-extrudering Armaturgavlar: polykarbonat
<b>Färg</b>	Ljusgrå (RAL7035)
<b>Glas</b>	Polykarbonat, spridning
<b>Anslutning</b>	Skruvkoppling med kabeltätning
<b>Underhåll</b>	Ingen invändig rengöring behövs Ljuskälla och driftdon kan inte underhållas
<b>Installation</b>	Fixering med montagefästen Montagefästen kan placeras över armaturens hela längd Genomgående kabeldragning är inte möjligt

## Versions



# Ledinaire vattentät WT060C

## Produktinformation



# Ledinaire vattentät WT060C

## Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

## Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP65

## Styrenheter och dimring

Dimbar	No
--------	----

## Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel	- °
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	FF
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Utbytbar ljuskälla	No
Antal driftdonsenheter	-
Optiktyp	No

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Init. Korr. Färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥80
Initialt LED-ljusutbyte	110 lm/W
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

## Mekanik och armaturhus

Färg	grå
------	-----

## Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
38910999	WT060C LED18S/840 PSU L600	Ej relevant
38911699	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	Ej relevant
38912399	WT060C LED36S/840 PSU L1200	Ej relevant
38913099	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	Ej relevant
38914799	WT060C LED56S/840 PSU L1500	Ej relevant
38915499	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	Ej relevant
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	-
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	-
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	-
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	-
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	-
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	-

## Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Inspänning
38910999	WT060C LED18S/840 PSU L600	220-240 V
38911699	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	220-240 V
38912399	WT060C LED36S/840 PSU L1200	220-240 V
38913099	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	220-240 V
38914799	WT060C LED56S/840 PSU L1500	220-240 V
38915499	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	220-240 V

Order Code	Full Product Name	Inspänning
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	220 till 240 V
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	220 till 240 V
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	220 till 240 V
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	220 till 240 V
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	220 till 240 V
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	220 till 240 V

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
38910999	WT060C LED18S/840 PSU L600	1800 lm	16.5 W
38911699	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	1800 lm	16.5 W
38912399	WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600 lm	33 W
38913099	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600 lm	33 W

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
38914799	WT060C LED56S/840 PSU L1500	5600 lm	51 W
38915499	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600 lm	51 W
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	1800 lm	16.5 W
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	1800 lm	16.5 W

## Ledinaire vattentät WT060C

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	3600 lm	33 W
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600 lm	33 W

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	5600 lm	51 W
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600 lm	51 W

