



Produkt

Softone 8 år, globe

Dekorative energibesparende lyskilder med dækglas til erhvervsbrug

Fordele

- Høj energiudnyttelse (Europæisk energiudnyttelse mærket klasse B)
- Lang levetid 6.000 timer

Funktioner

- Et alternativ til glødelamper med lang levetid
- Minimumsspænding til tænding 180 V (type 220-230 V) eller 190 V (type 240-250 V) (alle AC)
- Lysudbytte efter 1 minut 80%
- Et næsten konstant lysudbytte (> 90%) i det anbefalede temperaturområde

Anvendelsesområder


- Beregnet til udskiftning af glødelamper i de fleste belysningsarmaturer
- Særlig velegnet til anvendelser med en dekorativ funktion på steder, hvor der kræves belysning i længere tidsrum, eller hvor det er vanskeligt at udskifte lyskilden
- Omgivelsestemperaturområde -10 til +55°C (sokkel opad), +5 til +55°C (sokkel nedad)
- Lukkede armaturer er påkrævede til udendørs anvendelser
- Ikke velegnet til brug med elektroniske omskiftere, timere eller fotoceller (medmindre der anvendes en 3-punkts omskifter) eller til nedblænding

Softone 8 år, globe

Versions



Målskitse



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 20W WW E27 G120 1CH/4	182 mm	48.2 mm

