



# Mehr Gestaltungsmöglichkeiten für offene Leuchten

## Softone Globe

Die dekorative Globe-Form macht die Softone Globe besonders attraktiv für Anwendungen, bei denen das Leuchtmittel zu sehen ist.

### Vorteile

- Lange Lebensdauer und hohe Effizienz im Vergleich zu konventionellen Glühlampen
- Mehr Schaltzyklen im Vergleich zu Standard-Energiesparlampen
- Reduzierte Blendung und ästhetische Form

### Merkmale

- Einsatz anstelle herkömmlicher Glühlampen in Globeform und E27-Sockel
- Große Anzahl von Schaltzyklen
- Problemlose Zündung bei  $-10^{\circ}\text{C}$  und höher

### Anwendung


- Für den Einsatz in Haushalten, Hotels und Restaurants
- Für dekorative Beleuchtung
- Empfohlene Umgebungstemperatur um konstante Lichtleistung ( $> 90\%$ ) zu gewährleisten:  $0$  bis  $+50^{\circ}\text{C}$
- Nicht geeignet für Notstrom, Dimmer und elektronische Schalter

## Softone Globe

### Versions



### Abmessungsskizzen



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4	182 mm	48.2 mm

