



# Combine une lumière CHAUDE TAMISÉE, le "confort pour les yeux" et un design élégant

## Softone ESaver 6Y

Lampe basse consommation associant confort et design, particulièrement adaptée à ceux qui recherchent à la fois une lumière douce tamisée et un design élégant, pour compléter leurs luminaires avec style

### Avantages

- Effet de lumière tamisée agréable
- Design élégant, de même taille et de même forme que l'ampoule incandescente Softone, pour compléter vos luminaires avec style
- Économies d'énergie tangibles grâce à une durée de vie et une efficacité énergétique élevées par rapport aux lampes incandescentes

### Fonctions

- Alternative durable et économique aux ampoules incandescentes Softone
- Convient à un allumage fréquent
- Plage de température ambiante recommandée pour garantir un flux lumineux constant (> 90 %) : 0 et + 50 °C

### Application



- Idéale pour une utilisation dans la plupart des applications grand public et semi-professionnelles où l'on souhaite instaurer une ambiance intime et douillette.
- Remplacement idéal des lampes incandescentes dans les lieux où la lumière est allumée pendant des périodes plus longues.
- Ce modèle ne convient pas aux dispositifs électroniques et de gradation

# Softone ESaver 6Y

## Versions



## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6	56.0 mm	109.0 mm	45.5 mm
Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6	56.0 mm	109.0 mm	45.5 mm
Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6	56.0 mm	109.0 mm	45.5 mm

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone 18W WW E27 220-240V 1PF/6	71.0 mm	137.0 mm	47.3 mm

## Softone ESaver 6Y

### Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (max.)	2.0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.5 mg

### Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

### Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Tension (nom.)	220-240 V
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (max.)	100 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (min.)	10 s

### Caractéristiques générales

Culot	E27
Durée de vie nominale (nom.)	10000 h
Durée de vie nominale (heures)	10000 h
Cycle d'allumage	30000X

### Photométries et Colorimétries

Coordonnée trichromatique x (nom.)	463
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	420
Code couleur	827
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Indice de rendu des couleurs (min.)	81
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	83 %

### Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
68179300	Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6	5 kWh
68187800	Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6	8 kWh
68206600	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6	11 kWh
68278300	Softone 18W WW E27 220-240V 1PF/6	18 kWh

### Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)	Heure de démarrage (nom.)
68179300	Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6	35 mA	22 W	5.0 W	1.5 s
68187800	Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6	60 mA	38 W	8.0 W	1.5 s

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)	Heure de démarrage (nom.)
68206600	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6	80 mA	50 W	11.0 W	1.0 s
68278300	Softone 18W WW E27 220-240V 1PF/6	140 mA	80 W	18.0 W	1.0 s

### Photométries et Colorimétries

## Softone ESaver 6Y

Order Code	Full Product Name	Efficacité		Flux lumineux
		lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	(nominal)
68179300	Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6	40 lm/W	200 lm	200 lm
68187800	Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6	50 lm/W	400 lm	400 lm

Order Code	Full Product Name	Efficacité		Flux lumineux
		lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	(nominal)
68206600	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6	48 lm/W	580 lm	580 lm
68278300	Softone 18W WW E27 220-240V 1PF/6	55 lm/W	1050 lm	1050 lm

### Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
68179300	Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6	A55
68187800	Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6	A55

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
68206600	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6	A55
68278300	Softone 18W WW E27 220-240V 1PF/6	A70

