



PL-S is a low wattage compact fluorescent lamp

PL-S consumer products

The 2-pin version is designed for operation on electromagnetic gear and is provided with a plug-in/pull-out lamp base. Not suitable for dimming.

Hyödyt

- Reliable and hassle free
- Good color rendering (CRI >80)

Ominaisuudet

- 2-pin base with a housing incorporating the special instant starter
- Low light depreciation over lamp life
- Long life performance

Käyttökohteet


- Suitable for luminaire specially designed for PL-S 2 pin lamps which can include downlighters, wall units, table and desk lamps, pendant lamps and outdoor lighting.

PL-S consumer products

Versions



Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/827/2P 1PP/10	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
PL-S 9W/827/2P 1PP/10	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
PL-S 7W/827/2P 1PP/10	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

PL-S consumer products

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) 1,4 mg

Ohjausjärjestelmät ja hinnennys

Himmennettävä Ei

Yleistä tietoa

Kanta G23

Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.) 6500 h

Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.) 10000 h

LSF 2 000 h, nimellinen 99 %

LSF 4 000 h, nimellinen 98 %

LSF 6 000 h, nimellinen 95 %

LSF 8 000 h, nimellinen 86 %

Valon tekniset tiedot

Värikoodi 827

Värimerkki Hehkulampunvalk
ea

Vastaava väriämpötila (nim.) 2700 K

Värintoistoindeksi (nim.) 82

LLMF 2 000 h, nimellinen 94 %

LLMF 4 000 h, nimellinen 91 %

LLMF 6 000 h, nimellinen 89 %

LLMF 8 000 h, nimellinen 86 %

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.) 28 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Energiätehokkuusmerkintä (EEL)
70310125	PL-S 7W/827/2P 1PP/10	9 kWh	B
70311825	PL-S 9W/827/2P 1PP/10	11 kWh	A
70312525	PL-S 11W/827/2P 1PP/10	14 kWh	A

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
70310125	PL-S 7W/827/2P 1PP/10	0,175 A	7.1 W
70311825	PL-S 9W/827/2P 1PP/10	0,170 A	8.7 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
70312525	PL-S 11W/827/2P 1PP/10	0,155 A	11.6 W

Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
70310125	PL-S 7W/827/2P 1PP/10	57 lm/W	400 lm	405 lm
70311825	PL-S 9W/827/2P 1PP/10	67 lm/W	600 lm	583 lm

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
70312525	PL-S 11W/827/2P 1PP/10	77 lm/W	900 lm	893 lm

