



# Permet des économies d'énergie dans les applications professionnelles

## MASTER Softone

Conçue pour le remplacement des lampes à incandescence dans les applications professionnelles (telles que les hôtels et restaurants, où l'on souhaite instaurer une ambiance intime et douillette).

### Avantages

- Qualité et distribution de la lumière similaires à celles des lampes à incandescence opalisées
- Produit une lumière douce et diffuse caractérisée par un confort élevé

### Fonctions

- Alternative professionnelle économique et durable aux lampes à incandescence
- Amorçage quasiment instantané sans clignotement (<1 s)
- 80 % du rendement lumineux nominal atteint deux minutes après l'allumage
- Rendement lumineux quasiment constant (>90 %) pour la plage de températures recommandée de -20 à +40 °C

### Application


- Destiné au remplacement des lampes à incandescence dans les applications professionnelles (hôtels, restaurants, lieux nécessitant la création d'une ambiance intime et chaleureuse)
- Convient aux applications dans lesquelles la lampe est visible
- Luminaires clos requis pour les applications extérieures
- Non compatible avec un système de gradation, ni avec des dispositifs électroniques

# MASTER Softone

## Versions



## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Master Softone 9W WW E27 220-240V 1PF/6	60.8 mm	121.1 mm	48.1 mm

