



Energooszczędna lampa do profesjonalnych zastosowań

MASTER Softone

Przewidziana jako zamiennik żarówek w profesjonalnych zastosowaniach (hotele, restauracje i inne miejsca, gdzie trzeba uzyskać kameralną i przytulną atmosferę).

Korzyści

- Jakość i rozsył światła podobne jak w przypadku lamp żarowych
- Miękkie, rozproszone światło tworzące poczucie komfortu

Cechy

- Bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych w zastosowaniach profesjonalnych
- Natychmiastowy, bezmigotliwy zapłon (<1s)
- Uzyskuje 80% wydajności świetlnej po 2 minutach od załączenia
- Stabilny strumień świetlny (>90%) w zalecanym zakresie temperatur od -20°C do +40°C

Wniosek


- Dedykowany do zastosowań profesjonalnych takich jak hotele, restauracje, biura i wszędzie tam gdzie system oświetleniowy pracuje długo
- W aplikacjach zewnętrznych wymaga zastosowania zamkniętych opraw oświetleniowych

MASTER Softone

Versions



Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Master Softone 9W WW E27 220-240V 1PF/6	60.8 mm	121.1 mm	48.1 mm

