



Reducerea consumului de energie pentru aplicații profesionale

MASTER Softone

Proiectată pentru înlocuirea lămpilor cu incandescență în aplicații profesionale (hoteluri, restaurante, atunci când doriți să creați o atmosferă intimă și confortabilă).

Beneficii

- Calitatea și distribuția luminii este similară cu cea a lămpilor incandescente opalescente
- Redă o lumină delicată, difuză cu un nivel ridicat de confort vizual

Caracteristici

- Sursă profesională cu durată de funcționare îndelungată, alternativă pentru lămpile incandescente obișnuite
- Gama recomandată de temperatură ambientală pentru a menține luminozitatea aproape constantă (>90%) este: între -20°C și +40°C
- Aprindere perfectă, fără efect stroboscopic
- 80% din fluxul luminos nominal la două minute după aprindere

Cerere


- Produs retrofit pentru sursele incandescente în aplicațiile profesionale (hoteluri, restaurante, pentru crearea unei atmosfere calde, plăcute)
- Potrivit pentru aplicații în corpuri deschise
- Pot fi folosite la exterior, dar în corpuri de iluminat închise
- Nu sunt adecvate pentru utilizarea împreună cu dispozitive electronice sau de reglare a fluxului luminos

MASTER Softone

Versions



Cote



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Master Softone 23W WW E27 220-240V 1PF/6	75.8 mm	162.6 mm	48.1 mm

