



Philips CorePro cápsula LED 230V

CorePro cápsula LED 230V

La cápsula de tensión de red con una terminación para luminarias con base G9 emite luz direccional, lo que las convierte en una alternativa real a las lámparas de cápsula halógena. Es particularmente adecuada para iluminación puntual en tiendas, hoteles y restaurantes y resulta ideal para lámparas de escritorio e iluminación de vitrinas. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G9 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LEDcapsule proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Beneficios

- Luz blanca
- Hasta un 90% de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas
- Menores costes de mantenimiento
- Amplia compatibilidad con transformadores

Características

- Sustitución sencilla
- Vida útil de 15.000 horas
- Luz libre de UV e IR
- Sin mercurio ni otros materiales peligrosos

Aplicaciones

- Hoteles, museos y tiendas
- Baños, zonas de recepción, salas de exposición y vitrinas expositoras

CorePro cápsula LED 230V

Versions



LEDcapsule CorePro 2W G9



LED G9 230V Dim 2 POS2






LEDcapsule CorePro 3,2W G9



LED G9 230V Dim 1 POS2

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

CorePro cápsula LED 230V

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Información general	
Base del casquillo	G9
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	Cápsula

Order Code	Full Product Name	Ciclo de encendido/apagado
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8.000
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	8.000
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	50.000
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8.000
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	8.000
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50.000
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50.000
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50.000

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Código de color	Flujo luminoso	Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Código de color	Flujo luminoso
		correlacionada (Nom)					correlacionada (Nom)		
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2700 K	827	220 lm	30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3000 K	830	400 lm
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	3000 K	830	220 lm	65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700 K	827	570 lm
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700 K	827	480 lm	65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000 K	830	570 lm
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	2700 K	827	400 lm	76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2700 K	827	300 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 W	25 W	30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 W	25 W

CorePro cápsula LED 230V

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W	40 W
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3,2 W	40 W
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3,2 W	40 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	78 °C
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	86 °C
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	No
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	No
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Solo con reguladores específicos
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	No

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Transparente
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Transparente
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Mate
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Transparente

Aprobación y aplicación


Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/ 1000 h
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 kWh
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	4 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4,8 W	60 W
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	4,8 W	60 W
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2,6 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	82 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C

Order Code	Full Product Name	Regulable
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	No
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	No
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	No
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Solo con reguladores específicos

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Transparente
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Mate



CorePro cápsula LED 230V

