



# Produk spesialisasi LED tegangan listrik dengan penghematan energi dan output cahaya tinggi

## CorePro LEDcapsule MV

Spesialisasi LED menghasilkan cahaya kualitas tinggi untuk membuatnya pengganti yang tepat lampu spesialisasi halogen (seperti G9 dan R7S). Pada umumnya cocok untuk pencahayaan tugas di hotel dan restoran, dan ideal untuk aplikasi dekorasi dan lingkungan. Produk spesialisasi LED menghasilkan penghematan energi besar dan biaya perawatan minimal, tanpa mempengaruhi kualitas cahaya.

### Benefits

- Hemat energi hingga 90% dibandingkan lampu halogen
- Biaya perawatan lebih rendah
- Kompatibilitas yang luas dengan transformator

### Features

- Mudah dimodifikasi
- Masa pakai 15.000 jam
- Lampu bebas UV dan IR
- Bebas merkuri dan bahan berbahaya - sesuai dengan RoHS

### Application

- Hotel, museum, toko, kamar kecil, area resepsi, pameran, meja pameran

# CorePro LEDcapsule MV

## Versions





LEDcapsule CorePro 2W G9



LED G9 230V Dim 1 POS2

## Dimensional drawing



| Product                            | D       | C     |
|------------------------------------|---------|-------|
| CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 | 14,5 mm | 48 mm |

| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D | 15 mm | 52 mm |

# CorePro LEDcapsule MV

| Informasi Umum                         |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Tutup-Dasar                            | G9              |
| Nominal masa pakai                     | 15.000 jam      |
| Teknis Lampu                           |                 |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom)           | 2700 K          |
| Indeks renderasi warna (CRI)           | 80              |
| Kode Warna                             | 827             |
| LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom) | 70 %            |
| Pengoperasian dan Kelistrikan          |                 |
| Frekuensi Input                        | 50 hingga 60 Hz |
| Frekuensi Garis                        | 50 to 60 Hz     |
| Waktu Mulai (Nom)                      | 0,5 s           |
| Watt yang Setara                       | 25 W            |
| Mekanis dan Housing                    |                 |
| Bentuk Bohlam                          | Kapsul          |

## Informasi Umum

| Order Code   | Full Product Name                     | Siklus Sakelar |
|--------------|---------------------------------------|----------------|
| 929002495202 | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827    | 8.000          |
| 929002389902 | CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D | 50.000         |

## Teknis Lampu

| Order Code   | Full Product Name                  | Flux Cahaya |
|--------------|------------------------------------|-------------|
| 929002495202 | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 | 220 lm      |

| Order Code   | Full Product Name                     | Flux Cahaya |
|--------------|---------------------------------------|-------------|
| 929002389902 | CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D | 300 lm      |

## Pengoperasian dan Kelistrikan

| Order Code   | Full Product Name                  | Konsumsi Daya |
|--------------|------------------------------------|---------------|
| 929002495202 | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 | 2 W           |

| Order Code   | Full Product Name                     | Konsumsi Daya |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 929002389902 | CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D | 2,6 W         |

## Suhu

| Order Code   | Full Product Name                  | T-Case Maksimum (Nom) |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|
| 929002495202 | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 | 78 °C                 |

| Order Code   | Full Product Name                     | T-Case Maksimum (Nom) |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 929002389902 | CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D | 86 °C                 |

## Kontrol dan Peredupan

| Order Code   | Full Product Name                     | Dapat diredupkan              |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 929002495202 | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827    | Tidak                         |
| 929002389902 | CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D | Hanya dengan peredup tertentu |

## Mekanis dan Housing

| Order Code   | Full Product Name                  | Lapisan bohlam |
|--------------|------------------------------------|----------------|
| 929002495202 | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 | Bening         |

| Order Code   | Full Product Name                     | Lapisan bohlam |
|--------------|---------------------------------------|----------------|
| 929002389902 | CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D | Suram          |

## Penyetujuan dan Aplikasi

CorePro LEDcapsule MV

| Order Code   | Full Product Name                   | Penggunaan Energi kWh/ |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|
|              |                                     | 1000 h                 |
| 929002495202 | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827  | 2 kWh                  |
| 929002389902 | CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 | 3 kWh                  |
| D            |                                     |                        |

