



De Philips Core Pro LEDcapsule MV biedt enorme energiebesparing en hoge lichtopbrengst.

CorePro LEDcapsule MV – G9

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Voordelen

- Tot 90% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten
- Compatibel met een brede reeks transformators.

Kenmerken

- Eenvoudige retrofit
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn

Toepassing

- Hotels, musea, winkels
- Toiletten, receptieruimten, tentoonstellingen, vitrinekasten.

CorePro LEDcapsule MV - G9

Versions



LEDcapsule CorePro 2W G9



LED G9 230V Dim 2 POS2



LEDcapsule CorePro 3,2W G9





LEDcapsule CorePro ND 4,8 60W G9 827



LED G9 230V Dim 1 POS2

Maatschets





Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

CorePro LEDcapsule MV - G9

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Algemene informatie

Lampvoet	G9
Nominale levensduur	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	Capsule
----------	---------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Schakelcyclus
8719514303898	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8.000
8719514303911	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	8.000
8718699766733	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	50.000
8719514303935	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8.000
8719514303959	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	8.000
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50.000
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50.000
8718699766696	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50.000

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514303898	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2700 K	827	220 lm
8719514303911	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	3000 K	830	220 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode	Lichtstroom
8718699766733	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700 K	827	480 lm
8719514303935	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	2700 K	827	400 lm

CorePro LEDcapsule MV - G9

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur		Lichtstroom
		(nom)	Kleurcode	
8719514303959	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3000 K	830	400 lm
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700 K	827	570 lm
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000 K	830	570 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur		Lichtstroom
		(nom)	Kleurcode	
8718699766696	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2700 K	827	300 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8719514303898	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 W	25 W
8719514303911	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 W	25 W
8718699766733	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W	40 W
8719514303935	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3,2 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8719514303959	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3,2 W	40 W
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4,8 W	60 W
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	4,8 W	60 W
8718699766696	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2,6 W	25 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal	
		(nom.)	
8719514303898	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C	
8719514303911	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	78 °C	
8718699766733	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	86 °C	
8719514303935	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C	

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal	
		(nom.)	
8719514303959	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	82 °C	
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C	
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C	
8718699766696	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C	

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514303898	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Nee
8719514303911	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Nee
8718699766733	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Alleen met specifieke dimmers
8719514303935	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514303959	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Nee
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Nee
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Nee
8718699766696	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Alleen met specifieke dimmers

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
8719514303898	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Helder
8719514303911	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Helder
8718699766733	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Mat
8719514303935	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Helder

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
8719514303959	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Helder
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-
8718699766696	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Mat

Keurmerken en classificaties

CorePro LEDcapsule MV - G9

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur
8719514303898	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
8719514303911	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 kWh
8718699766733	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
8719514303935	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh
8719514303959	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	4 kWh
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh
8718699766696	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827	3 kWh
D		

