



LED-spesialprodukt for nettspenning, med stor strømbesparelse og høy lyseffekt

CorePro LEDcapsule MV

Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-feste gir retningsbestemt lys, noe som gjør den til et reelt alternativ til halogenlyskilder. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-holdere og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.

Fordeler

- Helt opptil 90 % energibesparelse sammenlignet med halogen
- Lavere vedlikeholdskostnader
- Bred kompatibilitet med transformatorer

Funksjoner

- Enkel ettermontering
- Levetid på 15 000 timer
- UV- og IR-fritt lys
- Uten kvikksølv og farlige materialer

Søknad

- Hoteller, museer, butikker
- Toaletter, resepsjoner, utstillinger, utstillingsmontre

CorePro LEDcapsule MV

Versions






LED G9 230V Dim 2 POS2



LED G9 230V Dim 1 POS2

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

CorePro LEDcapsule MV

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	G9
Nominell levetid	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	Kapsel
-------------	--------

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Brytersyklus
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8 000
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	8 000
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	50 000
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8 000
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	8 000
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 000
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 000
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50 000

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargekode	Lysytelse
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2700 K	827	220 lm
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	3000 K	830	220 lm
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700 K	827	480 lm
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	2700 K	827	400 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargekode	Lysytelse
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3000 K	830	400 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700 K	827	570 lm
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000 K	830	570 lm
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2700 K	827	300 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 W	25 W
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W	40 W

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3,2 W	40 W
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3,2 W	40 W
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4,8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	4,8 W	60 W
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2,6 W	25 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	78 °C
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	86 °C
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	82 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Nei
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Nei
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Kun med bestemte dimmere
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Nei
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Nei
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Nei
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Kun med bestemte dimmere


Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Matt
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Matt
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Matt
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Matt

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Matt
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Matt

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 kWh
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	4 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh



CorePro LEDcapsule MV

