



Cápsula de tensão de rede com emissão de luz muito alta

CorePro LEDcapsule MV

Esta cápsula de tensão de rede de extremidade única para luminárias de base G9 emite uma luz direcional, tornando-a numa alternativa eficaz às lâmpadas com cápsula de halogéneo. É particularmente adequada à iluminação de tarefas em lojas, hotéis e restaurantes e é ideal para candeeiros de secretária e iluminação de arcas. Compatível com equipamentos existentes com suportes G9 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Benefícios

- Luz branca
- Poupança de energia até 90% em comparação com lâmpadas de halogéneo
- Custos de manutenção mais baixos
- Maior compatibilidade com transformadores

Características

- Adaptação fácil
- Duração de 15.000 horas
- Luz sem UV nem IV
- Sem mercúrio nem materiais perigosos

Aplicação




- Hotéis, museus, lojas
- Lavabos, áreas de recepção, exposições, expositores

CorePro LEDcapsule MV

Versions



Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	17 mm	51,5 mm
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17 mm	51,5 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

CorePro LEDcapsule MV

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) A++

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão (Nom.) 220-240 V

Tempo de arranque (Nom.) 0,5 s

Informações gerais

Casquilho G9

Vida útil nominal (Nom.) 15000 h

Vida útil nominal (horas) 15000 h

Dados técnicos de luminosidade

Índice de restituição cromática (Nom.) 80

Llmf no final da vida útil nominal (Nom.) 70 %

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	3 kWh
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	2 kWh
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	2 kWh
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	4 kWh
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	4 kWh

Controles e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	true
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	false
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	false

Order Code	Full Product Name	Regulável
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	false
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	false

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Frequência de entrada	Potência equivalente	Potência (Nominal) (Nom.)
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	50 a 60 Hz	25 W	2.3 W
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	50 Hz	25 W	1.9 W
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	50 Hz	25 W	1.9 W

Order Code	Full Product Name	Frequência de entrada	Potência equivalente	Potência (Nominal) (Nom.)
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	50 Hz	40 W	3.2 W
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	50 Hz	40 W	3.2 W

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Ciclo de comutação
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	50000X
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	30000X
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	30000X

Order Code	Full Product Name	Ciclo de comutação
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	50000X
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	50000X

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Código da cor	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Fluxo luminoso (Nom.)	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	827	2700 K	215 lm	215 lm

Order Code	Full Product Name	Código da cor	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Fluxo luminoso (Nom.)	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	827	2700 K	204 lm	204 lm

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Código da cor	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Fluxo luminoso (Nom.)	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	830	3000 K	210 lm	210 lm
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	827	2700 K	400 lm	400 lm

Order Code	Full Product Name	Código da cor	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Fluxo luminoso (Nom.)	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	830	3000 K	400 lm	400 lm

Dados mecânicos e de revestimento

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	Cápsula
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	-
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	-

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	Cápsula
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	Cápsula

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Máxima na caixa em T (Nom)
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	82 °C
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	60 °C
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	60 °C
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	78 °C
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	78 °C

