



Капсула 220–240В, обеспечивающая высокую светоотдачу

CorePro LEDcapsule MV

Капсула с питанием от сети 220–240В, предназначенная для светильников с цоколями G9, излучает направленный свет, что делает ее прекрасной альтернативой галогенным капсулам. Это отличное решение для целевого освещения отдельных зон в магазинах, гостиницах и ресторанах, которое также идеально подходит для настольных ламп и освещения застекленных шкафов. Капсула CorePro LEDcapsule, совместимая с традиционными прожекторами с цоколем G9, призвана заменить галогенные аналоги. Она обеспечивает значительную экономию электроэнергии и снижает до минимума стоимость обслуживания, не ухудшая при этом качество света.

Преимущества

- Белый свет
- Энергосбережение до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Снижение стоимости обслуживания
- Широкая совместимость с трансформаторами

Характеристики

- Простая замена
- Срок службы 15 000 часов
- Без инфракрасного и ультрафиолетового спектра
- Не содержит ртути и опасных материалов

Применение

- Гостиницы, музеи, магазины
- Туалетные комнаты, приемные, выставки, витрины

CorePro LEDcapsule MV

Versions




LED G9 230V Dim 2 POS2




LED G9 230V Dim 1 POS2

Чертеж размеров



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 мм	52 мм



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 мм	59 мм

CorePro LEDcapsule MV

Общая информация

Цоколь G9

Технические характеристики освещения

Коррелированная цветовая температура (ном.) 2700 K

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) 70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота 50–60 Hz

Время включения (ном.) 0,5 s

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.) 86 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования Только с отдельными светорегуляторами и

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы Матовый

Форма колбы Капсула

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh

