



# LED-specialprodukter MV - energibesparande med starkt ljusflöde

## CorePro LEDcapsule MV

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer med G9-bas avger ett riktat ljus och är ett bra alternativ till halogenlampor. Den är särskilt lämpad för punktbelysning i butiker, hotell och restauranger och perfekt för skrivbordslampor och skåpbelysning. CorePro LEDcapsule är kompatibel med befintliga armaturer med G9-hållare och utformad för att kunna ersätta halogenlampor. De ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

### Fördelar

- Upp till 90 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Lägre underhållskostnader
- Kompatibel med en rad olika transformatorer

### Funktioner

- Enkel eftermontering
- Livslängd på 15 000 timmar
- UV- och IR-fritt ljus
- Fri från kvicksilver och andra skadliga ämnen – RoHS-kompatibel

### Användning




- Hotell, museer, butiker, tvättstugor, receptioner, utställningslokaler och montrar

# CorePro LEDcapsule MV

## Versions



## Måttskiss




| Product                              | D     | C     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830 | 19 mm | 60 mm |
| CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827 | 19 mm | 60 mm |

| Product                              | D     | C       |
|--------------------------------------|-------|---------|
| CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827 | 17 mm | 51,5 mm |

| Product                              | D       | C     |
|--------------------------------------|---------|-------|
| CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827 | 16,5 mm | 48 mm |

# CorePro LEDcapsule MV

## Måttskiss



| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D | 23 mm | 51 mm |

### Användning och godkännande

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Energieffektivitetsetikett (EEL) | A++ |
|----------------------------------|-----|

### Drift och elektricitet

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Spänning (nom)     | 220-240 V |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s     |

### Allmän information

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Socket                      | G9      |
| Nominell livslängd (nom)    | 15000 h |
| Nominell livslängd (timmar) | 15000 h |

### Ljusteknik

|   |      |
|---|------|
| Färgåtergivningsindex (nom)                 | 80   |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |

### Användning och godkännande

| Order Code | Full Product Name                     | Energiförbrukning kWh/1 000 tim |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 57869800   | CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D | 3 kWh                           |
| 71392100   | CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827  | 2 kWh                           |
| 81526700   | CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827  | 4 kWh                           |
| 65780200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827  | 5 kWh                           |
| 65818200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830  | 5 kWh                           |

## Styrenheter och dimring

| Order Code | Full Product Name                     | Dimbar |
|------------|---------------------------------------|--------|
| 57869800   | CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D | Ja     |
| 71392100   | CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827  | No     |
| 81526700   | CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827  | No     |

| Order Code | Full Product Name                    | Dimbar |
|------------|--------------------------------------|--------|
| 65780200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827 | No     |
| 65818200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830 | No     |

## Drift och elektricitet

| Order Code | Full Product Name                     | Ingångsfrekvens | Motsvarande effekt | Effekt (märkvärde) (min) |
|------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 57869800   | CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D | 50-60 Hz        | 25 W               | 2.3 W                    |
| 71392100   | CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827  | 50 Hz           | 25 W               | 1.9 W                    |
| 81526700   | CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827  | 50 Hz           | 40 W               | 3.2 W                    |

| Order Code | Full Product Name                    | Ingångsfrekvens | Motsvarande effekt | Effekt (märkvärde) (min) |
|------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 65780200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827 | 50-60 Hz        | 60 W               | 4.8 W                    |
| 65818200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830 | 50-60 Hz        | 60 W               | 4.8 W                    |

## Allmän information

# CorePro LEDcapsule MV

| Order Code | Full Product Name                     | Driftcykel |
|------------|---------------------------------------|------------|
| 57869800   | CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D | 50000X     |
| 71392100   | CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827  | 30000X     |
| 81526700   | CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827  | 50000X     |

| Order Code | Full Product Name                    | Driftcykel |
|------------|--------------------------------------|------------|
| 65780200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827 | 50000X     |
| 65818200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830 | 50000X     |

## Ljusteknik

| Order Code | Full Product Name                     | Färgkod | Korrelerad           |                 | Ljusflöde (märkvärde) |
|------------|---------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------------|
|            |                                       |         | färgtemperatur (nom) | Ljusflöde (nom) |                       |
| 57869800   | CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D | 827     | 2700 K               | 215 lm          | 215 lm                |
| 71392100   | CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827  | 827     | 2700 K               | 204 lm          | 204 lm                |
| 81526700   | CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827  | 827     | 2700 K               | 400 lm          | 400 lm                |

| Order Code | Full Product Name                    | Färgkod | Korrelerad           |                 | Ljusflöde (märkvärde) |
|------------|--------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------------|
|            |                                      |         | färgtemperatur (nom) | Ljusflöde (nom) |                       |
| 65780200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827 | 827     | 2700 K               | 570 lm          | 570 lm                |
| 65818200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830 | 830     | 3000 K               | 570 lm          | 570 lm                |



## Mekanik och armaturhus

| Order Code | Full Product Name                     | Lampform |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 57869800   | CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D | Kapsel   |
| 71392100   | CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827  | -        |
| 81526700   | CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827  | Kapsel   |

| Order Code | Full Product Name                    | Lampform |
|------------|--------------------------------------|----------|
| 65780200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827 | Kapsel   |
| 65818200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830 | Kapsel   |

## Temperatur

| Order Code | Full Product Name                     | T-Case max. (nom) |
|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 57869800   | CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D | 82 °C             |
| 71392100   | CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827  | 60 °C             |
| 81526700   | CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827  | 78 °C             |
| 65780200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827  | 99 °C             |
| 65818200   | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830  | 99 °C             |



## CorePro LEDcapsule MV

