



主电压 LED 专用产品可 节约大量能源，提供极高 的光输出

CorePro LEDcapsule MV

这些 LED 专用产品具有出色的照明质量，可以完全替代卤素专用灯（例如 G9 和 R7S）。它尤其适用于酒店和餐厅的工作照明，也极其适合装饰照明和环境照明应用。LED 专用产品可节约大量能源，最大限度地降低维护成本，而且照明效果丝毫不受影响。

优点

- 与卤素灯相比，节能达 90%
- 降低维护成本
- 广泛兼容各类变压器

特点

- 轻松改造
- 使用寿命长达 15,000 小时
- 无 UV 和 IR 的光
- 不含汞和有害材料 – 符合 RoHS

应用

- 酒店、博物馆、商店、盥洗室、接待区、展示会、陈列柜

CorePro LEDcapsule MV

Versions



LEDcapsule CorePro 2W G9



LED G9 230V Dim 2 POS2






LEDcapsule CorePro 3,2W G9



LED G9 230V Dim 1 POS2

二维绘图




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14.5 mm	48 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16.5 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

CorePro LEDcapsule MV

二维绘图



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

一般信息	
底盖	G9
标称使用寿命	15,000 小时
灯技术	
相关色温 (标称)	2700 K
显色指数 (CRI)	80
颜色代码	827
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
线频率	50 to 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
机械和外壳	
灯泡外形	胶囊型

一般信息		
Order Code	Full Product Name	切换循环
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8,000
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	50,000
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8,000
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50,000

灯技术

Order Code	Full Product Name	光通量
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	220 lm
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	480 lm

Order Code	Full Product Name	光通量
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	400 lm
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	300 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 W	25 W
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3.2 W	40 W
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2.6 W	25 W

温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	86 °C

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C

控制和调光

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	可调光
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	否
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	仅限于使用特定调光器

Order Code	Full Product Name	可调光
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	否
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	仅限于使用特定调光器

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	灯泡外观
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	透明
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	磨砂

Order Code	Full Product Name	灯泡外观
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	透明
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	磨砂

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh

