



Descrierea produsului

Exterior ESaver

Sursă de iluminat acoperită cu consum redus de energie

Beneficii

- Economisiri considerabile cu energia datorită eficacității energetice înalte (clasificare europeană de eficiență a energiei în clasa B)
- Înveliș opalescent pentru a reduce efectul de orbire

Caracteristici

- Sursă profesională cu durată de funcționare îndelungată, alternativă pentru lămpile incandescente obișnuite
- Luminozitate după 1 minut: 80%
- Gama recomandată de temperatură ambientală pentru a menține luminozitatea aproape constantă (>90%) este: între +10°C și +45°C
- Aprindere perfectă la -20°C și peste.

Cerere


- Destinate înlocuirii lămpilor incandescente în cele mai multe aplicații profesionale și pentru consumul public
- Deosebit de potrivite pentru uz exterior (corpuri de iluminat de grădină)
- Aplicațiile exterioare necesită corpuri de iluminat închise
- Nu sunt potrivite pentru utilizare cu variatoare de lumină și comutatoare electronice

Exterior ESaver

Versions



Cote



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Outdoor ES 16W WW E27 220-240V 1PF/6	51 mm	154 mm	48.2 mm

