



eW Blast Powercore gen4: sistema de iluminación LED vertical para exteriores personalizable con luz blanca pura

eW Blast Powercore gen4

Las luminarias LED de alto rendimiento eW Blast Powercore gen4 proporcionan una iluminación vertical de luz blanca de gran intensidad con una instalación más sencilla. eW Blast Powercore gen4 ofrece una variedad de accesorios que permiten obtener ángulos de haz de luz personalizados para alumbrado por proyección, focalizaciones, iluminación vertical de paredes e iluminación a ras, junto con la eficacia y rentabilidad de la tecnología Powercore en una carcasa sólida de aluminio fundido.

Beneficios

- Mayor salida de lúmenes para un sistema blanco fijo
- Atenuación precisa de hasta un 1 %
- Conjunto de accesorios completo para una fácil identificación

eW Blast Powercore gen4

Características

- Mayores opciones de personalización con una amplia variedad de accesorios nuevos. Además de la lente nativa de 6°, se pueden utilizar cinco lentes difusoras diferentes para personalizar el sistema y producir ángulos de haz de 20°, 40°, 60°, 80°, y 10° x 40° (asimétrico). FTA ofrece una relación de uniformidad inferior a 4:1 en una pared de 6 m (20 ft) con un desnivel de 1 m (3 ft).
- Las tres alternativas de color para la carcasa (negro, gris y blanco), además de la opción de añadir o combinar una rejilla, protector, pantalla antirreflejos total y pantalla antirreflejos parcial, crean nuevas posibilidades estéticas para los diseñadores y arquitectos.
- Aumenta la durabilidad con la nueva lente plana que evita que se acumule agua en el sistema y mantiene a los LED protegidos y seguros durante el transcurso de la vida útil de la luminaria.
- Cuenta con la tecnología patentada Powercore integrada que permite controlar de forma rápida, eficiente y precisa la salida de energía a los sistemas directamente desde el voltaje de línea. Data Enabler Pro de Color Kinetics combina el voltaje de línea con los datos de control y los envía a los sistemas a través de un cable estándar independiente, lo que simplifica la instalación y reduce el costo total del sistema en forma significativa.
- Data Enabler Pro de Color Kinetics combina el voltaje de línea con los datos de control y los envía a las luminarias a través de un cable estándar independiente, lo que simplifica la instalación y reduce el costo total del sistema en forma significativa.
- Regulación de intensidad precisa: regulación de intensidad suave hasta un 1 % con Data Enabler Pro e interfaz de control digital opcional.

Aplicaciones

- Fachadas de edificios
- Monumentos y esculturas
- Parques y jardines
- Puentes y estructuras

Versions



eW Blast Powercore gen4

Detalles del producto

ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture back view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture front view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture side view

