



eW Blast Powercore gen4 - Aan de buitenkant aanpasbare LED wallwash-armatuur met egaal wit licht

eW Blast Powercore gen4

De hoogwaardige LED-armaturen van de eW Blast Powercore gen4 zijn eenvoudig te installeren en geven een sterke "wash" van wit licht. De eW Blast Powercore gen4 biedt een ruim assortiment van accessoires aan die zorgen dat de stralingshoeken voor schijnwerperverlichting, de spotverlichting en de directe en indirecte muurverlichting kunnen worden aangepast, samen met de efficiëntie en de rendabiliteit van Powercore-technologie in een stoere behuizing van gegoten aluminium.

Voordelen

- Hogere lichtopbrengst
- Dimmen met precisie tot 1%
- Complete set van accessoires voor eenvoudige specificatie

Kenmerken

- Vergroot de aanpasbaarheid met diverse nieuwe accessoires. Naast de oorspronkelijke 6°-lens kunnen vijf verschillende diffuserlenzen worden gebruikt om de armatuur zo aan te passen dat hij bundelhoeken levert van 20°, 40°, 60°, 80° en 10° x 40° (asymmetrisch). FTA zorgt voor een uniformiteitsverhouding van minder dan 4:1 op een 6 m hoge wand bij een montageafstand van 1 m.
- Drie kleurkeuzes voor de behuizing (zwart, grijs en wit)—en de optie om een louvre, bescherming tegen stenen, volledige verblindingsafscherming en halve verblindingsafscherming toe te voegen of te combineren—creëren nieuwe esthetische mogelijkheden voor ontwerpers en architecten.
- Verbetert de duurzaamheid met een nieuwe vlakke lens die voorkomt dat water in de armatuur kan lekken. Dit beschermt de LEDs en houdt ze veilig gedurende de levensduur van de armatuur.
- Integreert de gepatenteerde Powercore-technologie die het uitgangsvermogen naar de armaturen direct vanaf de netspanning regelt; snel, efficiënt en nauwkeurig. De Color Kinetics Data Enabler Pro combineert de netspanning met de regelgegevens en levert die aan de armaturen via één enkele standaardkabel, wat de installatie drastisch vereenvoudigt en de totale systeemkosten verlaagt.
- De Color Kinetics Data Enabler Pro voegt netspanning samen met besturingsgegevens en levert deze af aan armaturen via een enkele standaardkabel, wat de installatie drastisch vereenvoudigt en de totale kosten van het systeem verlaagt.
- Dimmen met precisie—Soepel dimmen tot 1% met de optionele Data Enabler pro en digitale besturingsinterface.

Toepassing

- Gevels van gebouwen
- Monumenten en sculpturen
- Parken en tuinen
- Bruggen en constructies

Versions



eW Blast Powercore gen4

Versions

eW Blast Powercore gen4,
přisazené svítidlo LED



Productgegevens

ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture back view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture front view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture side view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture back view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture front view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture side view



eW Blast Powercore gen4

Productgegevens



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture rear
view



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture side
view



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture front
view

