



# eW Blast Powercore gen4 – flexibel LED-armatur med fast vitt ljus för utomhusbruk

## eW Blast Powercore gen4

eW Blast Powercore gen4 är en effektiv LED-armatur med högintensivt vitt ljus och förenklad installation. Det breda utbudet tillbehör gör det möjligt att anpassa spridningsvinklarna till strålkastarbelysning, spotbelysning samt wallwashing och effektbelysning. Armaturerna kostnadseffektiva och kombinerar effektiv Powercore-teknologi med ett robust armaturhus i pressgjuten aluminium. För mer information, se: [www.colorkinetics.com/Products](http://www.colorkinetics.com/Products)

### Fördelar

- Högre ljusflöde för armaturer med fast vitt ljus
- Precisionsdimring ned till 1 %
- Brett utbud tillbehör för enkel specifikation

## eW Blast Powercore gen4

### Funktioner

- Det breda sortimentet av nya tillbehör från Philips gör armaturen oerhört flexibel. Förutom standardlinsen på 6° finns fem olika diffusorlinser som kan ge spridningsvinklarna 20°, 40°, 60°, 80° och 10 × 40° (asymmetrisk). De tre tillgängliga färgerna för armaturhusen (svart, grå och vit) – samt möjligheten att kombinera ett lamellbländskydd, stenskydd, full avbländare och halv avbländare – skapar nya estetiska möjligheter för designers och arkitekter.
- Förbättrad hållbarhet med ny plan lins som förhindrar vattenansamling inuti armaturen, och skyddar LED-enheterna under hela livslängden.
- Den integrerade och patenterade Powercore-tekniken styr snabbt, effektivt och korrekt uteffekten till armaturerna direkt från nätspänningen. Philips Color Kinetics Data Enabler Pro överlagrar styrdata på nätspänningen, vilket innebär att armaturerna endast behöver anslutas med en vanlig standardkabel. Det förenklar installationen avsevärt och sänker den totala systemkostnaden.
- Philips Color Kinetics Data Enabler Pro överlagrar styrdata på nätspänningen, vilket innebär att armaturerna endast behöver anslutas med en vanlig standardkabel. Det förenklar installationen avsevärt och sänker den totala systemkostnaden.
- Precisionsdimring – Data Enabler Pro och det digitala styrgränssnittet möjliggör jämn dimring ned till 1%.

### Användning

- Byggnadsfasader
- Monument och skulpturer
- Parker och trädgårdar
- Broar och byggnadsverk

### Versions



eW Blast Powercore gen4,  
přisazené svítidlo LED



# eW Blast Powercore gen4

## Produktinformation

ColorBlast RGBA Powercore gen4  
four channel LED fixture back view



ColorBlast RGBA Powercore gen4  
four channel LED fixture front view



ColorBlast RGBA Powercore gen4  
four channel LED fixture side view



ColorBlast RGBA Powercore gen4  
four channel LED fixture back view



ColorBlast RGBA Powercore gen4  
four channel LED fixture front view



ColorBlast RGBA Powercore gen4  
four channel LED fixture side view



Blast IntelliHue Powercore gen4  
surface-mounted LED fixture rear view



Blast IntelliHue Powercore gen4  
surface-mounted LED fixture side view



## eW Blast Powercore gen4

### Produktinformation



Blast IntelliHue Powercore gen4  
surface-mounted LED fixture front  
view

