



CoreLine Recessed Spot – til ethvert projekt, hvor lys virkelig gør en forskel

CoreLine Recessed Spot

CoreLine Recessed Spot lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. CoreLine Recessed Spot er en serie indbygningsspot, der kan anvendes i stedet for halogenbaserede armaturer. Det halogenlignende udseende og den attraktive pris gør det lettere for kunderne at skifte til en LED-løsning. Dette produkt, der er beregnet til effektbelysning, udsender et lys, der minder om naturligt lys, og udmærker sig ved øjeblikkelige energibesparelser samt meget længere levetid – kort sagt, en meget miljøvenlig løsning. Push-in-stikkene gør installationen nem og hurtig.

Fordele

- Kvalitetsmateriale og -finish, der gør modellen ideel til dekorativ anvendelse, og specialoptik med halogenreflektorlook, der reducerer blænding
- Energibesparelser på 80 % og 15 gange så lang levetid som traditionelle, halogenbaserede armaturer
- Takket være det slanke design passer armaturet til de fleste loftstyper, og det er kompatibelt med næsten alle vægmonterede lysdæmpere
- Bredt sortiment til flere forskellige anvendelsesområder fra badeværelse til spisestue

CoreLine Recessed Spot

Funktioner

- Fås i fastmonterede og justerbare versioner
- Fås i forskellige udførelser
- Udvalg af farvetemperaturer: 2.700, 3.000 og 4.000 K samt DimTone (dæmpning 3.000–2.200K)
- Fås med to lysniveauer; 650 lumen (standard halogen) 1200 lumen (CDM-T 20W Standard)
- Fås med to spredningsvinkler: 32D mellembred stråle 60D meget bred stråle
- Kompakt design (under 60 mm)
- Push-in-stik med mulighed for ledningsgennemføring
- Meget effektiv dæmningsdriver
- COB-teknologi (Chip-on-Board-teknologi)

Anvendelsesområder

- Receptioner
- Dekorativ anvendelse
- Butikker
- Korridorer
- Badeværelser og toiletter

Specifikationer

Type	RS141B (justerbar version)
Loftstype	Pudset loft (gips)
Lyskilde	LED-modul, der ikke kan udskiftes
Effekt	11 W
Spredningsvinkel	32 grader
Lysstrøm	650 lm
Korreleret farvetemperatur	2.700, 3.000 eller 4.000 K
Farvegengivelsesindeks	85
Middeldriftslevetid (L70B50)	50.000 timer
Middeldriftslevetid (L80B50)	30.000 timer
Middeldriftslevetid (L90B50)	15.000 timer
Fejlfrekvens i driver	1,5 % pr. 5.000 timer

Gennemsnitlig omgivende temperatur	+25 °C
Driftstemperaturområde	-20 til +45 °C
Driver	Separat
Netspænding	230 eller 240 V/50-60 Hz
Dæmpning	Kompatibelt med de fæststyrede for- og bagkantsdæmpere, der fås i almindelig handel
Materiale	Armaturhus: aluminium
Farve	Hvid Børstet aluminium
Optikafskærmning	Polykarbonat, gennemsigtig
Tilslutning	Push-in-stik eller med trækaflastning
Installation	Fastgørelse med fjederbeslag Mulighed for ledningsgennemføring
Bemærkninger	Intern optisk enhed, der kan vippe 30 grader

Versions



CoreLine Recessed Spot


Oplysninger om produktet



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-1DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-2DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-1DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot RS140Z
1Acc




CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-
DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-2DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot

Oplysninger om produktet



CoreLine Recessed Spot RS140Z
2Acc

CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-3DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-
RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-4DPP.TIF

CoreLine_Gridlight_Single-
RS145Z-2DPP.TIF



CoreLine_Gridlight-RS145Z-
DPP.TIF

CoreLine_Gridlight_Single-
RS145Z-1DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot

Oplysninger om produktet

CoreLine_Gridlight_Double-
RS145Z-2DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Double-
RS145Z-1DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Triple-
RS145Z-2DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Triple-
RS145Z-1DPP.TIF




Tilbehør

Ordercode 38456299




Ordercode 38832499




CoreLine Recessed Spot

Tilbehør



Ordercode 38833199



Ordercode 38834899

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	0 til +35 °C
Maks. dæmpningsniveau	10%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed	IK02
-------------------------------	------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
------------------	--------------

Generelle oplysninger

CE-mærke	CE-mærket
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Driver medfølger	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Indledende farvegengivelsesindeks	85
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	82 lm/W
Lysstrømtolerance	+/-10%

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	IP65
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	IP65
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	IP44
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	IP44
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	IP44
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	IP44
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	IP44
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	IP44
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	IP44
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	IP44

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	Optiktype
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	32 °	32
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	Optiktype
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	32 °	32
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32

CoreLine Recessed Spot

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	Optiktype
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	Optiktype
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	36 °	36
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	32 °	32
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	32 °	32

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende			
		Indledende kromaticitet	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffekt
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41)	2700 K	650 lm	8 W
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	650 lm	8 W
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41)	2700 K	650 lm	8 W
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	650 lm	8 W
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	650 lm	8 W

Order Code	Full Product Name	Indledende			
		Indledende kromaticitet	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffekt
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	900 lm	11 W
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	900 lm	11 W
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40)	3000 K	1200 lm	15 W
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40)	3000 K	650 lm	8 W
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	650 lm	8 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	Hvid RAL9010
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	Hvid RAL9010
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	Hvid RAL9010
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	Hvid RAL9010
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	Hvid RAL9010

Order Code	Full Product Name	Farve
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	Hvid RAL9010
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	Hvid RAL9010
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	Hvid RAL9010
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	Aluminium
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	Aluminium

