




CoreLine Recessed Spot – kaikkiin projekteihin, joissa valolla on todella merkitystä

CoreLine Recessed Spot

CoreLine Recessed Spot täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Se on upotettujen spottivalojen valikoima, joka on tarkoitettu korvaamaan halogeenivalaisimet. Halogeenimaisen valon ja edullisen hinnan ansiosta se on asiakkaille houkutteleva vaihtoehto ledivalaisimiin siirryttäessä. Tuote tarjoaa luonnollisen kaltaista valoa korostusvalaistusta vaativiin kohteisiin. Se on myös ympäristöä säästävä ratkaisu, koska se tuo välitöntä energiansäästöä ja on pitkäikäinen. Pistoliittimien ansiosta asennus on nopeaa ja helppoa.

Hyödyt

- Laadukkaat materiaalit ja tyylikäs ulkoasu takaavat soveltuvuuden koristevalaisuun, ja halogeeniheijastimen tyyppinen optiikka ja häikäisysuoja puolestaan takaavat miellyttävän valaisun
- Tavallisiin halogeenivalaisimiin verrattuna jopa 80 % pienempi energiankulutus ja 15 kertaa pidempi käyttöikä
- Pienen kokonsa ansiosta soveltuu useimpiin kattotyyppeihin – yhteensopiva miltei kaikkien seinäasennettavien himmentimien kanssa
- Laaja valikoima tuotteita monenlaisiin käyttötarkoituksiin olohuoneesta kylpyhuoneeseen

CoreLine Recessed Spot

Ominaisuudet

- Saatavissa kiinteä ja säädettävä versio
- Saatavana eri pintaratkaisulla
- Väriämpötilavaihtoehdot: 2 700, 3 000, 4 000 K ja DimTone
- Saatavilla kaksi valotasoa: 650 lm (vakiomallinen halogeeni) 1 200 lm (CDM-T, 20 W, vakiomallinen)
- Saatavilla kaksi keilakulmaa: 32°, keskileveä keila 60°, erittäin leveä keila Kapea malli; alle 60 mm
- Pistoliitin ja läpijohto mahdollisuus
- Tehokas himmennysohjain
- Chip-on-Board (COB) -tekniikka

Käyttökohteet

- Vastaanottoalueet
- Koristeelliset käyttökohteet
- Vähittäistavarakaupat ja pienet vaatekaupat
- Käytävät
- Vessat ja kylpyhuoneet

Spesifikaatiot

Tyyppi	RS141B (suunnattava versio)
Kattotyyppi	Useimmat kattotyypit
Valonlähde	LED-moduuli, ei vaihdettavissa
Teho	11 W
Valokeilan kulma	32°
Valovirta	650 lm
Vastaava väriämpötila	2 700, 3 000 tai 4 000 K
Värintoistoindeksi	Ra > 85
Käyttöikä – L70B50	50 000 tuntia
Käyttöikä – L80B50	30 000 tuntia
Käyttöikä – L90B50	15 000 tuntia
Ohjaimen vikamäärä	1,5 % 5 000 tunnissa
Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 °C

Käyttölämpötila	-20...+45 °C
Virtalähde	Erillinen
Jännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Himmennys	Yhteensopiva nousevaa ja laskevaa aaltoa leikkaavien himmentimien kanssa
Materiaali	Kotelo: alumiinia
Väri	valkoinen Harjattu alumiini
Optinen kupu	Polykarbonaattia, kirkas
Liitäntä	Pistoliitin tai vedonpoistin
Asennus	Kiinnitys jousikiinnittimillä Läpijohto mahdollinen
Huomautukset	Suunnattavissa 30°

Versions



CoreLine Recessed Spot


Tuotetiedot



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-1DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-2DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-1DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot RS140Z
1Acc




CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-
DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-2DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot

Tuotetiedot




CoreLine Recessed Spot RS140Z
2Acc




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-3DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-4DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Single-
RS145Z-2DPP.TIF




CoreLine_Gridlight-RS145Z-
DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Single-
RS145Z-1DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot

Tuotetiedot




CoreLine_Gridlight_Double-
RS145Z-2DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Double-
RS145Z-1DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Triple-
RS145Z-2DPP.TIF




CoreLine_Gridlight_Triple-
RS145Z-1DPP.TIF

Lisätarvikkeet




Ordercode 38456299




Ordercode 38832499

CoreLine Recessed Spot

Lisätarvikkeet



Ordercode 38833199



Ordercode 38834899

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue 0 ... +35 °C

Suurin himmennystaso 10%

Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/
sammutukseen Kyllä

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK02

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

Käyttö ja sähkötiedot

Ottojännite 220 - 240 V

Yleistä tietoa

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka II

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen Kyllä

ENEC-merkintä -

Tulenarkuusmerkintä Soveltuu
asennettavaksi
normaalisti
syttyville pinnoille

Hehkulankatesti Lämpötila 650 °C,
kesto 30 s

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun värintoistoindeksi 85

LED-valaisimen tehokkuus alussa 82 lm/W

Valovuotoleranssi +/-10%

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	IP-luokka
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	IP65
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	IP65
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	IP44
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	IP44
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	IP44
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	IP44
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	IP44
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	IP44
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	IP44
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	IP44

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen valokeilan kulma	Optiikan tyyppi
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	32 °	32

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen valokeilan kulma	Optiikan tyyppi
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32

CoreLine Recessed Spot

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen valokeilan kulma	Optiikan tyyppi
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	32 °	32
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen valokeilan kulma	Optiikan tyyppi
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	36 °	36
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	32 °	32
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	32 °	32

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alun vast. värilämpötila	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5	2700 K	650 lm 8 W
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm 8 W
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5	2700 K	650 lm 8 W
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm 8 W
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm 8 W
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	900 lm 11 W

Order Code	Full Product Name	Alun vast. värilämpötila	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	900 lm 11 W
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	1200 lm 15 W
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm 8 W
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm 8 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Väri
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	Valkoinen RAL9010
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	Valkoinen RAL9010
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	Valkoinen RAL9010
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	Valkoinen RAL9010
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	Valkoinen RAL9010

Order Code	Full Product Name	Väri
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	Valkoinen RAL9010
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	Valkoinen RAL9010
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	Valkoinen RAL9010
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	Alumiini
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	Alumiini

