



CoreLine Recessed Spot – rätt val för LED

CoreLine Recessed Spot

CoreLine Recessed Spot är en innovativ och högkvalitativ serie infällda LED-spotlights för ersättning av halogenbaserade armaturer. Den ger ifrån sig ett naturligt ljus och har en halogenliknande design för att ge kunden samma belysningsupplevelse som vid konventionella armaturer. Armaturen har en lång livslängd och ger omedelbara energibesparingar, vilket gör den till ett miljövänligt val. Installationen är snabb och enkel för att göra övergången till LED så smidigt som möjligt.

Fördelar

- Högkvalitativt material för dekorativ användning; specialanpassad optik som påminner om de klassiska halogenreflektorerna och bra avbländningsteknik
- Energibesparingar på upp till 80% och 15x längre livslängd än konventionella halogenarmaturer
- Armaturens tunna design passar i de flesta takhål och är kompatibel med de flesta väggdimrar
- Lämplig för flertal användningsområden, allt från badrum till matsalar

Funktioner

- Finns som både fast och justerbar
- Flertal utförande i både aluminium och vitt
- Färgtemperaturer: 2 700, 3 000 och 4 000 K
- Ljusflöden: 650 lm (standard halogen) och 1 200 lm (CDM-T 20 W Standard)
- Spridningsvinklar: 32D (medelstrålande) eller 60D (mycket bredstrålande)
- Tunn design: mindre än 60 mm
- Snabbkopplingsplint med genomgående kabeldragning som tillval
- Driftdon för HP-dimring
- COB-teknologi (Chip-on-Board)

CoreLine Recessed Spot

Användning

- Receptioner
- Dekorativa användningsområden
- Butiker
- Korridorer
- Badrum och toaletter

specifikationer

Armatur	RS140B (justerbart utförande)
Tak	Tak med gipsskivor
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt	11 W
Spridningsvinkel	32°
Ljusflöde	650 lm
Korrelerad	2 700, 3 000 eller 4 000 K
färgtemperatur	
Färgåtergivningindex	85
Snittlivslängd L70B50	50 000 timmar
Snittlivslängd L80B50	30 000 timmar
Snittlivslängd L90B50	15 000 timmar
Driverbortfall	1,5 % per 5 000 timmar
Genomsnittlig	+25 °C
omgivningstemperatur	

Temperaturintervall vid drift	–20 till +45 °C
Driftdon	Separat
Nätspänning	230 eller 240 V AC/50–60 Hz
Dimning	Kompatibel med kommersiellt tillgängliga fasstyrda, ledande och bakkantsreglerade dimmerenheter
Material	Armaturhus: aluminium
Färg	Vitt Borstad aluminium
Glas	Klar polykarbonat
Anslutning	Tryckanslutning eller anslutning med draggänga
Installation	Monteras med fjäderklämmor Genomgående kabel kan användas
Kommentarer	Den inre optikenheten kan vinklas 30°

Versions



Produktinformation



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot

Produktinformation

CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-1DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-2DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-1DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot RS140Z
1Acc




CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-
DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-2DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot RS140Z
2Acc



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot

Produktinformation

CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-3DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-4DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Single-
RS145Z-2DPP.TIF



CoreLine_Gridlight-RS145Z-
DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Single-
RS145Z-1DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Double-
RS145Z-2DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Double-
RS145Z-1DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Triple-
RS145Z-2DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot

Produktinformation




CoreLine_Gridlight_Triple-
RS145Z-1DPP.TIF

Tillbehör



Ordercode 38456299



Ordercode 38832499



Ordercode 38833199



Ordercode 38834899

CoreLine Recessed Spot

Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	0 till +35 °C
Max. dimringsnivå	10%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Drift och elektricitet	
Inspänning	220 till 240 V
Allmän information	
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt färgåtergivningsindex	85
Initialt LED-ljusutbyte	82 lm/W
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	IP65
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	IP65
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	IP65
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	IP44
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	IP44
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	IP44
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	IP44
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	IP44
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	IP44
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	IP44
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	IP44

Allmän information

		Ljuskällans	
Order Code	Full Product Name	spridningsvinkel	Optiktyp
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	32 °	32
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	32 °	32
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32

		Ljuskällans	
Order Code	Full Product Name	spridningsvinkel	Optiktyp
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	36 °	36
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	32 °	32
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	32 °	32

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. korr. färgtemperatur	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5	2700 K	650 lm	8 W

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. korr. färgtemperatur	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W

CoreLine Recessed Spot

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. korr. färgtemperatur	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm	8 W
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5	2700 K	650 lm	8 W
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm	8 W
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	900 lm	11 W

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. korr. färgtemperatur	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	900 lm	11 W
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	1200 lm	15 W
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm	8 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Färg--
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	Vit RAL9010
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	Vit RAL9010
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	Vit RAL9010
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	Vit RAL9010
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	Vit RAL9010
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	Vit RAL9010

Order Code	Full Product Name	Färg--
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	Vit RAL9010
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	Vit RAL9010
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	Vit RAL9010
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	Aluminium
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	Aluminium

