



LuxSpace Accent Mini – Les plus petits spots encastrés pour le commerce et l’hôtellerie

LuxSpace Accent

Les commerçants sont toujours plus confrontés à l’augmentation des tarifs de l’énergie. Ils doivent aussi maintenir le niveau de qualité de l’éclairage auquel ils sont habitués, la flexibilité en matière d’intégration architecturale et les effets lumineux adaptés pour attirer le regard du client. Enfin et surtout, ils recherchent des solutions évolutives qui permettent de mettre en œuvre des concepts différenciateurs dans leur magasin. Offrant une qualité de lumière remarquable, un faisceau avec du caractère et une efficacité lumineuse hors du commun, LuxSpace Accent est la solution peu énergivore idéale pour répondre aux exigences des environnements de commerces de détail modernes, couvrant une vaste gamme d’applications d’éclairage.

Avantages

- Attire les clients avec une lumière de haute qualité
- La conception du luminaire se fond discrètement au magasin
- Une faible consommation, avec des performances équivalentes aux modèles CDM Elite.

LuxSpace Accent

Fonctions

- Choix de températures de couleur : 2 700, 3 000 et 4 000 K
- Faisceaux intensifs, semi-intensifs, extensifs et très extensifs disponibles
- Option gradation DALI
- Versions à intensité réglable
- Options de câblage traversant

Application

- Magasins
- Hôtellerie

Versions



IPPR RS730Bi 0089




Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Polar Wide Diagrams



**IFPS_RS731B 1xLED12S/840 WB-Polar Normal
(separate)**

**IFPS_RS731B 1xLED12S/930 WB-Polar Normal
(separate)**

**IFPS_RS731B 1xLED12S/CRW WB-Polar Normal
(separate)**

