



LuxSpace Accent CrispWhite – Experimentați albul intens și culorile vii

LuxSpace Accent CrispWhite

Comercianții trebuie să lupte tot mai mult cu prețurile în creștere la energie. În același timp, ei trebuie să mențină iluminatul de înaltă calitate, pentru a putea capta atenția clienților, precum și flexibilitate în integrarea arhitecturală. Magazinele de modă doresc, în general, surse de lumină superioare, care iluminează materialele în cel mai fidel mod posibil, făcând culorile să apară vii și intense, iar albul strălucitor. Adesea, este preferată o temperatură de culoare caldă deoarece menține culorile fidele și saturate. Până acum, un dezavantaj al luminii LED era că albul putea să apară gălbui. Vești bune – acest lucru este pe cale să se schimbe. CrispWhite este un concept unic în iluminatul magazinelor, care face albul să apară mai alb, dar oferă culorilor o intensitate caldă și saturată. Această experiență nouă a culorilor va impresiona clienții și va face ca marfa să fie irezistibilă.

Beneficii

- Atrageți cumpărătorii cu lumină de înaltă calitate care accentuează albul intens și culorile vii
- Construcția corpului de iluminat se integrează discret în magazin
- Eficiență energetică satisfăcătoare, care corespunde cu CDM Elite în timp ce oferă o durată de viață mult mai mare

Caracteristici

- Spectru de lumină optimizat pentru lumină albă intensă și redarea de culori vii
- Randament de până la 80 lm/W datorită reflectoarelor Hi-LOR cu randament luminos foarte mare (până la 90%)
- Pachete de flux luminos de la 1.200 la 3.900 lm echivalente cu CDM 35 W MASTERColour Elite
- Fascicul luminos îngust, mediu și larg
- Răcire pasivă

Cerere

- Magazine de modă: magazine de modă, magazine de modă de lux
- Supermarketuri: zone nealimentare

Specificații

Tipul	RS740B (compact, versiune fixă), culoare sursă de lumină CrispWhite (CRW)
	RS741B (compact, versiune reglabilă), culoare sursă de lumină CrispWhite (CRW)
	RS750B (performanță, versiune fixă), culoare sursă de lumină CrispWhite (CRW)
	RS751B (performanță, versiune reglabilă), culoare sursă de lumină CrispWhite (CRW)
	RS752B (performanță, versiune curbată), culoare sursă de lumină CrispWhite (CRW)
Tip de tavan	Tavan tencuit (plăci de ipsos)
Sursa de lumină	Modul LED nesubstituibil
Putere	Variante Compact: 20 W (LED11S), 22 W (LED17S), 34 W (LED27S)
	Variante Performance: 32 W (LED27S), 60 W (LED39S)
Unghi de distribuție luminoasă	Variante Compact: NB (11°), MB (25°), WB (35°)
	Variante Performance: NB (15°), MB (22°), WB (36°), VWB (52°)
Flux luminos	Variante fixe și reglabile Compact: 1.500 lm (pentru LED11S), 1.700 lm (pentru LED17S), 2.700 lm (pentru LED27S)
	Variante fixe și reglabile Performance: 3.900 lm (pentru LED39S)
	Variante curbate Performance: 2.700 lm (pentru LED27S), 3.900 lm (pentru LED39S)

Specificații

Balast	Separat
Tensiunea rețelei	230 sau 240 V/50 – 60 Hz
Opțiuni de reglare a intensității luminoase	Fără reglarea intensității luminoase (PSU)
	Reglarea intensității luminoase DALI (PSD)
Material	Inele: metal
	Radiator termic: aluminiu turnat sub presiune
	Capac frontal: fibră acrilică
	Sistem optic: plastic, metalizat

Temperatură de culoare corelată	3000 K
Indice de redare a culorii	95 (culoarea luminii 930, CrispWhite)
Abaterea standard la potrivirea culorilor	3
Viață utilă medie L70B50	70.000 de ore
Viață utilă medie L80B50	50.000 de ore
Viață utilă medie L90B50	25.000 de ore
Temperatură ambientală medie	+25 °C
Rată de defectare balast	1 % per 5.000 ore
Interval temperatură de funcționare	între +10 și +35 °C

Culoarea	Negru (BK, RAL9004)
	Alb (WH, RAL9003)
	Argintiu (SI, gri metalizat RAL 9006)
	Numai variante fixe Compact: aluminiu finisat (ALU)
	Numai variante reglabile Performance și Compact: aluminiu finisat - negru sau aluminiu finisat - alb (ALU-BK sau ALU-WH, ramă exterioară: aluminiu finisat; interior față carcasă: negru sau alb)
	Alte culori RAL sunt disponibile la cerere
Capac optic	Sticlă (pentru fascicul luminos îngust)
	Capac din fibră acrilică (AC) (pentru alte fascicule luminoase)
	Șir liniar de lentile, formă ovală (LIN)

LuxSpace Accent CrispWhite

Conectare	Conector push-in sau cu eliberare a tragerii (opțiune implicită)
	Conector compatibil Wieland/Adels disponibil opțional (CW3) pentru versiuni fixe cu balast DALI
Montare	Fixare prin cleme cu arc

Observații	Magazinele doresc, în general, surse de lumină de înaltă calitate, care iluminează materialele în cel mai fidel mod posibil, făcând culorile să apară vii și intense, iar albul strălucitor.
	CrispWhite a fost dezvoltat ca soluție specială în domeniul modei pentru a pune în evidență în cel mai bun mod posibil culorile și albul.

Versions

