



LuxSpace Accent CrispWhite – klart vitt ljus för djupa, vackra färger

LuxSpace Accent CrispWhite

Butiksägare kämpar med stigande energipriser samtidigt som de förväntas ha genomgående flexibel belysning med hög ljuskvalitet för att locka till sig kunderna. Klädbutikerna behöver bra ljuskällor med intensivt vitt ljus med en varm färgtemperatur som får varornas färger att se intensiva och mättade men ändå naturliga ut. Tidigare har vitt LED-ljus framstått som en aning gulaktigt men med Philips unika koncept CrispWhite framstår vitt som vitare än vitt – det blir en spännande färgupplevelse som imponerar på kunderna och gör varorna mer tilltalande.

Fördelar

- Fånga kundernas uppmärksamhet med intensivt vitt ljus och mättade färger
- Diskret design som smälter väl in i butiken
- Energiförbrukning jämför med den hos CDM-armaturer men betydligt längre livslängd

Funktioner

- Optimerat ljusspektrum för intensivt vitt ljus och mättad färgåtergivning
- Effektivitet på upp till 80 lm/W, tack vare Hi-LOR-reflektorer (upp till 90 %)
- Ljusflöde från 1 200 lm och 3 900 lm som motsvarar CDM 35 W MASTERColour Elite
- Smal-, medel- och bredstrålande tillgängliga
- Passiv kylning

Användning

- Modebutik: modebutiker, exklusiva modebutiker
- Stormarknader: icke-livsmedelsavdelningar

LuxSpace Accent CrispWhite

specifikationer

Typ	RS740B (compact, fast utförande), ljuskällans färg CrispWhite (CRW)
	RS741B (compact, justerbart utförande), ljuskällans färg CrispWhite (CRW)
	RS750B (performance, fast utförande), ljuskällans färg CrispWhite (CRW)
	RS751B (performance, justerbart utförande), ljuskällans färg CrispWhite (CRW)
	RS752B (performance, vinklat utförande), ljuskällans färg CrispWhite (CRW)
Tak	Gipstak (plattor)
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt	Compact-utförande: 20 W (LED11S), 22 W (LED17S), 34 W (LED27S)
	Performance-utföranden: 32 W (LED27S), 60 W (LED39S)
Spridningsvinkel	Compact-utförande: NB (11°), MB (25°), WB (35°)
	Performance-utföranden: NB (15°), MB (22°), WB (36°), VWB (52°)
Ljusflöde	Compact finns i fast och justerbart utförande: 1 500 lm (för LED11S), 1 700 lm (för LED17S), 2 700 lm (för LED27S)
	Performance finns i fast och justerbart utförande: 3 900 lm (för LED39S)
	Performance i vinklade utföranden: 2 700 lm (för LED27S), 3 900 lm (för LED39S)

specifikationer

Driftdon	Separat
Nätspänning	230 eller 240 V AC/50–60 Hz
Dimning	Ej dimbar (PSU)
	DALI-dimning (PSD)
Material	Ringar: metall
	Kylidon: pressgjuten aluminium
	Frontskydd: akryl
	Optik: plast, metalliserad
Färg	Svart (BK, RAL9004)
	Vit (WH, RAL9003)
	Silver (SI, RAL 9006 metallicgrå)
	Compact finns endast i fast utförande: borstad aluminium (ALU)
	Performance och compact finns endast i justerbart utförande: borstad aluminium – svart eller borstad aluminium – vitt (ALU-BK eller ALU-WH, ytterlist: borstad aluminium; insida av armaturhus fram: svart eller vitt)
	Andra RAL-färger finns tillgängliga mot förfrågan

Korrelerad färgtemperatur	3 000 K
Färgåtergivningsindex	95 (ljusfärg 930, CrispWhite)
Färgmatchning med standardavvikelse	3
Medellivslängd L70B50	70 000 timmar
Medellivslängd L80B50	50 000 timmar
Medellivslängd L90B50	25 000 timmar
Genomsnittlig omgivningstemperatur	+25 °C
Driverbortfall	1 % per 5 000 timmar
Temperaturintervall vid drift	+10 till +35 °C

Glas	Glas (för smalstrålande)
	Akrylskydd (AC) (för andra ljusfördelningar)
	Linjär linsoptik, oval form (LIN)
Anslutning	Tryckkontakt eller anslutning med draggänga (förvalt alternativ)
	Wieland/Adels-kompatibel anslutning finns som tillval (CW3) för fasta versioner med DALI-drivern
Installation	Monteras med fjäderklämmor
Kommentarer	Klädbutiker behöver bra ljuskällor med klart vitt ljus som får färger att se intensiva och mättade ut
	CrispWhite-konceptet är särskilt framtaget för klädbutiker

LuxSpace Accent CrispWhite

Versions



Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja (relaterat till närvaro/ rörelsedetektor och dagsljus avkänning)

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Styrenheter och dimring

Dimbar	No
--------	----

Drift och elektricitet

Inspänning	220 till 240 V
------------	----------------

Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Optikavskärmning/optiktyp	No
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	F
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Utbytbar ljuskälla	No
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Antal ljuskällor	1
UL-märkning	No

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet	(0.43, 0.39) SDCM <3
Init. Korr. Färgtemperatur	3000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥95
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Mekanik och amaturhus

Färg	Vit
------	-----

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Snittlivslängd L80B50	50000 h
Snittlivslängd L90B50	25000 h

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Optiktyp	Produktfamiljskod
26378500	RS741B LED15S/CRW PSE-E NB WH	LED15S	NB	RS741B
16710300	RS751B LED39S/CRW PSE-E MB WH	LED39S	MB	RS751B
16711000	RS751B LED39S/CRW PSE-E WB WH	LED39S	WB	RS751B

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
26378500	RS741B LED15S/CRW PSE-E NB WH	61 lm/W	1500 lm	24.5 W
16710300	RS751B LED39S/CRW PSE-E MB WH	80.8 lm/W	4000 lm	49.5 W

Order Code	Full Product Name	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
16711000	RS751B LED39S/CRW PSE-E WB WH	78.8 lm/W	3900 lm	49.5 W

