



LuxSpace Accent CrispWhite – Yoğun beyazları ve zengin renkleri yaşayın

LuxSpace Accent CrispWhite

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, müşterinin dikkatini çekmek için mimari bütünlükte esnekliğin yanı sıra, yüksek kaliteli aydınlatmayı da korumaları gerekiyor. Moda perakendecileri genellikle, kıyafetleri olası en gerçekçi biçimde aydınlatan, beyazların parlaklığını koruyan ve renklerin zengin ve yoğun görünmesini sağlayan üstün ışık kaynakları isterler. Renkleri doğal halinde ve doymuş sakladığından, genellikle yüksek renk sıcaklığı tercih edilir. LED açısından şimdiye kadar yaşanan bir dezavantaj, beyazların sarımsı görünebilmesiydi. İyi haber ise, artık bunun değişmek üzere olduğu. Benzersiz bir perakende aydınlatma konsepti olan CrispWhite, beyazların beyazdan daha beyaz görünmesini sağlarken, renklere de sıcak ve doymuş bir yoğunluk veriyor. Bu yeni renk deneyimi müşterileri çok şaşırtacak ve satışa sunulan ürünleri satın almamak için direnmeleri artık çok zor görünüyor.

Faydaları

- Yoğun beyazları ve zengin renkleri vurgulayan yüksek kalitede ışıkla alışveriş yapanların dikkatini çekin
- Aydınlatma armatürü tasarımı yavaş yavaş mağazaya giriyor
- Yüksek enerji performansı, çok daha uzun kullanım ömrünün yanı sıra CDM Elite eşleniği aydınlatma

LuxSpace Accent CrispWhite

Özellikler

- Yoğun beyaz ışık ve zengin renksel geriverim için optimize edilmiş ışık spektrumu
- Hi-LOR reflektörler sayesinde (%90'a kadar) 80 lm/W'ye varan verim
- 1200 - 3900 lm lümen paketleri, CDM 35 W MASTERColour Elite eşdeğerini yakalamak için
- Dar, orta ve geniş ışın mevcuttur
- Pasif soğutma

Uygulama

- Moda perakende: moda mağazaları, lüks moda mağazaları
- Süpermarketler: yiyecek içermeyen alanlar

Şartlar

Tip	RS740B (kompakt, sabit model), ışık kaynağı rengi CrispWhite (CRW) RS741B (kompakt, ayarlanabilir model), ışık kaynağı rengi CrispWhite (CRW) RS750B (performans, sabit model), ışık kaynağı rengi CrispWhite (CRW) RS751B (performans, ayarlanabilir model), ışık kaynağı rengi CrispWhite (CRW) RS752B (performans, dirsekli model), ışık kaynağı rengi CrispWhite (CRW)
Tavan türü	Alçı (alçıpan) tavan
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	Kompakt modeller: 20 W (LED11S), 22 W (LED17S), 34 W (LED27S) Performans modeller: 32 W (LED27S), 60 W (LED39S)
Işın açısı	Kompakt modeller: NB (11°), MB (25°), WB (35°) Performans modeller: NB (15°), MB (22°), WB (36°), VVB (52°)
Işık akışı	Kompakt sabit ve ayarlanabilen modeller: 1500 lm (LED11S için), 1700 lm (LED17S için), 2700 lm (LED27S için) Performans sabit ve ayarlanabilen modeller: 3900 lm (LED39S için) Performans dirsekli modeller: 2700 lm (LED27S için), 3900 lm (LED39S için)

Şartlar

Sürücü	Ayrı
Şebeke gerilimi	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Karartma	Karartılamaz (PSU) DALI karartılabilir (PSD)
Malzeme	Halkalar: metal Isı emicisi: dökme alüminyum Ön kapak: akrilik Optik sistem: plastik, metalik boyalı

İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Renksel Geriverim İndeksi	95 (ışık rengi 930, CrispWhite)
Renk eşleştirmenin standart sapması	3
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat
Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C
Sürücü arıza oranı	5000 saat başına %1
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +35°C

Renk	Siyah (BK, RAL9004) Beyaz (WH, RAL9003) Gümüş (SI, RAL 9006 metalik gri) Yalnızca kompakt sabit modeller: alüminyum, zımparalanmış (ALU) Yalnızca performans ve kompakt ayarlanabilen modeller: alüminyum, zımparalanmış - siyah veya zımparalanmış alüminyum - beyaz (ALU-BK veya ALU-WH, dış çerçeve zımparalanmış alüminyum; iç ön muhafaza: siyah veya beyaz) Diğer RAL renkleri istek üzerine sağlanır
Optik kapak	Cam (dar ışın için) Akrilik kapak (AC) (diğer ışınlar için) Doğrusal lens dizisi, oval şekilli (LIN)

LuxSpace Accent CrispWhite

Bağlantı	İtmeli veya çekerek çıkarmalı (varsayılan seçenek) konnektör Wieland/Adels uyumlu konnektör DALI sürücüsü olan sabit modeller için bir seçenek (CW3) olarak mevcuttur
Kurulum	Sabitleme yaylı tutucularla yapılır
Açıklamalar	Perakendeciler genellikle, kıyafetleri olası en gerçekçi biçimde aydınlatan, beyazların parlaklığını koruyan ve renklerin zengin ve yoğun görünmesini sağlayan yüksek kaliteli ışık kaynakları isterler. CrispWhite moda ortamları için geliştirilen özel bir çözümdür ve hem renklerin hem beyazların en iyi biçimde ortaya çıkması amacıyla tasarlanmıştır.

Versions



LuxSpace Accent CrispWhite

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Rastgele anahtara uygun	Yes (relates to presence/movement detection and daylight harvesting)

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime karşı koruma sınıfı	IP20

Kontroller ve Dimming

Karartılabilir	Hayır
----------------	-------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Optik kapak/lens türü	No
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	F
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı sayısı	1
UL işareti	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.43, 0.39) SDCM <3
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥95
Işık akışı toleransı	+/-10%

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	White
------	-------

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama yararlı ömür L80B50	50000 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	25000 h

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu
16710300	RS751B LED39S/CRW PSE-E MB WH	LED39S	MB	RS751B
16711000	RS751B LED39S/CRW PSE-E WB WH	LED39S	WB	RS751B
16712700	RS752B LED27S/CRW PSE-E MB WH	-	MB	RS752B
16713400	RS752B LED27S/CRW PSE-E WB WH	-	WB	RS752B
16714100	RS752B LED39S/CRW PSE-E MB WH	-	MB	RS752B
16715800	RS752B LED39S/CRW PSE-E WB WH	-	WB	RS752B

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

LuxSpace Accent CrispWhite

Order Code	Full Product Name	LED'li aydınlatma	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriř gücü
		armatürü başlangıç verimi		
16710300	RS751B LED39S/CRW PSE-E MB WH	80.8 lm/W	4000 lm	49.5 W
16711000	RS751B LED39S/CRW PSE-E WB WH	78.8 lm/W	3900 lm	49.5 W
16712700	RS752B LED27S/CRW PSE-E MB WH	91.8 lm/W	2800 lm	30.5 W

Order Code	Full Product Name	LED'li aydınlatma	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriř gücü
		armatürü başlangıç verimi		
16713400	RS752B LED27S/CRW PSE-E WB WH	88.5 lm/W	2700 lm	30.5 W
16714100	RS752B LED39S/CRW PSE-E MB WH	80.8 lm/W	4000 lm	49.5 W
16715800	RS752B LED39S/CRW PSE-E WB WH	78.8 lm/W	3900 lm	49.5 W

