



LuxSpace Accent Fresh Food – valaisee tuoreet elintarvikkeet raikkaalla valolla

LuxSpace Accent Fresh Food

LuxSpace Accent Fresh Food -valikoiman valaisimet valaisevat tuoreita elintarvikkeita raikkaalla valolla, joka saa tuotteet näyttämään houkuttelevilta. Valikoimaan kuuluu niin lämpimän kuin viileän valkoista valoa tuottavia versioita. Fresh Food Champagne -versio sopii täydellisesti hedelmien, vihannesten, juustojen sekä leipien ja leivonnaisten valaisemiseen lämpimän valkoisella valolla. Vaihtoehtoisesti niiden valaisemiseen voidaan myös käyttää kirkkaan, luonnollisen valaistuksen tuottavaa Fresh Food Authentic White -versiota. Fresh Food Rose on suunniteltu erityisesti lihatuotteiden valaisemiseen, sillä se korostaa lihatuotteiden punaisia sävyjä ja suojaaa niitä värin muuttumiselta. Fresh Food Meat -versio puolestaan luo luonnollisen valaistuksen, joka korostaa lihatuotteiden värisävyjä viileämmän valkoisella valolla.

Hyödyt

- Fresh Food Champagne luo miellyttävän, lämpimän valaistuksen, joka korostaa hedelmien, vihannesten, juustojen, leipien ja leivonnaisten väriä
- Fresh Food Meat luo viileän, luonnollisen valaistuksen, joka korostaa lihan punaisia värisävyjä

Ominaisuudet

- Hyvä värintoisto
- Erityiset värispektrit on kehitetty tuoreiden elintarvikkeiden valaisemiseen
- DALI-himmennys auttaa säätämään valaistuksen täsmälleen halutulle tasolle

Käyttökohteet

- Lihakaupat ja valintamyymälöiden lihatiskit
- Leipomot ja valintamyymälöiden leipätiskit
- Valintamyymälöiden hedelmä- ja vihannesosastot

Spesifikaatiot

Tyyppi	RS740B (Compact, kiinteä versio), valon väri Fresh Food Meat (FMT) tai Fresh Food Champagne (CH)
	RS741B (Compact, suunnattava versio), valon väri Fresh Food Meat (FMT) tai Fresh Food Champagne (CH)
	RS750B (Performance, kiinteä versio), valon väri Fresh Food Meat (FMT) tai Fresh Food Champagne (CH)
	RS751B (Performance, suunnattava versio), valon väri Fresh Food Meat (FMT) tai Fresh Food Champagne (CH)
	RS752B (Performance, kulma-versio), valon väri Fresh Food Meat (FMT) tai Fresh Food Champagne (CH)
Kattotyyppi	Kipsilevykatto
Valonlähde	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
Teho	Compact-versiot: 31 W (LED17S, valon väri CH), 36 W (LED19S, valon väri FMT)
	Performance-versiot: 47 W (LED26S, valon väri FMT), 49 W (LED27S, valon väri CH)
Keilakulma	Compact-versiot: keskileveä (25°), leveä (35°)
	Performance-versiot: keskileveä (25°), leveä (35°), erittäin leveä (60°)
Valovirta	Compact-versiot: 1 700 lm (LED17S: valon väri CH), 1 900 lm (LED19S: valon väri FMT)
	Performance-versiot: 2 600 lm (LED26S: valon väri FMT), 2 700 lm (LED27S: valon väri CH)

Spesifikaatiot

Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Himmennys	Ei-himmennettävä (PSU) DALI-himmennys (PSD)
Materiaali	Renkaat: metallia
	Jäähdytyslevy: painevalettua alumiinia
	Etukansi: akryylia
	Optiikka: muovia, metalloitua
Väri	Musta (BK, RAL9004)
	Valkoinen (WH, RAL9003)
	Hopea (SI, RAL 9006 metalloitua harmaa)
	Kiinteät Compact-versiot: harjattu alumiini (ALU)
	Suunnattavat Performance- ja Compact-versiot: harjattu alumiini – musta tai harjattu alumiini – valkoinen (ALU-BK tai ALU-WH, ulkokehys: harjattu alumiini; sisäeturunko: musta tai valkoinen)
	Muita RAL-värejä saatavana tilauksesta

Väriämpötila	2 500 K (valon väri CH)
	3 000 K (valon väri FMT)
Värintoistoindeksi	87 Ra (FMT)
	90 Ra (CH)
Värvastaavuuden keskihajonta	3
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	70 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L80B50	50 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L90B50	25 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöämpötila	+25 °C
Ohjaimen vikamäärä	1 % 5 000 tunnissa
Käyttöämpötila	+10...+35 °C

Optinen kupu	Akryylikupu (AC)
	Lineaarinen linssiryhmäoptiikka, ovaalinmuotoinen (LIN)
Asennus	Pistoliitin tai liitin vedonpoistimella (oletusvaihtoehto)
	Wieland/Adels-yhteensopiva liitin saatavana lisävarusteena (CW3) kiinteille versioille, joissa on DALI-virtalähde
Asennus	Kiinnitys jousikiinnittimillä
Huomautukset	Fresh Food Champagne (CH) on leipien, leivonnaisten, hedelmien ja vihannesten valaisemiseen suunniteltu valaistusratkaisu
	Fresh Food Meat (FMT) on lihatuotteiden valaisemiseen suunniteltu valaistusratkaisu

LuxSpace Accent Fresh Food

Versions



LuxSpace Accent Compact G3 -
LED Module, system flux 1700 lm



LuxSpace Accent Performance G3
- LED Module, system flux 2700 lm

Käyttökohteiden olosuhteet

Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/
sammutukseen

Kyllä

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi

IK02

IP-luokka

IP20

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä

Ei

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite

220 - 240 V

Yleistä tietoa

Valonlähteen valokeilan kulma

120 °

CE-merkintä

CE-merkintä

Suojausluokka IEC

Suojausluokka II

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen

Kyllä

ENEC-merkintä

ENEC-merkintä

Tulenarkuusmerkintä

Soveltuu
asennettavaksi
normaalisti
syttyville pinnoille

Hehkulankatesti

Lämpötila 650 °C,
kesto 5 s

Valonlähde vaihdettavissa

Ei

Liitäntälaitteiden määrä

1 yksikkö

Valonlähteiden määrä

1

UL-merkintä

Ei

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovuotoleranssi

+/-10%

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Ympäristölämpötila-alue	Suurin himmennystaso
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	0 ... +35 °C	Ei sovellettavissa
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	+10 ... +40 °C	-
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	+10 ... +40 °C	-
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	+10 ... +40 °C	-
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	+10 ... +40 °C	-

Yleistä tietoa

LuxSpace Accent Fresh Food

Order Code	Full Product Name	Optisen kuvun/ linssin			
		tyyppi	Lamppuperheen koodi	Optiikan tyyppi	Tuoteperheen koodi
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	No	LED19S	WB	RS741B
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	No	LED19S	WB	RS751B
16746200	RS751B LED19S/ROSE	No	LED19S	VWB	RS751B

Order Code	Full Product Name	Optisen kuvun/ linssin			
		tyyppi	Lamppuperheen koodi	Optiikan tyyppi	Tuoteperheen koodi
	PSE-E VWB WH				
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	LIN-OVL	LED19S	WB	RS751B
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	No	LED26S	WB	RS751B

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alun vast.	Alun värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus alussa
26360000	RS741B (0.406, 0.350) LED19S/ SDCM<3 FMT PSU-E WB WH	3000 K	≥90	86 lm/W
16745500	RS751B (0.48, 0.38) LED19S/ ROSE PSE-E WB WH	2200 K	≥80	84 lm/W
16746200	RS751B (0.48, 0.38) LED19S/ ROSE PSE-E	2200 K	≥80	84 lm/W

Order Code	Full Product Name	Alun vast.	Alun värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus alussa
	VWB WH			
16747900	RS751B (0.48, 0.38) LED19S/ ROSE PSE-E WB WH LIN	2200 K	≥80	84 lm/W
16748600	RS751B (0.48, 0.38) LED27S/ ROSE PSE-E WB WH	2200 K	≥80	83 lm/W

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	1900 lm	22 W
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	1900 lm	22.5 W
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	1900 lm	22.5 W


Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	1900 lm	22.5 W
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	2700 lm	32.5 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Väri
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	Valkoinen RAL 9003
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	Valkoinen
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Väri
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	Valkoinen
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	Valkoinen

Polar Wide Diagrams



IFPS_RS741B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal
(separate)

