



# LuxSpace Accent Fresh Food – Gi liv til varene

## LuxSpace Accent Fresh Food

Butikkeiere ønsker å spare på energiutgiftene, samtidig som man opprettholder høy lyskvalitet for å fange oppmerksomheten til kundene og kunne skape fleksible løsninger. Matvarebutikker ønsker belysning som viser ferskvarediskene på en så frisk måte som mulig og som gjør maten tiltalende samtidig som det skaper en attraktiv og innbydende atmosfære. Hvis man foretrekker en varm lysstemning, er Fresh Food Champagne den perfekte LED-løsning for belysning av frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Rose er en perfekt løsning for kjøttdisker. Denne løsningen fremhever rødfargen i kjøttet, samtidig som den forsinker misfarging av oppskåret kjøtt. Hvis man foretrekker en lysere mer naturlig lysstemning, anbefales Fresh Food Authentic White for frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Meat er den optimale løsningen for å fremheve kjøtt i en kjøligere atmosfære.

### Fordeler

- Fresh Food Champagne gir en varm stemning samtidig som den fremhever fargene til frukt, grønnsaker, ost og brød
- Fresh Food Meat gir en kjøligere og mer naturlig stemning samtidig som den fremhever rødfargen til kjøtt

### Funksjoner

- God fargegjengivelse
- Spesielle spektra tilpasset de spesifikke behovene til ferskvaredisker
- DALI-dimming for justering av lys nøyaktig etter ønsket nivå

# LuxSpace Accent Fresh Food

## Søknad

- Kjøttbutikker og kjøttdisker i supermarkeder
- Bakerier og brøddisker i supermarkeder
- Frukt og grønnsaksbutikker og supermarkeddisker

## spesifikasjoner

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b>             | RS740B (kompakt, fastmontert versjon), lyskildefarge Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)     |
|                         | RS741B (compact, justerbar versjon), lyskildefarge Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)       |
|                         | RS750B (performance, fastmontert versjon), lyskildefarge Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH) |
|                         | RS751B (performance, justerbar versjon), lyskildefarge Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)   |
|                         | RS752B (performance, albueversjon), lyskildefarge Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)        |
| <b>Type tak</b>         | Gipstak                                                                                                        |
| <b>Lyskilde</b>         | Statisk LED-modul                                                                                              |
| <b>Effekt</b>           | Compact-versjoner: 31 W (LED17S, lysfarge CH), 36 W (LED19S, lysfarge FMT)                                     |
|                         | Performance-versjoner: 47 W (LED26S, lysfarge FMT), 49 W (LED27S, lysfarge CH)                                 |
| <b>Spredningsvinkel</b> | Compact-versjoner: MB (25°), WB (35°)                                                                          |
|                         | Performance-versjoner: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)                                                           |

## spesifikasjoner

|                     |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driver</b>       | Innebygd                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nettspenning</b> | 230 eller 240 V / 50–60 Hz                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimming</b>      | Kan ikke dimmes (PSU)                                                                                                                                                                                 |
|                     | Kan dimmes med DALI (PSD)                                                                                                                                                                             |
| <b>Materialer</b>   | Ringer: metall                                                                                                                                                                                        |
|                     | Kjøleribbe: formstøpt aluminium                                                                                                                                                                       |
|                     | Frontdeksel: akryl                                                                                                                                                                                    |
|                     | Optikk: metalldekt plast                                                                                                                                                                              |
| <b>Farge</b>        | Svart (BK, RAL9004)                                                                                                                                                                                   |
|                     | Hvit (WH, RAL9003)                                                                                                                                                                                    |
|                     | Sølv (SI, RAL9006 metallisert grå)                                                                                                                                                                    |
|                     | Kun fastmonterte Compact-versjoner: aluminium, børstet (ALU)                                                                                                                                          |
|                     | Kun justerbare Performance- og Compact-versjoner: aluminium, børstet – svart eller aluminium børstet – hvit (ALU-BK eller ALU-WH, ytterkant: børstet aluminium, innvendig fronthus: svart eller hvit) |
|                     | Andre RAL-farger på forespørsel                                                                                                                                                                       |

|                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lumen</b>                                | Compact-versjoner: 1700 lm (for LED17S, lysfarge CH), 1900 lm (for LED19S, lysfarge FMT)     |
|                                             | Performance-versjoner: 2600 lm (for LED26S, lysfarge FMT), 2700 lm (for LED27S, lysfarge CH) |
| <b>Fargetemperatur</b>                      | 2500 K (lys farge CH)                                                                        |
|                                             | 3000 K (lys farge FMT)                                                                       |
| <b>Fargegjengivelse</b>                     | 87 (for FMT)                                                                                 |
|                                             | 90 (for CH)                                                                                  |
| <b>Standardavvik for fargesamsvar</b>       | 3                                                                                            |
| <b>Medianlevetid L70B50</b>                 | 70 000 timer                                                                                 |
| <b>Medianlevetid L80B50</b>                 | 50 000 timer                                                                                 |
| <b>Medianlevetid L90B50</b>                 | 25 000 timer                                                                                 |
| <b>Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur</b> | +25 °C                                                                                       |
| <b>Feilfrekvens for driver</b>              | 1 % per 5000 timer                                                                           |
| <b>Driftstemperaturområde</b>               | +10 til +35 °C                                                                               |

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optisk deksel</b> | Akryldeksel (AC)                                                                                                                  |
|                      | Lineær linseoppstilling, oval form (LIN)                                                                                          |
| <b>Montering</b>     | Skyvekontakt eller med strekkavlastning (standardalternativ)                                                                      |
|                      | Kan leveres med Wieland/Adels-kontakt (CW3) for fastmonterte versjoner med DALI-driver                                            |
| <b>Montering</b>     | Festes ved hjelp av klemmer                                                                                                       |
| <b>Merknader</b>     | Fresh Food Champagne (CH) er spesiell belysning for områder med brød og bakverk og frukt og grønnsaker. Det gir en varm stemning. |
|                      | Fresh Food Meat (FMT) er en løsning for kjøttdisker. Det gir et naturlig kaldt lys.                                               |

# LuxSpace Accent Fresh Food

## Versions



LuxSpace Accent Compact G3 -  
LED Module, system flux 1700 lm



LuxSpace Accent Performance G3  
- LED Module, system flux 2700 lm

### Bruksforhold

Egnet for tilfeldig vekslning mellom av og på Ja

### Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode IK02

Ingress beskyttelseskode IP20

### Kontroller og dimming

Kan dimmes No

### Drift og elektrisk

Inngangsspenning 220 to 240 V

### Generell informasjon

Lyskjeglevinkel for lyskilde 120 °

CE-merke CE mark

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse II

Driver inkludert Ja

ENEC-merke ENEC mark

Brennbarhetsmerke For montering på normalt antennebare overflater

Test av glødetråd Temperatur 650 °C, varighet 5 sek

Lyskilde kan byttes ut No

Antall forkoblingsenheter 1 unit

Antall lyskilder 1

UL-merke No

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Toleranse for lysytelse +/-10%

### Bruksforhold

| Order Code | Full Product Name                     | For omgivelsestemperaturer mellom | Maksimalt dimmenivå |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 26360000   | RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH         | 0 to +35 °C                       | Bruke ikke          |
| 16745500   | RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH        | +10 to +40 °C                     | -                   |
| 16746200   | RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH       | +10 to +40 °C                     | -                   |
| 16747900   | RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH<br>LIN | +10 to +40 °C                     | -                   |
| 16748600   | RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH        | +10 to +40 °C                     | -                   |

## Generell informasjon

## LuxSpace Accent Fresh Food

| Order Code | Full Product Name               | Optisk deksel-/linsetype | lyskildeserierkode | Optikktype | Produktserierkode |
|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 26360000   | RS741B LED19S/FM T PSU-E WB WH  | No                       | LED19S             | WB         | RS741B            |
| 16745500   | RS751B LED19S/ ROSE PSE-E WB WH | No                       | LED19S             | WB         | RS751B            |
| 16746200   | RS751B LED19S/                  | No                       | LED19S             | VWB        | RS751B            |

| Order Code | Full Product Name                   | Optisk deksel-/linsetype | lyskildeserierkode | Optikktype | Produktserierkode |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-------------------|
|            | ROSE PSE-E VWB WH                   |                          |                    |            |                   |
| 16747900   | RS751B LED19S/ ROSE PSE-E WB WH LIN | LIN-OVL                  | LED19S             | WB         | RS751B            |
| 16748600   | RS751B LED27S/ ROSE PSE-E WB WH     | No                       | LED26S             | WB         | RS751B            |

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (1/2)

| Order Code | Full Product Name               | Opprinnelig kromatisitet | Oppr. Korr. Fargetemperatur | Oppr. Fargegjengivelsesindeks | Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | Order Code | Full Product Name                   | Opprinnelig kromatisitet | Oppr. Korr. Fargetemperatur | Oppr. Fargegjengivelsesindeks | Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur |
|------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 26360000   | RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH   | (0.406, 0.350)           | 3000 K                      | ≥90                           | 86 lm/W                               |            | VWB WH                              |                          |                             |                               |                                       |
| 16745500   | RS751B LED19S/ ROSE PSE-E WB WH | (0.48, 0.38)             | 2200 K                      | ≥80                           | 84 lm/W                               | 16747900   | RS751B LED19S/ ROSE PSE-E WB WH LIN | (0.48, 0.38)             | 2200 K                      | ≥80                           | 84 lm/W                               |
| 16746200   | RS751B LED19S/ ROSE PSE-E       | (0.48, 0.38)             | 2200 K                      | ≥80                           | 84 lm/W                               | 16748600   | RS751B LED27S/ ROSE PSE-E WB WH     | (0.48, 0.38)             | 2200 K                      | ≥80                           | 83 lm/W                               |


### Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (2/2)

| Order Code | Full Product Name               | Opprinnelig lysytelse | Opprinnelig inngangseffekt | Order Code | Full Product Name                  | Opprinnelig lysytelse | Opprinnelig inngangseffekt |
|------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 26360000   | RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH   | 1900 lm               | 22 W                       | 16747900   | RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN | 1900 lm               | 22.5 W                     |
| 16745500   | RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH  | 1900 lm               | 22.5 W                     | 16748600   | RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH     | 2700 lm               | 32.5 W                     |
| 16746200   | RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH | 1900 lm               | 22.5 W                     |            |                                    |                       |                            |

### Mekanisk og innfatning

| Order Code | Full Product Name               | Farge         | Order Code | Full Product Name                  | Farge |
|------------|---------------------------------|---------------|------------|------------------------------------|-------|
| 26360000   | RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH   | Hvit RAL 9003 | 16747900   | RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN | hvit  |
| 16745500   | RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH  | hvit          | 16748600   | RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH     | hvit  |
| 16746200   | RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH | hvit          |            |                                    |       |

## Polar Wide Diagrams



IFPS\_RS741B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal  
(separate)

