



LuxSpace Accent Fresh Food – Ürününüze hayat verin

LuxSpace Accent Fresh Food

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, müşterinin dikkatini çekmek için mimari bütünlükte esnekliğin yanı sıra, yüksek kaliteli aydınlatmayı da korumaları gerekiyor. Gıda perakendecileri genellikle, taze gıda reyonlarını mümkün olan en yüksek tazeliği yansıtacak biçimde aydınlatan, yiyeceklerin görüntüsünü çekici kılan ve ışık ambiyansının canlı ve kucaklayıcı olmasını sağlayan üstün ışık kaynakları isterler. Sıcak bir ışık ambiyansı tercih edildiğinde; meyve, sebze, peynir, ekmek ve unlu mamullerin aydınlatılması için Fresh Food Champagne mükemmel LED çözümdür. Fresh Food Rose ise et reyonları için mükemmel bir sıcak ışık çözümdür, etin kırmızılığını iyileştirirken, aynı zamanda dilimlenmiş etin renk değiştirmesini yavaşlatır. Daha parlak veya daha doğal bir ışık ambiyansı tercih edilirse; meyve, sebze, peynir, ekmek ve unlu mamuller için Fresh Food Authentic White önerilir. Fresh Food Meat, daha soğuk bir ambiyans içinde eti daha iyi göstermek için en iyi ışık ayarını oluşturur.

Faydaları

- Fresh Food Champagne, sakin sıcak bir ambiyans sunmasının yanı sıra; meyve, sebze, peynir ve ekmek rengini iyileştirir.
- Fresh Food Meat, daha soğuk doğal bir ışık ayarı sunarken, etin kırmızılığını daha iyi gösterir

Özellikler

- Yüksek renksel geriverim
- Taze gıda reyonlarının özel gereksinimlerine uygun biçimde tasarlanan özel spektrumlar
- Işığı tam olarak istenen düzeye ayarlamak için DALI dimleme özelliği

LuxSpace Accent Fresh Food

Uygulama

- Kasap dükkanları ve süpermarketlerdeki et reyonları
- Fırınlr ve süpermarketlerdeki ekmek reyonları
- Manavlar ve süpermarketlerdeki meyve ve sebze reyonları

şartlar

Tip	RS740B (kompakt, sabit model), ışık kaynağı rengi Fresh Food Meat (FMT) veya Fresh Food Champagne (CH) RS741B (kompakt, ayarlanabilir model), ışık kaynağı rengi Fresh Food Meat (FMT) veya Fresh Food Champagne (CH) RS750B (performans, sabit model), ışık kaynağı rengi Fresh Food Meat (FMT) veya Fresh Food Champagne (CH) RS751B (performans, ayarlanabilir model), ışık kaynağı rengi Fresh Food Meat (FMT) veya Fresh Food Champagne (CH) RS752B (performans, dirsekli model), ışık kaynağı rengi Fresh Food Meat (FMT) veya Fresh Food Champagne (CH)
Tavan türü	Alçı (alçıpan) tavan
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	Kompakt modeller: 31 W (LED17S, ışık rengi CH), 36 W (LED19S, ışık rengi FMT) Performans modeller: 47 W (LED26S, ışık rengi FMT), 49 W (LED27S, ışık rengi CH)
Işın açısı	Kompakt modeller: MB (25°), WB (35°) Performans modeller: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)
Işık akısı	Kompakt modeller: 1700 lm (LED17S için, ışık rengi CH), 1900 lm (LED19S için, ışık rengi FMT) Performans modeller: 2600 lm (LED26S için, ışık rengi FMT), 2700 lm (LED27S için, ışık rengi CH)

şartlar

Sürücü	Dahil
Şebeke gerilimi	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Dimleme	Sabit (PSU) DALI dimleme (PSD)
Malzeme	Halkalar: metal Isı emicisi: dökme alüminyum Ön kapak: akrilik Optik sistem: plastik, metalik boyalı
Renk	Siyah (BK, RAL9004) Beyaz (WH, RAL9003) Gümüş (SI, RAL 9006 metalik gri) Yalnızca kompakt sabit modeller: alüminyum, zımparalanmış (ALU) Yalnızca performans ve kompakt ayarlanabilen modeller: alüminyum, zımparalanmış - siyah veya zımparalanmış alüminyum - beyaz (ALU-BK veya ALU-WH, dış çerçeve zımparalanmış alüminyum; iç ön muhafaza: siyah veya beyaz) Diğer RAL renkleri istek üzerine sağlanır

Renk Sıcaklığı	2500 K (ışık rengi CH) 3000 K (ışık rengi FMT)
Renksel Geriverim İndeksi	87 (FMT için) 90 (CH için)
Renk eşleştirmenin standart sapması	3
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat
Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C
Sürücü arıza oranı	5000 saat başına %1
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +35°C

Optik kapak	Akrilik kapak (AC) Doğrusal lens dizisi, oval şekilli (LIN)
Kurulum	İtmeli veya çekerek çıkarmalı (varsayılan seçenek) konnektör Wieland/Adels uyumlu konnektör DALI sürücüsü olan sabit modeller için bir seçenek (CW3) olarak mevcuttur
Kurulum	Sabitleme yaylı tutucularla yapılır
Açıklamalar	Fresh Food Champagne (CH), ekmek ve unlu mamuller, meyve ve sebze alanları için özel olarak tasarlanmış bir ışık planıdır. Sıcak, geleneksel bir ambiyans sunar Fresh Food Meat (FMT), et reyonları için özel olarak tasarlanmış bir ışık planıdır. Doğal ve dingin bir ışık ayarı sunar.

LuxSpace Accent Fresh Food

Versions



LuxSpace Accent Performance G3
- LED Module, system flux 2700 lm



LuxSpace Accent Performance G3
- LED Module, system flux 1900 lm



LuxSpace Accent Compact G3 -
LED Module, system flux 1700 lm



LuxSpace Accent Compact G3

ÜRÜN BİLGİLERİ



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow
w_RS742B_WH-DP01.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow
w_RS742B_WH-DP02.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow
w_RS742B_WH-DP03.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow
w_RS742B_WH-DP04.tif

ÜRÜN BİLGİLERİ



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DPO5.tif

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime karşı koruma sınıfı	IP20

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	F
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat birimi sayısı	1 unit

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akışı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	White
------	-------

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
16709700	RS751B LED27S/FMT PSED-VLC-E WB WH LIN	1%
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	-
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	-
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	-
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	-
39938200	RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN	Not applicable
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	-
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	-
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	-
39936800	RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH	Not applicable
39937500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	Not applicable

Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Karartlıbilir
16709700	RS751B LED27S/FMT PSED-VLC-E WB WH LIN	Evet
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	Hayır
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	Hayır
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	Hayır
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	Hayır
39938200	RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN	Hayır

Order Code	Full Product Name	Karartlıbilir
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	Hayır
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	Hayır
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	Hayır
39936800	RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH	Hayır
39937500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	Hayır

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

LuxSpace Accent Fresh Food

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı
16709700	RS751B LED27S/FMT PSED-VLC-E WB WH LIN	220 to 240 V
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	220 to 240 V
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	220 to 240 V
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	220 to 240 V
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	220 to 240 V
39938200	RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN	220-240 V

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	220 to 240 V
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	220 to 240 V
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	220 to 240 V
39936800	RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH	220-240 V
39937500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	220-240 V

Genel Bilgiler (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı	Optik		Lamba ailesi kodu
			kapak/ lens türü	Tertibat	
16709700	RS751B LED27S/FMT PSED-VLC-E WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	LED26S
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	-	No	-	LED19S
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	-	No	-	LED19S
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	LED19S
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	-	No	-	LED26S
39938200	RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN	-	GC	-	LED27S

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı	Optik		Lamba ailesi kodu
			kapak/ lens türü	Tertibat	
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	-	No	-	-
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	-	No	-	-
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	-	No	-	-
39936800	RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH	-	GC	-	-
39937500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	-	GC	-	-

Genel Bilgiler (2/2)

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu	UL İşareti
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	1	WB	RS751B	Hayır
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	1	VWB	RS751B	Hayır
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	1	WB	RS751B	Hayır
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	1	WB	RS751B	Hayır
39938200	RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN	1	WB	RS751B	-

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu	UL İşareti
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	1	WB	RS752B	Hayır
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	1	VWB	RS752B	Hayır
39936800	RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH	-	MB	RS741B	-
39937500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	-	MB	RS742B	-

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Başlangıçtaki		
			Başlangıç Sıcaklığı	Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
16709700	RS751B LED27S/F 0.33)	(0.397, 3000 K	≥85	68,35443037974683	lm/W

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Başlangıçtaki		
			Başlangıç Sıcaklığı	Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
MT	PSED-				

LuxSpace Accent Fresh Food

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki	
				Renksel Geriverim İndeksi	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
	VLC-E WB WH LIN				
16745500	RS751B LED19S/ ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	84,44444444444444 lm/W
16746200	RS751B LED19S/ ROSE PSE-E VWB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	84,44444444444444 lm/W
16747900	RS751B LED19S/ ROSE PSE-E WB WH LIN	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	84,44444444444444 lm/W
16748600	RS751B LED27S/ ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	83,07692307692308 lm/W
39938200	RS751B LED27S/C H PSE-E WB WH LIN	(0.457, 0.385)	2500 K	≥90	122,22222222222223 lm/W

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki	
				Renksel Geriverim İndeksi	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
16749300	RS752B LED19S/ ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	84,44444444444444 lm/W
16750900	RS752B LED27S/ ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	83,07692307692308 lm/W
16751600	RS752B LED27S/ ROSE PSE-E VWB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	83,07692307692308 lm/W
39936800	RS741B LED17S/C H PSU-E MB WH	(0.46, 0.39)	2500 K	≥90	114,58333333333333 lm/W
39937500	RS742B LED27S/C H PSE-E MB WH	(0.46, 0.39)	2500 K	≥80	115,55555555555556 lm/W

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriş gücü
16709700	RS751B LED27S/FMT PSED-VLC-E WB WH LIN	2700 lm	39.5 W
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	1900 lm	22.5 W
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	1900 lm	22.5 W
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	1900 lm	22.5 W
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	2700 lm	32.5 W
39938200	RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN	2750 lm	22.5 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriş gücü
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	1900 lm	22.5 W
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	2700 lm	32.5 W
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	2700 lm	32.5 W
39936800	RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH	1650 lm	14.4 W
39937500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	2600 lm	22.5 W

