



StyliD – La Perfection Lumière

StyliD

Les commerçants sont toujours plus confrontés à l'augmentation des tarifs de l'énergie. Avant tout, ils recherchent des solutions évolutives qui permettent de mettre en œuvre des concepts différenciateurs dans leur magasin. Offrant une lumière de haute qualité et une efficacité lumineuse hors du commun, StyliD est la solution idéale pour tous les projets d'éclairage intérieur. Sa gamme étendue de projecteurs couvre un large éventail de flux lumineux (équivalent depuis CDM 20W jusqu'à CDM Elite 70W) pour répondre au mieux aux besoins des commerces tout en mettant en valeur leur image de marque d'une manière saisissante.

Avantages

- Qualité de lumière exceptionnelle : faisceau parfaitement défini et homogène
- Efficacité lumineuse remarquable : jusqu'à 116 lm/W
- Flexibilité : projecteurs rails ou patère, différentes finitions et faisceaux

Fonctions

- Efficacité jusqu'à 116 lm/W, grâce aux réflecteurs Perfect Accent
- Flux lumineux compris entre 1200 lm et 5400 lm
- Choix de température de couleur : 2 700, 3 000 et 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs 80 et 90, Fresh Food, CrispWhite, PremiumWhite
- Faisceaux intensif, semi-intensif, large, ultralarge et ovale disponibles
- Refroidissement passif jusqu'à 5 400 lm
- Gradation DALI
- Gamme d'accessoires (nid d'abeille, adaptateur anti-éblouissement, lentille ovale)

Application

- Commerces, Vitrines
- Supermarchés, Hypermarchés
- Musées

Descriptions

Type	ST730T (mini, version rail 3C)
	ST730C (mini, version patère)
	ST740T (compact, version rail 3C)
	ST740C (compact, version patère)
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Alimentation	Versions Mini
	- NB (LED11S) : de 15 à 18 W (en fonction de la couleur de lumière)
	- MB, WB (LED12S) : de 12 à 16 W (en fonction de la couleur de lumière)
	Versions compactes
	- NB (LED20S) : 27 W
	- MB, WB (LED17S) : de 16 à 20 W (en fonction de la couleur de lumière)
	- MB, WB (LED27S) : de 25 à 32 W (en fonction de la couleur de lumière)
	- MB, WB (LED39S) : 39 W
Largeur de faisceau	NB (10 °)
	MB (28-24-30 °)
	WB (36-34-37 °)
	LIN (lentille ovale)
Flux lumineux	Versions Mini
	- NB (LED11S) : 1 000 lm
	- MB, WB (LED12S) : 1200 lm
	Versions compactes
	- NB (LED20S) : de 1600 à 2100 lm (en fonction de la couleur de lumière)
	- MB, WB (LED17S) : de 1600 à 1800 lm (en fonction de la couleur de lumière)
	- MB, WB (LED27S) : de 2500 à 2900 lm (en fonction de la couleur de lumière)
	- MB, WB (LED39S) : de 3200 to 4200 lm

Descriptions

Taux de défaillance du ballast	1 % pour 5 000 heures
Pilote	Intégré
Tension secteur	230 ou 240 V / 50-60 Hz
Gradation	Sans gradation (PSE lorsque l'éclairage de secours est inclus, PSU quand l'éclairage de secours n'est pas inclus) Réglable avec DALI (PSED lorsque l'éclairage de secours est inclus, PSU quand l'éclairage de secours n'est pas inclus)
Matériau	Boîtier d'appareillage : plastique
	Tête et dissipateur thermique : fonte d'aluminium
	Cache avant : acrylique ou verre

Couleur de source de lumière	827, 830, 840, 930
Température de couleur corrélée	2 700, 3 000 ou 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	80 90 >95
Ecart type de chromaticité	3 (avec une tolérance de +/- 0,005 à la mesure du point de couleur)
Durée de vie utile moyenne L70B50	70 000 heures
Durée de vie utile moyenne L80B50	50 000 heures
Durée de vie utile moyenne L90B50	25 000 heures
Température ambiante moyenne	+25 °C
Plage de températures de fonctionnement	+ 10 à + 35 °C

Commande	Noir (BK, RAL9004)
	Blanc (WH, RAL9003)
	Blanc-Noir (WH-BK, boîtier de tête et boîtier de ballast avant : blanc, dissipateur thermique et boîtier de ballast latéral : noir)
	Aluminium brossé-noir (ALU-BK, boîtier de tête et boîtier de ballast avant : aluminium brossé ; dissipateur thermique et boîtier de ballast latéral : noir)
	Argent-noir (SI-BK, boîtier de tête et boîtier de ballast avant : gris métallisé RAL 9006 ; dissipateur thermique et boîtier de ballast latéral : noir)
Cache optique	Autres couleurs RAL disponibles sur demande
	Verre (pour faisceau intensif) Cache acrylique (pour d'autres faisceaux)
Installation	Connecteur sur rail (3C pour rail fixe ou 5C6 pour rail DALI)
	Directement au plafond ; socle avec point de connexion (BA)
Accessoires	Nid d'abeilles (HC)
	Protection contre l'éblouissement (GS)

Accessoires

Grille nid d'abeilles

Ordercode 910500454752,
910500454754




Réducteur de faisceau


Ordercode 910500454753,
910500454755




Polar Wide Diagrams



IFPS_ST530C 1xLED7S/840 MB GC +ST530Z
HC-Polar Normal (separate)



IFPS_ST530C 1xLED7S/827 MB GC +ST530Z
GS-Polar Normal (separate)



IFPS_ST530C 1xLED7S/830 MB GC +ST530Z
GS-Polar Normal (separate)

