



StyliD — линейка светильников с самой высокой энергоэффективностью для предприятий розничной торговли

StyliD

Владельцы магазинов все чаще сталкиваются с проблемой роста цен на электроэнергию. В то же время, для привлечения клиентов им необходимо сохранить высокое качество освещения, гибкость его интеграции в архитектуру, а также правильные световые эффекты. И наконец, им нужны перспективные решения, которые позволят реализовывать в своих магазинах оригинальные концепции. Светильники StyliD отличаются высоким качеством освещения, высокой интенсивностью луча и исключительной эффективностью. Они являются идеальным энергоэффективным решением для освещения магазинов в соответствии с современными требованиями и могут использоваться для решения различных задач. Например, лампы CrispWhite предназначены для магазинов высокой моды, а лампы Food — для супермаркетов.

Преимущества

- Качественный белый свет
- Светильник органично вписывается в архитектуру магазина
- Более энергоэффективное решение по сравнению с CDM-Elite: эффективнее до 45%
- Долгий срок службы, окупаемость в течение трех лет

Характеристики

- Эффективность до 100 лм/Вт обеспечивается отражателями Hi-LOR (90 %)
- Световой поток от 1200 до 4900 лм, что аналогично CDM-светильникам MASTERColour Elite мощностью 20/35/50/70 Вт
- Выбор цветовых температур: 2700, 3000 и 4000 К
- Коэффициент цветопередачи 80 и 90
- Узкий, средний, широкий, сверхширокий или эллиптический пучок света
- Пассивное охлаждение до 4000 лм
- Модели с уменьшением яркости света
- Широкий выбор комплектующих (решетчатое стекло, тубус)

Применение

- Розничная торговля: магазины модной одежды и продуктовые магазины

Спецификации

Тип	ST730T (мини, система направляющих 3C)	Цвет источника света	827, 830, 840, 930
	ST730C (мини, модель с установочной пластиной)	Коррелированная	2700, 3000 или 4000 К
	ST740T (компактная модель, система направляющих 3C)	цветовая температура	
	ST740C (компактная модель с установочной пластиной)	Коэффициент	80
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль	цветопередачи	90
Мощность	Модели мини		>95
	– Узкий пучок (LED11S): 15–18 Вт (в зависимости от оттенка света)	Стандартное	3 (с погрешностью +/- 0,005 при измерении цвета)
	– Средний пучок, широкий пучок (LED12S): 12–16 Вт (в зависимости от оттенка света)	отклонение совпадения	
	Компактные модели	цвета	
	– Узкий пучок (LED20S): 27 Вт	Средний срок	70 000 часов
	– Средний пучок, широкий пучок (LED17S): 16–20 Вт (в зависимости от оттенка света)	эксплуатации L70B50	
	– Средний пучок, широкий пучок (LED27S): 25–32 Вт (в зависимости от оттенка света)	Средний срок	50 000 часов
	– Средний пучок, широкий пучок (LED27S): 25–32 Вт (в зависимости от оттенка света)	эксплуатации L80B50	
	– Средний пучок, широкий пучок (LED39S): 39 Вт	Средний срок	25 000 часов
		эксплуатации L90B50	
Угол расхождения луча света	Узкий пучок (10°)	Средняя температура	+25 °C
	Средний пучок (28–24–30°)	окружающей среды	
	Широкий пучок (36–34–37°)	Диапазон рабочих	+10...+35 °C
	LIN (овальная линза)	температур	
Светоотдача	Модели мини		
	– Узкий пучок (LED11S): 1000 лм		
	– Средний пучок, широкий пучок (LED12S): 1200 лм		
	Компактные модели		
	– Узкий пучок (LED20S): 1600–2100 лм (в зависимости от оттенка света)		
	– Средний пучок, широкий пучок (LED17S): 1600–1800 лм (в зависимости от оттенка света)		
	– Средний пучок, широкий пучок (LED27S): 2500–2900 лм (в зависимости от оттенка света)		
	– Средний пучок, широкий пучок (LED39S): 3200–4200 лм		

Спецификации

Частота отказов драйвера	1 % в течение 5000 часов
Драйвер	Встроенный
Сетевое напряжение	230 или 240 В / 50–60 Гц
Уменьшение яркости света	Без уменьшения яркости света (PSE, если аварийное освещение предусмотрено, PSU, если аварийное освещение не предусмотрено) Уменьшение яркости света с использованием протокола DALI (PSED, если аварийное освещение предусмотрено, PSU, если аварийное освещение не предусмотрено)
Материал	ПРА: пластик Головка и теплоотвод: литой алюминий Плафон: акрил или стекло
Цвет	Черный (BK, RAL9004) Белый (WH, RAL9003) бело-черный (WH-BK, корпус модуля и передний бокс драйвера: белый, теплоотвод и бокс бокового драйвера: черный) шлифованный алюминий — черный (ALU-BK, корпус модуля и передний бокс драйвера: шлифованный алюминий; теплоотвод и бокс бокового драйвера: черный) серебристо-черный (SI-BK, корпус модуля и передний бокс драйвера: RAL 9006 металлический серый; теплоотвод и бокс бокового драйвера: черный) Другие цвета RAL доступны на заказ

Оптический плафон	Стекло (для узкого луча) Акрил (AC) (для других лучей)
Установка	Шинопровод (3C для фиксированных направляющих или 5C6 для направляющих DALI) Непосредственно на потолок; основная плата с соединительной точкой (BA)
Комплектующие	Сотовидная решетка (HC) Противобликовый щиток (GS)

Versions



Пржектор для поверхностного монтажа StyliD ST730C со светодиодным источником света, модель мини

Сведения о продукте

Покомпонентное изображение




PerfectAccent — благодаря особой конструкции новые отражатели отличаются максимальной эффективностью в своем классе, обеспечивая чистоту луча и высокую однородность цвета.


Сведения о продукте



Отражатели PerfectAccent дают мягкий однородный высококачественный луч




IPDP_ST730Ci_0011-Detail photo



IPDP_ST730Ci_0003-Detail photo

Polar Wide Diagrams



IFPS_ST730C 1xLED12S/827 WB-Polar Normal (separate)

