



StyliD; perakende uygulamaları için en yüksek enerji tasarrufu

StyliD

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan StyliD, giyim mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food gibi bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

Faydaları

- Yüksek kaliteli ışıkla insanları mağazanıza çekin
- Aydınlatma armatürü tasarımı yavaş yavaş mağazaya giriyor
- Yüksek enerji performansı, çok daha uzun kullanım ömrünün yanı sıra CDM Elite eşleniği aydınlatma ve üç yıl içinde Toplam Sahip Olma Maliyeti'ni karşılama

Özellikler

- Hi-LOR reflektörler sayesinde 100 lm/W'ye varan verim (%90)
- 1200 - 4900 lm lümen paketleri, CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite eşdeğerini yakalamak için
- Renk sıcaklığı seçeneği: 2700, 3000 ve 4000 K
- Renksel geriverim indeksi 80 ve 90
- Dar, orta genişlikte, geniş, çok geniş ve oval ışınlar mevcuttur
- 4000 lm'e kadar pasif soğutma
- Dimlenebilen modeller
- Aksesuar yelpazesi (petekli, yönlendirici)

Uygulama

- Perakende: giyim ve gıda mağazaları

Şartlar

Tip	ST730T (mini, 3C ray modeli)
	ST730C (mini, siva üstü model)
	ST740T (kompakt, 3C ray modeli)
	ST740C (kompakt, siva üstü model)
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	Mini modeller
	- NB (LED11S): 15 ila 18 W (ışık rengine bağlı olarak)
	- MB, WB (LED12S): 12 ila 16 W (ışık rengine bağlı olarak)
	Kompakt modeller
	- NB (LED20S): 27 W
	- MB, WB (LED17S): 16 ila 20 W (ışık rengine bağlı olarak)
	- MB, WB (LED27S): 25 ila 32 W (ışık rengine bağlı olarak)
Işın açısı	NB (10°)
	MB (28-24-30°)
	WB (36-34-37°)
	LIN (oval lens)
Işık akısı	Mini modeller
	- NB (LED11S): 1000 lm
	- MB, WB (LED12S): 1200 lm
	Kompakt modeller
	- NB (LED20S): 1600 ila 2100 lm (ışık rengine bağlı olarak)
	- MB, WB (LED17S): 1600 ila 1800 lm (ışık rengine bağlı olarak)
	- MB, WB (LED27S): 2500 ila 2900 lm (ışık rengine bağlı olarak)
	- MB, WB (LED39S): 3200 ila 4200 lm

Işık kaynağı rengi	827, 830, 840, 930
Renk Sıcaklığı	2700, 3000 veya 4000 K
Renksel Geriverim	80
İndeksi	90
	>95
Renk eşleştirmenin standart sapması	3 (renk noktası ölçeğinde +/- 0,005'lik bir toleransla)
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat
Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +35°C

Şartlar

Sürücü arıza oranı	5000 saat için %1
Sürücü	Entegre
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Dimleme	Sabit model (acil durum aydınlatması dahil edildiğinde PSE, acil durum aydınlatması hariç tutulduğunda PSU) DALI dimleme özellikli (acil durum aydınlatması dahil edildiğinde PSED, acil durum aydınlatması hariç tutulduğunda PSU)

Malzeme	Sürücü kutusu: plastik
	Başlık ve soğutucu: dökme alüminyum
	Ön kapak: akrilik veya cam

Renk	Siyah (BK, RAL9004)
	Beyaz (WH, RAL9003)
	Beyaz Siyah (WH-BK, kafa muhafazalı ve ön sürücü kutusu: beyaz, ısı emicisi ve yanıl sürücü kutusu: siyah)
	Zımparalanmış alüminyum-siyah (ALU-BK, kafa muhafazalı ve ön sürücü kutusu: zımparalanmış alüminyum; ısı emicisi ve yanıl sürücü kutusu: siyah)
	Gümüş-siyah (SI-BK, kafa muhafazalı ve ön sürücü kutusu: RAL 9006 metalik gri; ısı emicisi ve yanıl sürücü kutusu: siyah)

	Diğer RAL renkleri istek üzerine sağlanır
Optik kapak	Cam (dar ışın için)
	Akrilik kapak (diğer ışınlar için)
Kurulum	Hat konnektörü (Sabit hat için 3C veya DALI hattı için 5C6)
	Doğrudan tavan üzerine; bağlantı noktalı taban plakası (BA)
Aksesuarlar	Petek (HC)
	Parlama levhası (GS)

ÜRÜN BİLGİLERİ



PerfectAccent – özel tasarımları sayesinde yeni reflektörler sınıflarındaki en iyi verimliliği çok temiz bir ışın ve yüksek renk eş yayılımı sunuyor.



Açılmış görünüm




PerfectAccent reflektörleri yüksek kalitede, yumuşak ve homojen bir ışın sağlar



IPDP_ST730Ci_0009-Detail photo



IPDP_ST730Ci_0010-Detail photo



Performance by design – özel tasarımları sayesinde yeni reflektörler sınıflarındaki en iyi verimliliği çok temiz bir ışın ve yüksek renk eş yayılımı sunuyor.

ÜRÜN BİLGİLERİ



PerfectAccent reflektörleri yüksek kalitede, yumuşak ve homojen bir ışın sağlar



IPDP_ST730Ci_0011-Detail photo



StyliD Compact ray montaj; mümkün olan tüm renkler




StyliD Performance ray montaj; mümkün olan tüm renkler



StyliD Compact siva üstü; mümkün olan tüm renkler



StyliD_Maxos_fusion-ST740S-1DPP.tif



StyliD_Maxos_fusion-ST740S-2DPP.tif



StyliD_Maxos_fusion-ST740S-3DPP.tif

aksesuarlar

Petek

Ordercode 910500454752,
910500454756




Parlama levhası


Ordercode 910500454753,
910500454757




Polar Wide Diagrams




IFPS_ST530C 1xLED7S/840 MB GC +ST530Z
HC-Polar Normal (separate)




IFPS_ST530C 1xLED7S/827 MB GC +ST530Z
GS-Polar Normal (separate)




IFPS_ST530C 1xLED7S/830 MB GC +ST530Z
GS-Polar Normal (separate)



IFPS_ST740T 1xLED27S/840 WB-Polar Normal
(separate)




IFPS_ST740T 1xLED39S/840 WB-Polar Normal
(separate)




IFPS_ST750T 1xLED39S/840 VWB-Polar
Normal (separate)


Polar Wide Diagrams



IFPS_ST750T 1xLED49S/840 VWB-Polar Normal (separate)



IFPS_ST750T 1xLED39S/827 VWB-Polar Normal (separate)



IFPS_ST750T 1xLED39S/930 MB-Polar Normal (separate)

