



StyliD Fresh Food – oživte své zboží

StyliD Fresh Food

Maloobchodníci musí stále více bojovat s rostoucími cenami energie. Současně musí zachovávat vysokou jakost osvětlení, aby dokázali přitáhnout pozornost zákazníků, a flexibilitu architektonické integrace. Prodejny potravin obvykle chtějí nejlepší světelné zdroje osvětlující pulty pro prodej čerstvých potravin co nejsvěžeji tak, aby potraviny vyhlížely poutavě a okolní světlo působilo atraktivně a přívětivě. Pokud požadujete teplé bílé okolní světlo, je dokonalým LED řešením k osvětlení ovoce, zeleniny, sýrů, chleba a pečiva Fresh Food Champagne. Fresh Food Rose je dokonalé řešení teplého světla pro pultový prodej masa, protože zvyšuje intenzitu červené a současně snižuje blednutí porcovaného masa. Pokud má přednost světlejší nebo přirozenější okolní světlo, je pro ovoce, zeleninu, sýry, chléb a pečivo doporučeno Fresh Food Authentic White. Fresh Food Meat vytvoří nejlepší osvětlení zdůrazňující barvu masa ve studenějším prostředí.

Výhody

- Fresh Food Champagne nabízí příjemné teplé bílé okolní světlo a současně zdůrazňuje barvu ovoce, zeleniny, sýrů, chleba a pečiva
- Fresh Food Meat nabízí studenější přirozené osvětlení a zároveň zvyšuje intenzitu červené barvy masa
- Fresh Food Rose vytváří teplé prostředí a zároveň zvyšuje červenou barvu masa a snižuje vyblednutí masa baleného

Vlastnosti

- Vynikající barevné podání
- Speciální spektra na míru specifickým požadavkům pultovému prodeji čerstvých potravin
- Regulace DALI umožňuje nastavit světlo přesně na požadovanou úroveň

Aplikace

- Řeznictví a pultový prodej masa v supermarketech
- Pekařství a pultový prodej pečiva v supermarketech
- Obchody s ovocem a zeleninou a pulty v supermarketech

Specifikace

Typ	ST740T (Compact, verze pro třífázovou přípojnicí), barva světelného zdroje Fresh Food Meat (FMT) nebo Fresh Food Champagne (CH) ST740C (Compact, verze přisazená), barva světelného zdroje Fresh Food Meat (FMT) nebo Fresh Food Champagne (CH) ST750T (Performance, verze pro třífázovou přípojnicí), barva světelného zdroje Fresh Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) nebo Fresh Food Rose (ROSE) ST750C (Performance, verze přisazená), barva světelného zdroje Fresh Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) nebo Fresh Food Rose (ROSE)
Světelný zdroj	LED modul bez možnosti výměny
Příkon	Verze Compact: 31 W (LED17S, barva světla CH), 36 W (LED19S, barva světla FMT) Verze Performance: 31 W (LED19S barva světla ROSE), 47 W (LED26S, barva světla FMT), 48 W (LED26S, barva světla ROSE), 49 W (LED27S, barva světla CH)
Vyzařovací úhel	Verze Compact: MB (25°), WB (35°) Verze Performance: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)
Světelný tok	Verze Compact: 1700 lm (LED17S, barva světla CH), 1900 lm (LED19S, barva světla FMT) Verze Performance: 1900 lm (LED19S, barva světla ROSE), 2600 lm (LED26S, barva světla FMT a ROSE), 2700 lm (LED27S, barva světla CH)

Specifikace

Předřadník	Vestavěný
Napájecí napětí	230 nebo 240 V / 50–60 Hz
Možnosti regulace	Neregulovatelný (PSU) Regulovatelné ovládání DALI (PSD)
Materiál	Skříň předřadníku: plast Hlava a chladič: hliník litý pod tlakem. Čelní kryt: akrylát nebo sklo
Barva	Černá (BK, RAL9004) Bílá (WH, RAL9003) Bílá – černá (WH-BK, pouzdro hlavy a přední skříňka pro předřadník: bílá, chladič a boční skříňka pro předřadník: černá) Leštěný hliník – černá (ALU-BK, pouzdro hlavy a přední skříňka pro předřadník: leštěný hliník, chladič a boční skříňka pro předřadník: černá) Stříbročerná (SI-BK, pouzdro hlavy a přední skříňka pro předřadník: RAL 9006 metalická šedá; chladič a boční skříňka pro předřadník: černá) Další barvy RAL jsou k dispozici na vyžádání.

Náhradní teplota	2200 K (barva světla ROSE)
chromatičnosti	2500 K (barva světla CH) 3000 K (barva světla FMT)
Index barevného podání	>80 (pro ROSE) 87 (pro FMT) 90 (pro CH)
Směrodatná odchylka barvy (SMDC)	3
Střední doba života L70B50	70 000 hodin
Střední doba života L80B50	50 000 hodin
Střední doba života L90B50	25 000 hodin
Průměrná okolní teplota	+25 °C
Poruchovost předřadníku	1 % na 5 000 hodin
Rozsah provozní teploty	+10 až +35 °C


Optický kryt	Akrylátový kryt (AC) Sestava lineárních čoček, oválný tvar (LIN)
Připojení	Pro přípojnicí se 3 okruhy (3C nebo 5C6) Přímo na strop; základní deska s místem připojení (BA)
Příslušenství	Voština (HC) Ochrana proti oslnění (GS)
Poznámky	Fresh Food Champagne (CH) je speciální zdroj světla pro nabídku chleba a pečiva a ovoce a zeleniny. Poskytuje teplé tradiční osvětlení prostoru. Fresh Food Meat (FMT) je speciální zdroj světla pro pultový prodej masa. Poskytuje přirozeně studené osvětlení.

StyliD Fresh Food

Versions



Detaily o výrobku



PerfectAccent – díky specifickému designu nabízejí nové reflektory nejvyšší účinnost ve své třídě, velmi jasný paprsek a vysokou jednotnost barev.



Schematický pohled



Reflektory PerfectAccent poskytují hladký a homogenní vysoce kvalitní paprsek

Application Conditions

Rozsah okolní teploty +10 až +40 °C

Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK02

IP kód IP20

Controls and Dimming

Stmívatelné Ne

Operating and Electrical

Vstupní napětí 220 to 240 V

General Information

Značka CE CE mark

Třída ochrany IEC Bezpečnostní třída II

Včetně předřadníku Ano

Značka ENEC ENEC mark

Značka hořlavosti F

Test žhavým drátem Teplota 650 °C, doba 30 s

Vyměnitelnost světelného zdroje Ne

Počet předřadниковých jednotek 1 unit

Typ optiky WB

Kód produktové řady ST740T

Initial Performance (IEC Compliant)

Tolerance světelného toku +/-10%

Mechanical and Housing

Barva BK

General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Typ optického krytu/čoček	Příslušenství ochrany proti oslnění	Kód řady zdroje
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	120 °	No	No	LED19S
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	-	-	-	-

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Značka UL
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	1	Ne

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Značka UL
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	-	-

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční účinnost svítidla LED
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	(0.39, 0.33) SDCM <3	3000 K	≥85	70,37037037037037 lm/W

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční účinnost svítidla LED
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	(0.45, 0.38) SDCM <3	2200 K	≥80	83,07692307692308 lm/W

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

StyliD Fresh Food

Order Code	Full Product Name	Počáteční světelný	
		tok	Počáteční příkon
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	1900 lm	27 W
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	2700 lm	32.5 W

