



StyliD Fresh Food – giver fødevarerne nyt liv

StyliD Fresh Food

Forhandlere er i stadig større udstrækning nødt til at kæmpe med stigende energipriser, men samtidig bevare en belysning i høj kvalitet, som fanger kundernes opmærksomhed, og ligeledes en fleksibilitet, hvad angår arkitektonisk integration. Forhandlere af fødevarer efterspørger derfor de bedste lyskilder på markedet til belysning af deres diske. Med attraktiv og behagelig lysatmosfære vil deres fødevarer fremstå indbydende og friske. Fresh Food Champagne er den bedste LED-løsning til frugt, grøntsager, ost, brød og kager, hvor der ønskes en varm stemningsbelysning. Fresh Food Rose er derimod den bedste løsning til køddiske, da kødets røde farve fremhæves, samtidig med at skiveskåret kød kan holde længere tid på farven. Hvis der foretrækkes mere lysstyrke eller en mere naturlig stemningsbelysning, anbefales Fresh Food Authentic White. Den er egnet til frugt, grøntsager, ost, brød og kager. Fresh Food Meat giver den bedste belysning til kød, der opbevares i køligere omgivelser.

Fordele

- Fresh Food Champagne giver en dejlig varm og hyggelig lysatmosfære samtidig med, at den fremhæver farven på frugt, grønt, ost, brød og kager
- Fresh Food Meat giver en mere kølig og naturlig belysning, samtidig med at den fremhæver kødets røde farve

Funktioner

- Høj farvegengivelse
- Specialspektre, der er skræddersyet til de specifikke krav, der stilles for diske med friske fødevarer
- DALI-dæmpning for at kunne justere lyset til præcist det ønskede niveau

Anvendelsesområder

- Slagtere og køddiske i supermarkeder
- Bagerier og brøddiske i supermarkeder
- Grønthandlere og diske med frugt og grønt i supermarkeder

Specifikationer

Type	ST740T (kompakt, 3C-skinneudgave), lyskildefarve Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)
	ST740C (kompakt, bundpladeudgave), lyskildefarve Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)
	ST750T (performance, 3C-skinneudgave), lyskildefarve Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)
	ST750C (performance, bundpladeudgave), lyskildefarve Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)
Lyskilde	LED-modul, der ikke kan udskiftes
Effekt	Kompakte udgaver: 31 W (LED17S, lysfarve CH), 36 W (LED19S, lysfarve FMT)
	Performance-udgaver: 47 W (LED26S, lysfarve FMT), 49 W (LED27S, lysfarve CH))
Spredningsvinkel	Kompakte udgaver: MB (25 °), WB (35 °)
	Performance-udgaver: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)
Lysstrøm	Kompakte udgaver: 1.700 lm (til LED17S, lysfarve CH), 1.900 lm (til LED19S, lysfarve FMT)
	Performance-udgaver: 1.900 lm (til LED19S, lysfarve ROSE), 2.600 lm (til LED26S, lysfarve FMT), 2.700 lm (til LED27S, lysfarve CH))

Korreleret	2.200 K (lysfarve ROSE)
farvetemperatur	2.500 K (lysfarve CH)
	3.000 K (lysfarve FMT)
Farvegengivelsesindeks	>80 (lysfarve ROSE)
	87 (lysfarve FMT)
	90 (lysfarve CH)
Standardafvigelse for farvematch	3
Middeldriftslevetid (L70B50)	70.000 timer
Middeldriftslevetid (L80B50)	50.000 timer
Middeldriftslevetid (L90B50)	25.000 timer
Gennemsnitlig omgivende temperatur	+25 °C
Fejlfrekvens i driver	1 % pr. 5.000 timer
Driftstemperaturområde	+10 til +35 °C

Specifikationer

Driver	Indbygget
Netspænding	230 eller 240 V/50-60 Hz
Dæmpning	Ikke dæmpbar (PSU)
	DALI-dæmpbar (PSD)
Materiale	Forkoblingskasse: plast
	Hoved og kølelegeme: formstøbt aluminium
	Frontdæksel: akryl eller glas
Farve	Sort (BK, RAL9004)
	Hvid (WH, RAL9003)
	Hvid-sort (WH-BK, armaturhus til hoved og driverboks foran: hvid, kølelegeme og boksdriver på siden: sort)
	Sort børstet aluminium (ALU-BK, armaturhus til hoved og driverboks foran: børstet aluminium; kølelegeme og boksdriver på siden: sort)
	Sølv-sort (SI-BK, armaturhus til hoved og driverboks foran: RAL 9006 metallisk grå; kølelegeme og boksdriver på siden: sort)
	Andre RAL-farver kan bestilles


Optikafskærmning	Akrylafskærmning (AC)
	Lineær linseopstilling, oval form (LIN)
Tilslutning	I trefaset skinne (3C eller 5C6)
	Direkte i loft; bundplade med tilslutningspunkt (BA)
Tilbehør	Honeycomb (HC)
	Antiblændingsskærm (GS)
Bemærkninger	Fresh Food Champagne (CH) er den rette belysning til udstilling af brød og kager, frugt og grønt. Den giver en varm, traditionel belysning.
	Fresh Food Meat (FMT) er den rette belysning til udstilling af kødvarer. Den giver en naturlig kølig belysning.

StyliD Fresh Food

Versions



Oplysninger om produktet



PerfectAccent – takket være designet giver de nye reflektorer god effektivitet og en jævn stråle og farve



Udvidet produktskitse



PerfectAccent-reflektorer sikrer en ensartet lysstråle af høj kvalitet

