



StyliD gen3 Fresh Food – Attraktive und schonende Präsentation von frischen Lebensmitteln

StyliD³ LED, Fresh Food, Anbau- und Stromschienenstrahler

Inhaber von Verkaufsräumen sind stark von steigenden Energiekosten betroffen. Gleichzeitig sollen die gewohnte Lichtqualität, die Flexibilität in der Architektur und die gewünschten Beleuchtungseffekte erhalten bleiben oder verbessert werden, um Waren bestmöglich zu präsentieren. Es werden Konzepte gewünscht um sich vom Wettbewerb zu unterscheiden. Für Frischbereiche in Supermärkten werden in der Regel hochwertige Beleuchtungslösungen benötigt, die insbesondere die frischen Lebensmittel so attraktiv wie möglich präsentieren sollen und gleichzeitig für ein einladendes Ambiente sorgen. Für eine warme Farbtemperatur für die Bereiche Backwaren, Käse, sowie Obst und Gemüse, ist Fresh Food Champagne die perfekte LED-Lösung. Fresh Food Rose wurde speziell für Fleischtheken entwickelt; sie betont nicht nur die Rottöne von Fleisch, sondern reduziert auch die Vergrauung (gegenüber konventionellen Lösungen). Wenn für Fleischtheken eine natürlichere Präsentation gewünscht ist, die sowohl das Rot von Fleisch gut in Szene setzt, aber gleichzeitig auch die weißen Bestandteile des Fleisches natürlich präsentiert, ist Fresh Food Meat die richtige Wahl. Wenn ein helleres oder natürlicheres Licht bevorzugt wird, empfiehlt sich Fresh Food Authentic White für Obst, Gemüse, Käse und Backwaren.

StyliD³ LED, Fresh Food, Anbau- und Stromschienenstrahler

Vorteile

- LED Stromschienen- und Anbaustrahler in unterschiedlichen Baugrößen und mit unterschiedlichen Lumenpaketen
- Verschiedene Farbspektren, speziell für die Frischebereiche in Supermärkten
- Vielfältige Ausstrahlungswinkel (tief-/ breitstrahlend bis sehr breitstrahlend) und Leuchtenfarben lieferbar
- Passive Kühltechnologie in der Compact Baugröße, aktive Kühltechnologie für die Performance Baugröße

Merkmale

- Spezielle Farbspektren, die frische Lebensmittel in Supermärkten besonders attraktiv präsentieren: Fresh Food Champagne (CH) mit besonders warmer Farbtemperatur für Backwaren, Käse und den Obst- und Gemüsebereich; Fresh Food Rose und Fresh Food Meat (FMT) für Fleisch- und Wurstwaren oder Fresh Food Authentic White mit einer sehr guten Farbwiedergabe, das sich mit einer etwas kühleren Farbtemperatur für viele Bereiche in Supermärkten eignet
- Innovative, vielfältige LED Strahlerfamilie, die sämtliche Anwendungen hochwertiger Verkaufsraumbeleuchtung abdeckt (verschiedene Lumenpakete, Farbtemperaturen, Ausstrahlungswinkel; exzellente Farbwiedergabe etc.)
- Reduzierung der Wartungskosten durch bis zu 4x längere Lebensdauer als kompakte Entladungslampen

Anwendung

- Akzentbeleuchtung für die unterschiedlichen Frischebereiche in Supermärkten
- Backwaren
- Obst- und Gemüseabteilung
- Käsetheken
- Fleischtheken

Spezifikationen

Leuchtenbezeichnung	ST740T (LED Stromschienenstrahler, Compact Baugröße)
	ST740C (LED Anbaustrahler, Compact Baugröße)
	ST750T (LED Stromschienenstrahler, Performance Baugröße)
	ST750C (LED Anbaustrahler, Performance Baugröße)
Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
Systemleistung	StyliD ³ Compact: 31 W (LED17S/ CH), 34 W (LED19S/ FMT)
	StyliD ³ Performance: 50 W (LED26S/ FMT), 50 W (LED27S/ CH)
Ausstrahlungswinkel	StyliD ³ Compact: tief-/ breitstrahlend (MB)~ 25°, breitstrahlend (WB)~ 35°
	StyliD ³ Performance: tief-/ breitstrahlend (MB)~ 25°, breitstrahlend (WB) ~ 35°, sehr breitstrahlend (VWB)~ 60°
Leuchtenlichtstrom	StyliD ³ Compact: ca. 1.900 lm (LED17S/CH), 2.100 lm (bei LED19S/ FMT)
	StyliD ³ Performance: ca. 3.000 lm (LED26S/ FMT), 3.100 lm (LED27S/ CH)
Ähnlichste	2.500 K (CH)
Farbtemperatur	3.000 K (FMT)

Farbwiedergabeindex	Ra= 80 (FMT)
	Ra= 90 (CH)
Farbortoleranz	SDMC 3
Nutzlebensdauer	70.000 Stunden
L70B50	
Nutzlebensdauer	50.000 Stunden
L80B50	
Nutzlebensdauer	25.000 Stunden
L90B50	
Bemessungs-	+25 °C
Umgebungstemperatur	
Umgebungstemperatur	+10 bis +35 °C
bereich	
Ausfallrate	1% pro 5.000 Stunden
Betriebsgeräte	

Spezifikationen

Betriebsgerät	Integriert; schaltbar (PSU) oder dimmbar (DALI) (PSD)
----------------------	---

Netzspannung	230 oder 240 V/50-60 Hz
---------------------	-------------------------

StyliD³ LED, Fresh Food, Anbau- und Stromschienenstrahler

Dimmen	Schaltbar (PSU)
	Dimmbar (DALI) (PSD)
Material	Strahlerkopf und Kühlkörper: Aluminiumdruckguss
	Reflektor und Betriebsgerätebox: Kunststoff
	Frontabdeckung: Acryl oder Glas
Farbe	Schwarz (BK), RAL 9004
	Weiß (WH), RAL 9003
	Weiß-Schwarz (WH-BK), RAL 9003- RAL 9004
	Aluminium- Schwarz (ALU-BK), Aluminium- RAL 9004
	Silber-Schwarz (SI-BK), RAL 9006- RAL 9004
	Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich


Frontabdeckung	Klare Abdeckung aus Acryl (AC)
	Prismenabdeckung aus Kunststoff für ovale Lichtverteilung (LIN)
Installation	Stromschienenstrahler werden mit einem Universaladapterin einer 3-Phasen-Stromschiene, bzw. bei den DALI Versionen in einer DALI- Stromschiene montiert
	Direkte Deckenmontage der Anbaustrahler
Zubehör	Wabenraster (HC)
	Blendschutzring (GS)

Versions



StyliD Fresh Food ST740T track projector with LED light source, compact version

Produktdetails



Einzelteildarstellung



StyliD³ LED, Fresh Food, Anbau- und Stromschienenstrahler

