



# StyliD Fresh Food – valaisee tuoreet elintarvikkeet raikkaalla valolla

## StyliD Fresh Food

StyliD Fresh Food -valikoiman valaisimet valaisevat tuoreita elintarvikkeita raikkaalla valolla, joka saa tuotteet näyttämään houkuttelevilta. Valikoimaan kuuluu niin lämmintä kuin viileän valkoista valoa tuottavia versioita. Fresh Food Champagne -versio sopii täydellisesti hedelmien, vihannesten, juustojen sekä leipien ja leivonnaisten valaisemiseen lämpimän valkoisella valolla. Vaihtoehtoisesti niiden valaisemiseen voidaan myös käyttää kirkkaan, luonnollisen valaistuksen tuottavaa Fresh Food Authentic White -versiota. Fresh Food Rose on suunniteltu erityisesti lihatuotteiden valaisemiseen, sillä se korostaa lihatuotteiden punaisia sävyjä ja suojaa niitä värin muuttumiselta. Fresh Food Meat -versio puolestaan luo luonnollisen valaistuksen, joka korostaa lihatuotteiden värisävyjä viileämmällä valolla. StyliD Fresh Food valaisimilla korkealatuinen ja houkutteleva myymälävalaistus saadaan toteutettua kustannus- ja energiatehokkaasti.

### Hyödyt

- Fresh Food Champagne luo miellyttävän, lämpimän valaistuksen, joka korostaa hedelmien, vihannesten, juustojen, leipien ja leivonnaisten väriä
- Fresh Food Meat luo viileän, luonnollisen valaistuksen, joka korostaa lihan punaisia värisävyjä

### Ominaisuudet

- Hyvä värintoisto
- Erityiset värispektrit on kehitetty tuoreiden elintarvikkeiden valaisemiseen
- DALI-himmennys auttaa säätämään valaistuksen täsmälleen halutulle tasolle

# StyliD Fresh Food

## Käyttökohteet

- Lihakaupat ja valintamyymälöiden lihatiskit
- Leipomot ja valintamyymälöiden leipätiskit
- Valintamyymälöiden hedelmä- ja vihannesosastot

## Spesifikaatiot

<b>Tyyppi</b>	ST740T (Compact, 3-vaihevirtakiskoon asennettava versio), valon väri Fresh Food Meat (FMT) tai Fresh Food Champagne (CH) ST740C (Compact, pohjalevyyn asennettava versio), valon väri Fresh Food Meat (FMT) tai Fresh Food Champagne (CH) ST750T (Performance, 3-vaihevirtakiskoon asennettava versio), valon väri Fresh Food Meat (FMT) tai Fresh Food Champagne (CH) ST750C (Performance, pohjalevyyn asennettava versio), valon väri Fresh Food Meat (FMT) tai Fresh Food Champagne (CH)
<b>Valonlähde</b>	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
<b>Teho</b>	Compact-versiot: 31 W (LED17S, valon väri CH), 36 W (LED19S, valon väri FMT) Performance-versiot: 47 W (LED26S, valon väri FMT), 49 W (LED27S, valon väri CH)
<b>Keilakulma</b>	Compact-versiot: keskileveä (25°), leveä (35°) Performance-versiot: keskileveä (25°), leveä (35°), erittäin leveä (60°)
<b>Valovirta</b>	Compact-versiot: 1 700 lm (LED17S: valon väri CH), 1 900 lm (LED19S: valon väri FMT) Performance-versiot: 2 600 lm (LED26S: valon väri FMT), 2 700 lm (LED27S: valon väri CH)

## Spesifikaatiot

<b>Virtalähde</b>	Sisäänrakennettu
<b>Jännite</b>	230 tai 240 V / 50–60 Hz
<b>Himmennys</b>	Ei-himmennettävä (PSU) DALI-himmennys (PSD)
<b>Materiaali</b>	Liitäntälaiterasia: muovia Pää ja jäähdityslevy: painevalettua alumiinia Etukansi: akryyliä tai lasia
<b>Väri</b>	Musta (BK, RAL9004) Valkoinen (WH, RAL9003) Valko-musta (WH-BK, eturunko ja virtalähdekotelon etuosa: valkoinen; jäähdityslevy ja virtalähdekotelon sivut: musta) Harjattu alumiini-musta (ALU-BK, eturunko ja virtalähdekotelon etuosa: harjattu alumiini; jäähdityslevy ja virtalähdekotelon sivut: musta) Hopea-musta (SI-BK, eturunko ja virtalähdekotelon etuosa: RAL 9006, metallisoitu harmaa; jäähdityslevy ja virtalähdekotelon sivut: musta) Muita RAL-värejä saatavana tilauksesta

<b>Väriämpötila</b>	2 500 K (valon väri CH) 3 000 K (valon väri FMT)
<b>Värintoistoindeksi</b>	80 Ra (FMT) 90 Ra (CH)
<b>Värivastaavuuden keskihajonta</b>	3
<b>Keskimääräinen käyttöikä – L70B50</b>	70 000 tuntia
<b>Keskimääräinen käyttöikä – L80B50</b>	50 000 tuntia
<b>Keskimääräinen käyttöikä – L90B50</b>	25 000 tuntia
<b>Keskimääräinen käyttölämpötila</b>	+25 °C
<b>Ohjaimen vikamäärä</b>	1 % 5 000 tunnissa
<b>Käyttölämpötila</b>	+10...+35 °C


<b>Optinen kupu</b>	Akryyliikupu (AC) Lineaarinen linssiryhmäoptiikka, ovaalinmuotoinen (LIN)
<b>Liitäntä</b>	3-vaihevirtakiskoon (3C tai 5C6) Suoraan kattoon; pohjalevy, jossa kytkentäpiste (BA)
<b>Lisävarusteet</b>	Hunajakkenno (HC) Häikäisysuoja (GS)
<b>Huomautukset</b>	Fresh Food Champagne (CH) on leipien, leivonnaisten, hedelmien ja vihannesten valaisemiseen suunniteltu valaistusratkaisu Fresh Food Meat (FMT) on lihatuotteiden valaisemiseen suunniteltu valaistusratkaisu

# StyliD Fresh Food

## Versions



## Tuotetiedot



PerfectAccent – uusissa, luokkansa parhaissa heijastimissa on korkea tehokkuus, selkeä valokeila ja valon väri on erittäin tasainen.



Osakuva



PerfectAccent -heijastimet takaavat tasaisen ja yhtenäisen valokeilan.

