



StyliD Fresh Food – Per dare vita ai prodotti freschi

StyliD Fresh Food

I commercianti devono misurarsi sempre più con il progressivo aumento dei prezzi dell'energia elettrica, dovendo al contempo mantenere un'illuminazione di alta qualità per attirare l'attenzione del cliente e flessibilità di integrazione nell'architettura. I commercianti nel campo dei generi alimentari solitamente prediligono sorgenti luminose di qualità superiore in grado di illuminare i banchi dei cibi freschi nel modo migliore possibile, facendo apparire i prodotti freschi e invitanti e mantenendo allo stesso tempo l'atmosfera di illuminazione attraente e accogliente. Quando viene preferita un'atmosfera di illuminazione calda, Fresh Food Champagne è la soluzione a LED ideale per illuminare frutta, verdura, formaggio e prodotti di panetteria e pasticceria. Fresh Food Rose è una soluzione a luce calda perfetta per i banchi della carne, in grado di valorizzare le tonalità di rosso delle carni, ma anche di rallentare lo scolorimento della carne porzionata. Se invece si preferisce un'atmosfera di luce più naturale, Fresh Food Authentic White è la scelta consigliata per frutta, verdura, formaggio e prodotti di panetteria e pasticceria. Fresh Food Meat crea le migliori condizioni di luce per valorizzare la carne in un'atmosfera più fredda.

Vantaggi

- Fresh Food Champagne offre una piacevole atmosfera calda valorizzando allo stesso tempo il colore di frutta, verdura, formaggio e pane
- Fresh Food Meat offre un'atmosfera di luce naturale più fredda valorizzando allo stesso tempo il rosso della carne

Caratteristiche

- Elevata resa dei colori
- Spettri speciali appositamente pensati per i requisiti specifici dei banchi dei cibi freschi.
- Regolazione del flusso DALI per adattare esattamente la luce sul livello desiderato

Applicazione

- Macellerie e banchi della carne nei supermercati
- Panetterie e banchi del pane nei supermercati
- Negozi e banchi di frutta e verdura nei supermercati

Specifiche

Tipo	ST740T (versione Compact, guida a 3 circuiti), colore sorgente luminosa Fresh Food Meat (FMT) o Fresh Food Champagne (CH) ST740C (versione Compact, basetta), colore sorgente luminosa Fresh Food Meat (FMT) o Fresh Food Champagne (CH) ST750T (versione Performance, guida a 3 circuiti), colore sorgente luminosa Fresh Food Meat (FMT) o Fresh Food Champagne (CH) ST750C (versione Performance, basetta), colore sorgente luminosa Fresh Food Meat (FMT) o Fresh Food Champagne (CH)
Sorgente luminosa	Modulo LED non sostituibile
Potenza	Versioni Compact: 31 W (LED17S, colore luce CH), 36 W (LED19S, colore luce FMT) Versioni Performance: 47 W (LED26S, colore luce FMT), 49 W (LED27S, colore luce CH)
Angolo del fascio	Versioni Compact: MB (25°), WB (35°) Versioni Performance: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)
Flusso luminoso	Versioni Compact: 1700 lm (per LED17S, colore luce CH), 1900 lm (per LED19S, colore luce FMT) Versioni Performance: 2600 lm (per LED26S, colore luce FMT), 2700 lm (per LED27S, colore luce CH)

Specifiche

Driver	Integrato
Tensione di rete	230 o 240 V / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	Non dimmerabile (PSU) Regolazione del flusso DALI (PSD)
Materiale	Scatola alimentatore: plastica Testa e dissipatore: alluminio pressofuso Copertura frontale: acrilico o vetro

Temperatura del colore	2500 K (colore luce CH)
correlata	3000 K (colore luce FMT)
Indice di resa dei colori	> 80 (per FMT) > 90 (per CH)
Abbinamento del colore con deviazione standard	3
Vita utile media L70B50	70.000 ore
Vita utile media L80B50	50.000 ore
Vita utile media L90B50	25.000 ore
Temperatura ambiente media	+25°C
Frequenza di guasto driver	1% per 5.000 ore
Temperatura operativa	Da +10 a +35°C

Colore	Nero (BK, RAL9004) Bianco (WH, RAL9003) Bianco-Nero (WH-BK, corpo testa e scatola driver frontale: bianco, dissipatore e lati scatola driver: nero) Alluminio opacizzato-nero (ALU-BK, corpo testa e scatola driver frontale: alluminio opacizzato; dissipatore e lati scatola driver: nero) Argento-Nero (SI-BK, corpo testa e scatola driver frontale: RAL 9006 grigio metallizzato; dissipatore e lati scatola driver: nero) Altri colori RAL disponibili su richiesta
Copertura ottica	Copertura acrilica (AC) Ottica con sistema lenti lineari, forma ovale (LIN)
Connessione	Su guida a 3 circuiti (3C o 5C6) Diretta a soffitto; basetta con punti di collegamento (BA)

StyliD Fresh Food

Accessori	Nido d'ape (HC)
	Antiriflesso (GS)
Note	Fresh Food Champagne (CH) è la ricetta luminosa dedicata per l'area panetteria e pasticceria e frutta e verdura. Crea una calda atmosfera tradizionale.
	Fresh Food Meat (FMT) è una ricetta luminosa dedicata per i banchi della carne. Crea una luce bianca fredda naturale.

Versions



StyliD Fresh Food ST740T track projector with LED light source, compact version

Dati del prodotto



PerfectAccent – grazie al loro specifico design il nuovo riflettore fornisce la migliore efficienza un fascio pulito e un uniformità di colore.



i riflettori forniscono un fascio di alta qualità ed omogeneità della luce.



Vista esplosa

