



StyliD Fresh Food – breng uw koopwaar tot leven

StyliD Fresh Food

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de hoge lichtkwaliteit en flexibiliteit handhaven om de blik van de klant te vangen, evenals flexibiliteit voor integratie in de architectuur.

Levensmiddelenwinkels willen in het algemeen superieure lichtbronnen die hun counters met verse levensmiddelen op de meest vers mogelijke manier weergeven, zodat het voedsel er lekker uitziet terwijl de lichtsfeer aantrekkelijk en gastvrij blijft. Als een warmere lichtsfeer de voorkeur verdient, is Fresh Food Champagne de perfecte LED-oplossing voor het verlichten van fruit, groenten, kaas, brood en gebak. Fresh Food Rose is een perfecte warmlichtoplossing voor vleescounters doordat de roodheid van het vlees wordt benadrukt, maar ook doordat het verkleuren van vleeswaren wordt vertraagd. Als een warmere of meer natuurlijke lichtsfeer de voorkeur heeft, wordt Fresh Food Authentic White aanbevolen voor fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Meat realiseert de beste lichtinstellingen voor het beter presenteren van vlees in een koelere sfeer.

Voordelen

- Fresh Food Champagne levert een prettige, warme sfeer en verbetert tegelijk de kleur van fruit, groenten, kaas en brood.
- Fresh Food Meat biedt een koelere natuurlijke lichtinstelling die de roodheid van vlees benadrukt

Kenmerken

- Hoge kleurweergave-index
- Speciale spectrums, aangepast aan de specifieke eisen van counters met verse levensmiddelen
- DALI-dimmen om het licht exact aan te passen aan het gewenste niveau

Toepassing

- Slagerijen en vleescounters in supermarkten
- Bakkerijen en broodcounters in supermarkten
- Groente- en fruitwinkels en supermarktcouters

Specificaties

Type	ST740T (Compact, uitvoering voor 3-fasen spanningsrail), kleur lichtbron Fresh Food Meat (FMT) of Fresh Food Champagne (CH) ST740C (Compact, uitvoering met basisplaat), kleur lichtbron Fresh Food Meat (FMT) of Fresh Food Champagne (CH) ST750T (Performance, uitvoering voor 3-fasen spanningsrail), kleur lichtbron Fresh Food Meat (FMT) of Fresh Food Champagne (CH) ST750C (Performance, uitvoering met basisplaat), kleur lichtbron Fresh Food Meat (FMT) of Fresh Food Champagne (CH)
Lichtbron	Niet vervangbare LED-module
Lampvermogen	Compact-uitvoeringen: 31 W (LED17S, lichtkleur CH), 36 W (LED19S, lichtkleur FMT) Performance-uitvoeringen: 47 W (LED26S, lichtkleur FMT), 49 W (LED27S, lichtkleur CH)
Bundelhoek	Compact-uitvoeringen: MB (25°), WB (35°) Performance-uitvoeringen: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)
Lichtstroom	Compact-uitvoeringen: 1700 lm (voor LED17S, lichtkleur CH), 1900 lm (voor LED19S, lichtkleur FMT) Performance-uitvoeringen: 2600 lm (voor LED26S, lichtkleur FMT), 2700 lm (voor LED27S, lichtkleur CH)

Specificaties

Driver	Ingebouwd
Netspanning	230 of 240 V / 50-60 Hz
Dimmen	Niet dimbaar (PSU) DALI-dimbaar (PSD)
Materiaal	VSA-doos: kunststof Kop en koellichaam: gietaluminium Lichtkap: acrylaat of glas
Kleur	Zwart (BK, RAL9004) Wit (WH, RAL9003) Wit-zwart (WH-BK, bovenkant behuizing en voorkant VSA-doos: wit, koelblok en zijkanen VSA-doos: zwart) Zwart, geborsteld aluminium (ALU-BK, bovenkant behuizing en voorkant VSA-doos: geborsteld aluminium; koelblok en zijkanen VSA-doos: zwart) Zilverkleurig-zwart (SI-BK, bovenkant behuizing en voorkant VSA-doos: RAL9006 metaalgrijs; koelblok en zijkanen VSA-doos: zwart) Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag

Gecorreleerde	2500 K (lichtkleur CH)
kleurtemperatuur	3000 K (lichtkleur FMT)
Kleurweergave-index	80 (voor FMT) 90 (voor CH)
Standaardafwijking	3
kleurcombinatie	
Mediaan nuttige levensduur L70B50	70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B50	50.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B50	25.000 uur
Gemiddelde omgevingstemperatuur	+25 °C
Uitvalpercentage driver	1% per 5000 uur
Bereik van bedrijfstemperatuur	+10 °C tot +35 °C

Optische lichtkap	Acrylaat lichtkap (AC) Lineair lenspakket, ovale vorm (LIN)
Aansluiting	Op 3-fasen spanningsrail (3C of 5C6) Direct tegen plafond; basisplaat met aansluitpunt (BA)
Accessoires	Honingraatglas (HC) Verblindingsafscherming (GS)
Opmerkingen:	Fresh Food Champagne (CH) is het speciale lichtrecept voor de afdelingen brood en gebak, fruit en groenten. Hij zorgt voor een warme traditionele sfeer. Fresh Food Meat (FMT) is een speciaal lichtrecept voor vleescounters. Hij zorgt voor een natuurlijke koele sfeer.

StyliD Fresh Food

Versions




StyliD Fresh Food ST740T track projector with LED light source, compact version



StyliD ST740C opbouwspot met LED-lichtbron, compacte uitvoering



Productgegevens



Opengewerkte weergave



Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Goedkeuring en Toepassing	
Mech. impact protection code	IK02
Ingress protection code	IP 20
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Algemene informatie	
CE-markering	CE-markering
Protection class IEC	Veiligheidsklasse II
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Algemene informatie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Lampvoet	Type lichtkap/lens	VSA
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	120 °	-	-	-
97302800	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	120 °	NA	-	-
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	-	-	-	-

Algemene informatie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Glare shielding accessories	Lamp family code	Number of light sources	Optiektype	Product Family Code	UL-markering
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	Nee	LED19S	1	Brede bundel	ST740T	Nee
97302800	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	Nee	LED49S	1	Middelbrede bundel	ST740C	Nee
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	-	-	-	Brede bundel	ST740T	-

Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële gekorreleerde kleurtemperatuur	Initiële kleurweergave-index (CRI)	Initiële LED-armatuur	Order Code	Full Product Name	Initiële gekorreleerde kleurtemperatuur	Initiële kleurweergave-index (CRI)	Initiële LED-armatuur
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	(0.39, 0.33)	3000 K	≥85	70,37037037037037	830 PSU MB WH			
		SDCM <3		lm/W	39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	(0.45, 0.38)	2200 K	≥80
							SDCM <3		83,07692307692308
97302800	ST740C LED49S/	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	122,5 lm/W				
		SDCM <3							

Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

StyliD Fresh Food

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	1900 lm	27 W
97302800	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	4900 lm	40 W

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	2700 lm	32.5 W

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Kleur
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	Black
97302800	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	White

Order Code	Full Product Name	Kleur
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	Black

