



Rozwiązanie StyliD Fresh Food — ożywia produkty

StyliD Fresh Food

Handlowcy borykają się z problemem wciąż rosnących kosztów energii. Jednocześnie muszą zapewnić wysoką jakość oświetlenia, aby móc przyciągać uwagę klientów, a także elastycznie integrować oprawy z elementami architektury. Zasadniczo właściciele sklepów spożywczych potrzebują źródeł gwarantujących jak najlepszą jakość światła, w którym stoiska ze świeżymi artykułami spożywczymi będą wyglądały bardzo atrakcyjnie, przyczyniając się do podkreślenia wysokiej jakości żywności przy zachowaniu atrakcyjnego i przyjaznego oświetlenia otoczenia. Gdy korzystne jest ciepłe oświetlenie otoczenia, barwa źródła światła Fresh Food Champagne (szampańska) jest idealnym rozwiązaniem oświetlenia LED dla owoców, warzyw, serów, pieczywa i ciast. Fresh Food Rose jest doskonałym rozwiązaniem dostarczającym ciepłe oświetlenie w przypadku stoisk z mięsem, które szczególnie wzmacnia czerwoną barwę świeżego mięsa i chroni przed szybką utratą koloru mięsa pokrojonego. Gdy korzystne jest jaśniejsze lub bardziej naturalne oświetlenie otoczenia, barwa źródła światła Fresh Food Authentic White (naturalna biel) jest zalecana dla owoców, warzyw, serów, pieczywa i ciast. Oświetlenie Fresh Food Meat emituje światło o ściśle dobranym spektrum, które szczególnie wzmacnia czerwoną barwę świeżego mięsa oraz wędlin umieszczonych w chłodziarce.

Korzyści

- Barwa źródła światła Fresh Food Champagne (szampańska) oferuje miłe, ciepłe oświetlenie otoczenia, wzmacniając barwy owoców, warzyw, sera i pieczywa
- Oświetlenie Fresh Food Meat oferuje chłodniejsze, naturalne oświetlenie otoczenia, jednocześnie wzmacniając czerwoną barwę mięsa i wędlin,

Cechy

- Bardzo dobre oddawanie barw
- Specjalnie dobrane spektrum, dostosowane do specyficznych wymagań stoisk ze świeżymi artykułami spożywczymi
- Zmiana natężenia strumienia świetlnego przez sterowanie DALI w celu dopasowania światła do pożądanego poziomu oświetlenia,

Zastosowanie

- Sklepy mięsne i stoiska mięsne w supermarketach
- Piekarnie i stoiska z pieczywem w supermarketach
- Sklepy z owocami i warzywami oraz stoiska w supermarketach

Specyfikacje

Typ	ST740T (wersja Compact do montażu na 3-obwodowym szynoprzewodzie), barwa źródła światła Fresh Food Meat (FMT), (świeże mięso) lub Fresh Food Champagne (CH), (szampańska)
	ST740C (wersja Compact do montażu na suficie), barwa źródła światła Fresh Food Meat (FMT), (świeże mięso) lub Fresh Food Champagne (CH), (szampańska)
	ST750T (wersja Performance do montażu na 3-obwodowym szynoprzewodzie), barwa źródła światła Fresh Food Meat (FMT), (świeże mięso) lub Fresh Food Champagne (CH), (szampańska)
	ST750C (wersja Performance do montażu na powierzchni), barwa źródła światła Fresh Food Meat (FMT), (świeże mięso) lub Fresh Food Champagne (CH), (szampańska)
Źródło światła	Niewymienny moduł LED
Moc	Wersje Compact: 31 W (LED17S, barwa światła CH), 36 W (LED19S, barwa światła FMT) Wersje Performance: 47 W (LED26S, barwa światła FMT), 49 W (LED27S, barwa światła CH)
Kąt rozsyłu wiązki światła	Wersje Compact: wiązka średnia (25°), szeroka (35°) Wersje Performance: wiązka średnia (25°), szeroka (35°), bardzo szeroka (60°)
Strumień świetlny	Wersje Compact: 1700 lm (do modelu LED17S, barwa światła CH), 1900 lm (do modelu LED19S, barwa światła FMT) Wersje Performance: 2600 lm (do modelu LED26S, barwa światła FMT), 2700 lm (do modelu LED27S, barwa światła CH)

Specyfikacje

Zasilacz	Wbudowany
Napięcie sieciowe	230 lub 240 V/50–60 Hz
Zmiana natężenia strumienia świetlnego	Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego (PSU) Możliwość regulacji strumienia świetlnego przez DALI (PSD)
Materiał	Obudowa osprzętu: tworzywo sztuczne Głowica i radiator: odlew aluminiowy Pokrywa przednia: akryl lub szkło

Skorelowana temperatura barwowa	2500 K (barwa światła CH)
Współczynnik oddawania barw	3000 K (barwa światła FMT)
Standardowe odchylenie zgodności kolorów	80 (dla wersji FMT) 90 (dla CH)
Średni okres trwałości użytkowej L70B50	3 SDCM
Średni okres trwałości użytkowej L80B50	70 000 godzin
Średni okres trwałości użytkowej L90B50	50 000 godzin
Średnia temperatura otoczenia	25 000 godzin
Wskaźnik awaryjności sterownika	+25°C
Zakres temperatur pracy	1% na 5000 godzin
	Od +10°C do +35°C

Kolor	Czarny (BK, RAL9004)
	Biały (WH, RAL9003)
	Czarno-biały (WH-BK, korpus głowicy i przednia obudowa zasilacza: biały, radiator i obudowa zasilacza: czarny)
	Aluminium szczotkowane — czarne (ALU-BK, korpus głowicy i przednia obudowa zasilacza: aluminium szczotkowane; radiator i boczna obudowa zasilacza: czarny)

StyliD Fresh Food


	Srebrno-czarny (SI-BK, korpus głowicy i przednia obudowa zasilacza: RAL 9006 szary, metalizowany; radiator i boczna obudowa zasilacza: czarny)
	Inne kolory RAL dostępne na zamówienie
Klosz	Klosz akrylowy (AC) Liniowy układ soczewek, owalny kształt (LIN)
Połączenie	Na 3-obwodowym szynoprzewodzie (3C lub 5C6) Bezpośrednio na suficie; adaptor do montażu bezpośredniego z punktem przyłączeniowym (BA)

Akcesoria	Oslona - plaster miodu (HC) Oslona przeciwolśnieniowa (GS)
Uwagi	Oświetlenie Fresh Food Champagne (CH) zostało specjalnie zaprojektowane do pieczywa i ciast, owoców oraz warzyw. Wzmacnia tradycyjnie ciepłą barwę produktów. Oświetlenie Fresh Food Meat (FMT) zostało specjalnie zaprojektowane dla stoisk mięsnych. Wzmacnia naturalnie chłodną barwę produktów.

Wersje



Więcej o produkcie



Odbłyśniki PerfectAccent – wysoka efektywność – dzięki innowacyjnej konstrukcji, nowe projektory zapewniają najlepszą wydajność w swojej klasie, bardzo czystą wiązkę światła oraz wysoką jednolitość barwy.



Widok rozwinięty projektora



Odbłyśniki PerfectAccent zapewniają jednorodną wiązkę światła o wysokiej jakości



StyliD Compact montaż na suficie; dostępny w różnych kolorach

