



StyliD Fresh Food – Rafturile prind viață

StyliD Fresh Food

Comercianții trebuie să lupte tot mai mult cu prețurile în creștere la energie. În același timp, ei trebuie să mențină iluminatul de înaltă calitate, pentru a putea capta atenția clienților, precum și flexibilitate în integrarea arhitecturală. Magazinele alimentare doresc, în general, surse de lumină superioare, care iluminează galantarele de alimente proaspete în cel mai proaspăt mod posibil, făcând alimentele atractive și menținând atmosfera luminoasă atrăgătoare și primitoare. Atunci când este preferată o ambianță luminoasă caldă, Fresh Food Champagne este soluția LED perfectă pentru a ilumina fructe, legume, brânză, pâine și produse de patiserie. Fresh Food Rose este soluția perfectă cu lumină caldă pentru galantarele de carne, intensificând roșeața cărnii și încetinind decolorarea cărnii tranșate. Atunci când este preferată o ambianță luminoasă mai strălucitoare sau mai naturală, Fresh Food Authentic White este recomandată pentru fructe, legume, brânză, pâine și produse de patiserie. Fresh Food Meat creează cel mai bun mediu de lumină pentru intensificarea culorii cărnii într-un mediu mai rece.

Beneficii

- Fresh Food Champagne oferă o ambianță luminoasă caldă, care intensifică culoarea fructelor, a legumelor, a brânzeturilor și a pâinii
- Fresh Food Meat oferă un mediu cu lumină naturală mai rece pentru intensificarea culorii roșii a cărnii

Caracteristici

- Redare superioară a culorii
- Spectre speciale adaptate cerințelor specifice ale galantarelor cu alimente proaspete
- Reglarea intensității luminoase DALI pentru a regla lumina exact la nivelul dorit

StyliD Fresh Food

Cerere

- Măcelăriile și galantarele de carne din supermarketuri
- Brutăriile și galantarele de pâine din supermarketuri
- Magazine de fructe și legume și galantare din supermarketuri

Specificații

Tipul	ST740T (compact, versiune pe șină cu 3 circuite), culoare sursă de lumină Fresh Food Meat (FMT) sau Fresh Food Champagne (CH) ST740C (compact, versiune placă), culoare sursă de lumină Fresh Food Meat (FMT) sau Fresh Food Champagne (CH) ST750T (performance, versiune pe șină cu 3 circuite), culoare sursă de lumină Fresh Food Meat (FMT) sau Fresh Food Champagne (CH) ST750C (performance, versiune placă), culoare sursă de lumină Fresh Food Meat (FMT) sau Fresh Food Champagne (CH)
Sursa de lumină	Modul LED nesubstituibil
Putere	Variante Compact: 31 W (LED17S, culoare lumină CH), 36 W (LED19S, culoare lumină FMT) Variante Performance: 47 W (LED26S, culoare lumină FMT), 49 W (LED27S, culoare lumină CH)
Unghi de distribuție luminoasă	Variante Compact: MB (25°), WB (35°) Variante Performance: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)
Flux luminos	Variante Compact: 1.700 lm (pentru LED17S, culoare lumină CH), 1.900 lm (pentru LED19S, culoare lumină FMT) Variante Performance: 2.600 lm (pentru LED26S, culoare lumină FMT), 2.700 lm (pentru LED27S, culoare lumină CH)

Specificații

Balast	Încorporat
Tensiunea rețelei	230 sau 240 V/50 – 60 Hz
Opțiuni de reglare a intensității luminoase	Fără reglarea intensității luminoase (PSU) Reglarea intensității luminoase DALI (PSD)
Material	Cutie echipament: plastic Cap și radiator termic: aluminiu turnat sub presiune Capac frontal: fibră acrilică sau sticlă
Culoarea	Negru (BK, RAL9004) Alb (WH, RAL9003) Alb-negru (WH-BK, carcasă cap și cutie balast față: alb, radiator și cutie balast laterală: negru) Aluminiu finisat-negru (ALU-BK, carcasă cap și cutie balast față: aluminiu finisat; radiator termic și cutie balast laterală: negru) Argintiu-negru (SI-BK, carcasă cap și cutie balast față: gri metalizat RAL 9006; radiator termic și cutie balast laterală: negru) Alte culori RAL sunt disponibile la cerere

Temperatură de culoare corelată	2.500 K (culoare lumină CH) 3.000 K (culoare lumină FMT)
Indice de redare a culorii	80 (pentru FMT) 90 (pentru CH)
Abaterea standard la potrivirea culorilor	3
Viață utilă medie L70B50	70.000 de ore
Viață utilă medie L80B50	50.000 de ore
Viață utilă medie L90B50	25.000 de ore
Temperatură ambientală medie	+25 °C
Rată de defectare balast	1 % per 5.000 ore
Interval temperatură de funcționare	între +10 și +35 °C

Capac optic	Capac din fibră acrilică (AC) Șir liniar de lentile, formă ovală (LIN)
Conectare	Pe o șină cu 3 circuite (3C sau 5C6) Direct pe tavan; placă cu punct de conectare (BA)
Accesorii	Reflector fagure (HC) Reflector anti-orbire (GS)
Observații	Fresh Food Champagne (CH) este „rețeta” de lumină dedicată pâinii și produselor de patiserie, fructelor și legumelor. Aceasta aduce o ambianță tradițională caldă. Fresh Food Meat (FMT) este o „rețetă” de lumină dedicată galantarelor de carne. Aceasta crează un mediu cu lumină rece naturală.


StyliD Fresh Food

Versions



Proiector StyliD Fresh Food
ST740T cu montaj pe șină, cu sursă
de lumină LED, variantă Compact

Detalii produs



Vedere descompusă

