



StyliD Fresh Food — придайте своим продуктам привлекательный вид

StyliD Fresh Food

Владельцы магазинов все чаще сталкиваются с проблемой роста цен на электроэнергию. В то же время, для привлечения внимания потребителя им требуется сохранять качество освещения и обеспечивать его гибкую интеграцию в имеющуюся архитектуру. Магазинам продуктов питания необходимы источники света высокого качества, благодаря которым еда на прилавках будет выглядеть свежей и привлекательной, а общее освещение будет создавать приятную атмосферу. Если предпочтение отдается теплomu свету, то для освещения фруктов, овощей, сыров, хлеба и выпечки идеальным светодиодным решением станет Fresh Food Champagne. Fresh Food Rose или Fresh Food Meat — идеальное решение с теплым или холодным светом для освещения мясных прилавков, обеспечивающее привлекательность вида мясных продуктов. Если необходим более белый или более естественный свет, то для освещения фруктов, овощей, сыров, хлеба и выпечки рекомендуется использовать Fresh Food Authentic White.

Преимущества

- Fresh Food Champagne создает приятную теплую атмосферу и улучшает цвет фруктов, овощей, сыров и хлеба
- Fresh Food Meat дает более холодный естественный свет и улучшает красный цвет мяса

Характеристики

- Высокий коэффициент цветопередачи
- Особый спектр, соответствующий требованиям освещения продуктовых прилавков
- Система диммирования DALI позволяет устанавливать необходимый уровень света

Применение

- Мясные лавки и мясные прилавки в супермаркетах
- Булочные и хлебные прилавки в супермаркетах
- Овощные магазины, прилавки с овощами и фруктами в супермаркетах

Спецификации

Тип	ST740T (компактная модель, система направляющих ЗС), цвет источника света: Fresh Food Meat (FMT) или Fresh Food Champagne (CH)
	ST740C (компактная модель, установочная пластина), цвет источника света: Fresh Food Meat (FMT) или Fresh Food Champagne (CH)
	ST750T (высокопроизводительная модель, система направляющих ЗС), цвет источника света: Fresh Food Meat (FMT) или Fresh Food Champagne (CH)
	ST750C (высокопроизводительная модель, установочная пластина), цвет источника света: Fresh Food Meat (FMT) или Fresh Food Champagne (CH)
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Мощность	Компактные модели: 31 Вт (LED17S, оттенок света CH), 36 Вт (LED19S, оттенок света FMT)
	Производительные модели: 47 Вт (LED26S, оттенок света FMT), 49 Вт (LED27S, оттенок света CH)
Угол расхождения луча света	Компактные модели: средний луч (25°), широкий луч (35°)
	Производительные модели: средний луч (25°), широкий луч (35°), очень широкий луч (60°)
Светоотдача	Компактные модели: 1700 лм (LED17S, оттенок света CH), 1900 лм (LED19S, оттенок света FMT)
	Производительные модели: 2600 лм (LED26S, оттенок света FMT) 2700 лм (LED27S, оттенок света CH)

Коррелированная цветовая температура	2500 К (оттенок света CH)
Коррелированная цветовая температура	3000 К (оттенок света FMT)
Коэффициент цветопередачи	80 (FMT)
Коэффициент цветопередачи	90 (для CH)
Стандартное отклонение совпадения цвета	3
Средний срок эксплуатации L70B50	70 000 часов
Средний срок эксплуатации L80B50	50 000 часов
Средний срок эксплуатации L90B50	25 000 часов
Средняя температура окружающей среды	+25 °C
Частота отказов драйвера	1 % на 5000 часов
Диапазон рабочих температур	+10...+35 °C

Спецификации

Драйвер	встроенный
Сетевое напряжение	230 или 240 В / 50–60 Гц
Уменьшение яркости света	Без уменьшения яркости света (PSU) Уменьшение яркости света с использованием протокола DALI (PSD)
Материал	ППА: пластик
	Головка и теплоотвод: литой алюминий
	Плафон: акрил или стекло

Цвет	Черный (BK, RAL9004)
	Белый (WH, RAL9003)
	Бело-черный (WH-BK, корпус модуля и передний бок драйвера: белый, теплоотвод и бок бокового драйвера: черный)
	Шлифованный алюминий — черный (ALU-BK, корпус модуля и передний бок драйвера: шлифованный алюминий; теплоотвод и бок бокового драйвера: черный)
	Серебристо-черный (SI-BK, корпус модуля и передний бок драйвера: RAL 9006 металлический серый; теплоотвод и бок бокового драйвера: черный)
	Другие цвета RAL доступны на заказ

StyliD Fresh Food

Оптический плафон	Акриловый плафон (AC) Линейные оптические линзы овальной формы (LIN)
Соединение	На 3-фазном шинопроводе (ЗС или 5С6) Непосредственно на потолок; основная плата с соединительной точкой (ВА)
Комплекующие	Сотовидная решетка (НС) Противобликовый щиток (GS)

Примечание	Оттенок света Fresh Food Champagne (CH) хорошо подходит для хлеба и выпечки, фруктов и овощей. Он создает теплую традиционную атмосферу. Оттенок света Fresh Food Meat (FMT) хорошо подходит для мясных прилавков. Он дает естественный холодный свет.
-------------------	---


Versions



StyliD Fresh Food ST740T track projector with LED light source, compact version



Сведения о продукте



PerfectAccent – благодаря особой конструкции новые отражатели отличаются максимальной эффективностью в своем классе, обеспечивая чистоту луча и высокую однородность цвета.



Отражатели PerfectAccent дают мягкий однородный высококачественный луч

Покомпонентное изображение



Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения	IP20

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
--------------------	--------------

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Тип оптического плафона/линзы	No
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	ENEC mark
Знак пожароопасности	F
Аксессуары для противобликового щитка	No
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность ь 30 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Количество источников света	1
Метка UL	-

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Общая информация (1/2)

Order Code	Full Product Name	Цоколь	ПРА	Код лампового семейства	Тип оптики
910500457087	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	-	-	LED19S	WB
910500459040	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	NA	-	LED49S	MB

Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов	Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910500457087	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	ST740T	910500459040	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	ST740C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (1/2)

StyliD Fresh Food

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная эффективность	
				освещения светодиода	Начальная светоотдача
910500457087	ST740T LED19S/FMT	(0.39, 0.33)	≥85	70,37037037037037 lm/W	1900 lm
	PSU WB BK				
910500459040	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	≥80	122,5 lm/W	4900 lm

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
910500457087	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	27 W
910500459040	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	40 W

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
910500457087	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	Black
910500459040	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	White

